

**QB 75/6.2/9/WI****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Obrázek výrobku**

Podobné ilustraci

Propojku lze snadno montovat a odmontovat. Díky velkému povrchu kontaktu lze přenášet i vysoké proudy s maximální spolehlivostí kontaktu.

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Propojka (svorka), Přišroubováno, Počet pólů: 75, Rozteč v mm (P): 6.00, Izolované: Ne, 27 A, Šedá
Objednací číslo	<a href="#">0526400000</a>
Typ	QB 75/6.2/9/WI
GTIN (EAN)	4008190099923
Množství	10 ks

QB 75/6.2/9/WI

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	17,5 mm	Hloubka (v palcích)	0,689 inch
Výška	461,3 mm	Výška (v palcích)	18,161 inch
Šířka	0,8 mm	Šířka (v palcích)	0,031 inch
Čistá hmotnost	25,02 g		

## Teploty

Skladovací teplota	-25 °C...55 °C
--------------------	----------------

## Specifikace systému

Verze	pro příčnou propojku
-------	----------------------

## Údaje materiálu

Materiál	Měď	Barevný	Šedá
----------	-----	---------	------

## Další technická data

Návod k instalaci	Přímá montáž	Typ upevnění	Přišroubováno
Verze testovaná ve výbušném prostředí	Ne		

## Data hodnocení

Jmenovitý proud	27 A
-----------------	------

## Propojka

Jmenovitý proud, 2 póly	27 A	Jmenovitý proud, více pólů	27 A
Počet propojených svorkovnic	75	Typ	Spojovací konektor

## Rozměry

Rozteč v mm (P)	6 mm
-----------------	------

## Všeobecně

Návod k instalaci	Přímá montáž	Počet pólů	75
-------------------	--------------	------------	----

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ECLASS 9.0	27-14-11-40	ECLASS 9.1	27-14-11-40
ECLASS 10.0	27-14-11-40	ECLASS 11.0	27-14-11-40
ECLASS 12.0	27-14-11-40	ECLASS 13.0	27-25-03-03

## Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

**QB 75/6.2/9/WI**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technické údaje

### Soubory ke stažení

Technické údaje	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Uživatelská dokumentace	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
Katalogy	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

**QB 75/6.2/9/WI**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Příslušenství

### Profily izolace



### Všeobecné objednací údaje

Typ	ISPF QB75 BL	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6526780000</a>	Izolační profil, Plast, Modrá
GTIN (EAN)	4008190093105	
Množství	10 ks	
Typ	ISPF QB75 RT	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6526760000</a>	Izolační profil, Plast, Červená
GTIN (EAN)	4008190157821	
Množství	10 ks	
Typ	ISPF QB75 SW	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6526700000</a>	Izolační profil, Plast, černá
GTIN (EAN)	4008190093723	
Množství	10 ks	