

## QB 75/6.2/9/WI

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Product image



A kép illusztráció

A csavarozható keresztösszekötők egyszerűen fel- és leszerelhetők. A nagy érintkezőfelületnek köszönhetően még nagyobb áramerősségek is maximálisan megbízható érintkezés mellett vihetők át.

## Általános rendelési adatok

|                |  |
|----------------|--|
| Verzió         | Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban,<br>Pólusszám: 75, Osztás, mm (P): 6.00, Szigetelt:<br>Nem, 27 A, szürke |
| Rendelési szám | <a href="#">0526400000</a>   |
| Típus          | QB 75/6.2/9/WI   |
| GTIN (EAN)     | 4008190099923  |
| Qty.           | 10 Stück   |

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

|             |          |                  |             |
|-------------|----------|------------------|-------------|
| Mélység     | 17,5 mm  | Mélység (coll)   | 0,689 inch  |
| Magasság    | 461,3 mm | Magasság (coll)  | 18,161 inch |
| Szélesség   | 0,8 mm   | Szélesség (coll) | 0,031 inch  |
| Nettó tömeg | 25,02 g  |                  |             |

## Hőmérsékletek

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Tárolási hőmérséklet | -25 °C...55 °C |
|----------------------|----------------|

## Anyag adatok

|       |          |      |        |
|-------|----------|------|--------|
| Anyag | Vörösréz | Szín | szürke |
|-------|----------|------|--------|

## Rendszer specifikációk

|          |                        |
|----------|------------------------|
| Változat | Keresztösszekötő-lemez |
|----------|------------------------|

## Keresztösszekötő

|                             |      |                         |                  |
|-----------------------------|------|-------------------------|------------------|
| Keresztkötött kapcsok száma | 75   | Névleges áram, 2 pólusú | 27 A             |
| Névleges áram, többpólusú   | 27 A | Típus                   | Keresztösszekötő |

## Kiegészítő műszaki adatok

|   |                    |                 |                      |
|---|--------------------|-----------------|----------------------|
| Robbanásbiztonság szempontjából bevizsgált változat | Nem                | Rögzítés típusa | becsavart állapotban |
| Telepítési útmutató                                 | Közvetlen rögzítés |                 |                      |

## Méretetek

|                |      |
|----------------|------|
| Osztás, mm (P) | 6 mm |
|----------------|------|

## Névleges adatok

|               |      |
|---------------|------|
| Névleges áram | 27 A |
|---------------|------|

## Általános

|           |    |                     |                    |
|-----------|----|---------------------|--------------------|
| Pólusszám | 75 | Telepítési útmutató | Közvetlen rögzítés |
|-----------|----|---------------------|--------------------|

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000489    | ETIM 7.0    | EC000489    |
| ETIM 8.0    | EC000489    | ETIM 9.0    | EC000489    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-11-40 | ECLASS 9,1  | 27-14-11-40 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-40 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-40 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-11-40 | ECLASS 13.0 | 27-25-03-03 |

## Tanúsítványok

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

## Műszaki adatok

### Letöltések

|                    |   |
|--------------------|---|
| Engineering Data   | <a href="#">CAD data – STEP</a>                 |
| User Documentation | <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a> |
| Katalógusok        | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>        |

## QB 75/6.2/9/WI

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Szigetelő profilok



## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                   |
|----------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Típus          | ISPF QB75 BL               | Verzió                            |
| Rendelési szám | <a href="#">6526780000</a> | Szigetelő profil, Műanyag, kék    |
| GTIN (EAN)     | 4008190093105              |                                   |
| Qty.           | 10 Stück                   |                                   |
| Típus          | ISPF QB75 RT               | Verzió                            |
| Rendelési szám | <a href="#">6526760000</a> | Szigetelő profil, Műanyag, piros  |
| GTIN (EAN)     | 4008190157821              |                                   |
| Qty.           | 10 Stück                   |                                   |
| Típus          | ISPF QB75 SW               | Verzió                            |
| Rendelési szám | <a href="#">6526700000</a> | Szigetelő profil, Műanyag, fekete |
| GTIN (EAN)     | 4008190093723              |                                   |
| Qty.           | 10 Stück                   |                                   |