

EGD1 EG2 4D 5-250VAC/1A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Podobné ilustraci



Komponenty usměrňovače EGD lze instalovat na lišty. Můstkový obvod se skládá ze čtyř jednotlivých diod s širokým rozsahem vstupního napětí od 5 do 240 V AC. Usměrňovače průmyslového standardu jsou chráněny před přepětím pomocí varistorů u vstupu i výstupu.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Obvod usměrňovače
Objednací číslo	0546160000
Typ	EGD1 EG2 4D 5-250VAC/1A
GTIN (EAN)	4008190098162
Množství	10 ks
K dispozici do	2015-12-31

EGD1 EG2 4D 5-250VAC/1A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Výška	58 mm	Výška (v palcích)	2,283 inch
Šířka	20 mm	Šířka (v palcích)	0,787 inch
Čistá hmotnost	34,76 g		

Teploty

Skladovací teplota	-45 °C...100 °C	Provozní teplota	-30 °C...40 °C
--------------------	-----------------	------------------	----------------

Obecné údaje

Design	Kryt komponenty	Verze	Ochrana proti rázovému napětí k měření a kontrole
--------	-----------------	-------	---

Vstup

Jmenovité řídicí napětí	230 V AC	Jmenovitý proud AC	1.5 A
-------------------------	----------	--------------------	-------

Koordinace izolace

Kategorie rázového napětí	II	Závažnost znečištění	2
---------------------------	----	----------------------	---

Data připojení

Divize	2,5 mm ²	Typ připojení	Šroubové připojení
Utahovací moment, min.	0,4 Nm	Utahovací moment, max.	0,6 Nm
Rozsah sevření, jmenovité připojení	4 mm ²	Upínací rozsah, min.	0,5 mm ²
Upínací rozsah, max.	4 mm ²	Průřez propojení AWG, max.	AWG 12
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min.	0,5 mm ²	Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max.	4 mm ²
Průřez vodiče, pružný, AEH (DIN 46228-1), min.	0,5 mm ²	Průřez vodiče, pružný, AEH (DIN 46228-1), max.	2,5 mm ²

Klasifikace

ETIM 6.0	EC002540	ETIM 7.0	EC002540
ETIM 8.0	EC002540	ETIM 9.0	EC002540
ECLASS 9.0	27-04-07-01	ECLASS 9.1	27-04-03-90
ECLASS 10.0	27-04-07-01	ECLASS 11.0	27-04-03-90
ECLASS 12.0	27-04-03-90	ECLASS 13.0	27-04-03-90

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě [Certificate Declaration of Conformity](#)

Katalogy [Catalogues in PDF-format](#)

Datum vytvoření 26. dubna 2024 22:20:20 CEST

Stav katalogu 20.04.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

EGD1 EG2 4D 5-250VAC/1A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Nákresy

