

EGD1 EG2 4D 5-250VAC/1A**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Bildliknande

Likriktarplintar EGD kan hakas fast på montageskenan.
Bryggkopplingen består av 4 enskilda dioder
med ett stort område för ingångsspänningar från 5 V till
240 V AC.

De industrimässiga likriktarkopplingarna är
skyddade mot överspänningar med varistorer
på in- och utgångssidorna.

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Likriktarkoppling
Art.nr.	0546160000
Typ	EGD1 EG2 4D 5-250VAC/1A
GTIN (EAN)	4008190098162
Förp.	10 Stück
Tillgänglig till	2015-12-31

EGD1 EG2 4D 5-250VAC/1A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Höjd	58 mm	Bygghöjd (tum)	2,283 inch
Bredd	20 mm	Byggbredd (tum)	0,787 inch
Nettovikt	34,76 g		

Temperaturer

Lagertemperatur	-45 °C...100 °C	Drifttemperatur	-30 °C...40 °C
-----------------	-----------------	-----------------	----------------

Allmänna data

Bredd + byggbreddstolerans	20,2 mm	Byggform	Inbyggnadshus
Höjd med TS 32	67,5 mm	Höjd med TS 35	63 mm
Segment	Mäta - Styra - Reglera	Utförande	Överspänningsskydd, MSR

Ingång

Märkstyrspänning	230 V AC	Märkström AC	1.5 A
------------------	----------	--------------	-------

Isolationskoordination

Nedsmutningsgrad	2	Överspänningskategori	II
------------------	---	-----------------------	----

Allmänna uppgifter

Byggform	Inbyggnadshus	Utförande	Överspänningsskydd, MSR
----------	---------------	-----------	-------------------------

Isolationskoordinater

Överspänningskategori	II	Nedsmutningsgrad	2
-----------------------	----	------------------	---

Anslutningsdata

Bransch	2,5 mm ²	Anslutningstyp	Skruvanslutning
Åtdragningsmoment, min.	0,4 Nm	Åtdragningsmoment, max.	0,6 Nm
Anslutningsområde, märkarea	4 mm ²	Anslutningsområde, min.	0,5 mm ²
Anslutningsområde, max.	4 mm ²	Ledardiameter, AWG, max	AWG 12
Ledararea, fintrådig, min.	0,5 mm ²	Ledardiameter, fintrådig, max.	4 mm ²
Ledardiameter, fintrådig med ändhylsa (DIN 46228/1), min	0,5 mm ²	Ledardiameter, fintrådig med ändhylsaH (DIN 46228/1), max.	2,5 mm ²

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC002540	ETIM 7.0	EC002540
ETIM 8.0	EC002540	ETIM 9.0	EC002540
ECLASS 9.0	27-04-07-01	ECLASS 9.1	27-04-03-90
ECLASS 10.0	27-04-07-01	ECLASS 11.0	27-04-03-90
ECLASS 12.0	27-04-03-90	ECLASS 13.0	27-04-03-90

EGD1 EG2 4D 5-250VAC/1A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

Nedladdningar

Godkännande/Certifikat/Dokument om [Certificate Declaration of Conformity](#)överensstämmelse [Catalogues in PDF-format](#)

Kataloger

EGD1 EG2 4D 5-250VAC/1A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Ritningar

