

**G 25/0.25A/M GE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Obrázek výrobku**

Pro ochranu proti nadproudu nabízíme kazetovou pojistku s rozměry 5x25 mm ve velikostech od 250 mA do 6,3 A.

**Všeobecné objednací údaje**

|                 |  |
|-----------------|--|
| Verze           | Miniaturní pojistka, střední časové zpoždění, 0.25 A, G-Si. 5 x 25 |
| Objednací číslo | <a href="#">0546900000</a>   |
| Typ             | G 25/0.25A/M GE  |
| GTIN (EAN)      | 4008190097370  |
| Množství        | 10 ks  |

## G 25/0.25A/M GE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

|                |       |                     |            |
|----------------|-------|---------------------|------------|
| Hloubka        | 5 mm  | Hloubka (v palcích) | 0,197 inch |
| Výška          | 25 mm | Výška (v palcích)   | 0,984 inch |
| Šířka          | 5 mm  | Šířka (v palcích)   | 0,197 inch |
| Čistá hmotnost | 1,1 g |                     |            |

## Specifikace systému

|       |                        |
|-------|------------------------|
| Verze | Příslušenství pojistek |
|-------|------------------------|

## Údaje materiálu

|         |             |
|---------|-------------|
| Barevný | Světle šedá |
|---------|-------------|

## Data hodnocení

|                  |       |                 |        |
|------------------|-------|-----------------|--------|
| Jmenovité napětí | 250 V | Jmenovitý proud | 0,25 A |
|------------------|-------|-----------------|--------|

## Pojistky

|                             |                         |                          |                        |
|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|
| Barevný                     | Světle šedá             | Barva kontrolky          | Žlutá                  |
| Doba tavení                 | 0,22 A²s                | Jmenovitý vypínací výkon | 80 A                   |
| Kazetová pojistka           | G-Si. 5 x 25            | Optický funkční displej  | Ano                    |
| Proud                       | 0,25 A                  | Verze                    | Příslušenství pojistek |
| Vlastnosti                  | střední časové zpoždění | Voltage drop             | 375 mV                 |
| Výstup příkonu (při 1,5 In) | 0,2 W                   |                          |                        |

## Klasifikace

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000035    | ETIM 7.0    | EC000035    |
| ETIM 8.0    | EC002704    | ETIM 9.0    | EC002704    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-20-01 | ECLASS 9.1  | 27-14-20-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-20-01 | ECLASS 11.0 | 27-14-20-01 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-20-01 | ECLASS 13.0 | 27-14-20-01 |

## Osvědčení

|      |       |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

## Soubory ke stažení

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Uživatelská dokumentace | <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a> |
| Katalogy                | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>        |
| Brožury                 |   |