

VH 25/5/3.4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Obrázek výrobku



K-Hülse 055330

Jako příslušenství pro naše široké portfolio produktů se svorkami pojistek nabízíme také vhodné pojistkové vložky. Portfolio zahrnuje pojistky (miniaturní pojistky) pro ochranu zařízení (5x20 mm až 10x38 mm, pojistkové vložky E 14 až E 18, jakož i automobilové pojistky a automatické jističe. Měřicí kroužky pro držáky pojistky doplňují celkové portfolio.

Všeobecné objednací údaje

| | |
|-----------------|----------------------------|
| Verze | SAK řada, Objímka kontaktu |
| Objednací číslo | 0553300000 |
| Typ | VH 25/5/3.4 |
| GTIN (EAN) | 4008190095604 |
| Množství | 100 ks |

VH 25/5/3.4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|--------|-------|-------------------|------------|
| Výška | 25 mm | Výška (v palcích) | 0,984 inch |
| Průměr | 5 mm | Čistá hmotnost | 2,099 g |

Teploty

| | |
|--------------------|----------------|
| Skladovací teplota | -25 °C...55 °C |
|--------------------|----------------|

Specifikace systému

| | |
|-------|---------|
| Verze | Kontakt |
|-------|---------|

Údaje materiálu

| | |
|---------|------|
| Barevný | Šedá |
|---------|------|

Další technická data

| | | | |
|---------------------------------------|--------------|--------------|----------|
| Návod k instalaci | Přímá montáž | Typ upevnění | Zapojeno |
| Verze testovaná ve výbušném prostředí | Ne | | |

Data hodnocení

| | |
|-----------------|------|
| Jmenovitý proud | 19 A |
|-----------------|------|

Pojistky

| | | | |
|---------|------|-------|---------|
| Barevný | Šedá | Verze | Kontakt |
|---------|------|-------|---------|

Rozměry

| | |
|--------|------|
| Průměr | 5 mm |
|--------|------|

Všeobecně

| | |
|-------------------|--------------|
| Návod k instalaci | Přímá montáž |
|-------------------|--------------|

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC002848 | ETIM 7.0 | EC002848 |
| ETIM 8.0 | EC002848 | ETIM 9.0 | EC002848 |
| ECLASS 9.0 | 27-14-11-92 | ECLASS 9.1 | 27-14-11-92 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-92 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-92 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-11-92 | ECLASS 13.0 | 27-25-03-90 |

Shoda produktu s prostředím

| | |
|------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 6892c850-b959-4235-b8fe-df5198e99e63 |

Osvědčení

| | |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

VH 25/5/3.4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Soubory ke stažení

| | |
|-----------------|--|
| Technické údaje | CAD data – STEP |
| Katalogy | Catalogues in PDF-format |