

VH 25/5/3.4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Produktillustration



K-Hülse 055330

Som tillbehör för vår stora portfölj med produkter i säkring- och kopplingsplintar erbjuder vi också lämpliga säkringar. Portföljen omfattar säkringar för enhetsskydd (minisäkring) från 5 x 20 mm till 10 x 38 mm, E 14 till E 18 säkringar samt fordonssäkring och automatiska brytare. Mätstickor för de säkringshållare avrundar hela portföljen.

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	SAK-serien, Kontakthylsa
Art.nr.	0553300000
Typ	VH 25/5/3.4
GTIN (EAN)	4008190095604
Förp.	100 Stück

VH 25/5/3.4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Höjd	25 mm	Bygghöjd (tum)	0,984 inch
Diameter	5 mm	Nettovikt	2,099 g

Temperaturer

Lagertemperatur	-25 °C...55 °C
-----------------	----------------

Allmänt

Monteringsanvisning	Direktmontage
---------------------	---------------

Märkdata

Märkström	19 A
-----------	------

Materialdata

Färgkod	grå
---------	-----

Mått

Diameter	5 mm
----------	------

Säkringsinsatser

Färgkod	grå	Utförande	Kontakt
---------	-----	-----------	---------

Systemparametrar

Utförande	Kontakt
-----------	---------

Ytterligare tekniska data

Montagesätt	instucken	Monteringsanvisning	Direktmontage
explosionstestat utförande	Nej		

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9.1	27-14-11-92
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-92
ECLASS 12.0	27-14-11-92	ECLASS 13.0	27-25-03-90

Miljööverensstämmelse för produkt

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	6892c850-b959-4235-b8fe-df5198e99e63

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

VH 25/5/3.4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Nedladdningar

Teknikuppgifter Data

[CAD data – STEP](#)

Kataloger

[Catalogues in PDF-format](#)