

## MB M5/M3 SW

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Product image



A kép illusztráció

A rögzítőlábak olyan komponensek rögzítésére használatosak, amelyek nem pattinthatók közvetlenül a DIN tartósínekre.

## Általános rendelési adatok

Verzió	Csúszóanya, M 5
Rendelési szám	<a href="#">0553400000</a>
Típus	MB M5/M3 SW
GTIN (EAN)	4008190122263
Qty.	20 Stück

## MB M5/M3 SW

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Mélység	14 mm	Mélység (coll)	0,551 inch
Magasság	25 mm	Magasság (coll)	0,984 inch
Szélesség	12 mm	Szélesség (coll)	0,472 inch
Nettó tömeg	3,5 g		

## Hőmérsékletek

Folyamatos üzemi hőmérséklet., min.	-50 °C	Folyamatos üzemi hőmérséklet., max.	100 °C
-------------------------------------	--------	-------------------------------------	--------

## Anyag adatok

Anyag	Poliamid 66	Felületi minőség	kezeletlen
Szín	fekete	UL 94 éghetőségi osztály	V-2

## Rendszer specifikációk

Változat	Tartósínhez	Sín	TS 32
----------	-------------	-----	-------

## Kiegészítő műszaki adatok

Robbanásbiztonság szempontjából bevizsgált változat	Nem	Rögzítés típusa	Felpattintható
---	-----	-----------------	----------------

## Méretetek

Belső menet	M 5	Osztás, mm (P)	12 mm
-------------	-----	----------------	-------

## Általános

Felületi minőség	kezeletlen	Sín	TS 32
------------------	------------	-----	-------

## Besorolások

ETIM 6.0	EC000096	ETIM 7.0	EC000096
ETIM 8.0	EC000096	ETIM 9.0	EC000096
ECLASS 9.0	23-11-08-04	ECLASS 9,1	23-11-08-04
ECLASS 10.0	23-11-08-04	ECLASS 11.0	23-11-07-16
ECLASS 12.0	23-11-07-16	ECLASS 13.0	23-11-07-16

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Letöltések

User Documentation	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Kiadványok	<a href="#">CAT 1 TERM 16/17 EN</a>