

**H1,5/24 R****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

- löst förpackade i påse
- Weidmüller färgkod
- DIN-färgkod

**Allmänna beställningsdata**

|                   |                                       |
|-------------------|---------------------------------------|
| Artikelbeteckning | Ändhylsa, Standard, 20 mm, 18 mm, röd |
| Art.nr.           | <a href="#">0565600000</a>            |
| Typ               | H1,5/24 R                             |
| GTIN (EAN)        | 4008190187071                         |
| Förp.             | 500 Stück                             |
| Förpackning       | lös                                   |

## H1,5/24 R

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

|           |         |
|-----------|---------|
| Nettovikt | 0,189 g |
|-----------|---------|

## Tekniska data

|                    |                                       |           |          |
|--------------------|---------------------------------------|-----------|----------|
| Artikelbeskrivning | Ändhylsa med plastkrage -<br>färg röd | Utförande | Standard |
|--------------------|---------------------------------------|-----------|----------|

## Ändhylsor

|                         |             |                            |                     |
|-------------------------|-------------|----------------------------|---------------------|
| Avisoleringslängd       | 20 mm       | Kontaktytans diameter (D1) | 1,7 mm              |
| Kontaktytans längd (L2) | 18 mm       | Kragdiameter (D2)          | 3,5 mm              |
| L1 i mm                 | 24 mm       | Ledardiameter              | 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Ledardiameter, AWG, max | AWG 16      | Metallkapseltjocklek (S1)  | 0,15 mm             |
| Militärisk beteckning   | T 20A 004 A | Tjocklek plastkrage (S2)   | 0,25 mm             |
| färgkod                 | Weidmüller  |                            |                     |

## Klassificeringar

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000005    | ETIM 7.0    | EC000005    |
| ETIM 8.0    | EC000005    | ETIM 9.0    | EC000005    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-02-01 | ECLASS 9.1  | 27-40-02-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-02-01 | ECLASS 11.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 12.0 | 27-40-02-01 | ECLASS 13.0 | 27-40-02-01 |

## Godkännanden

Godkännanden



|                        |              |
|------------------------|--------------|
| ROHS                   | Uppfyllelse  |
| UL File Number Search  | UL-webbplats |
| Certifikat-Nr. (cULus) | E499744      |

## Nedladdningar

|                      |                                          |
|----------------------|------------------------------------------|
| Teknikuppgifter Data | <a href="#">CAD data – STEP</a>          |
| Teknikuppgifter      | <a href="#">Zuken E3.S</a>               |
| Kataloger            | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |
| Broschyrer           |                                          |

**H1,5/24 R**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Ritningar

### Ritning

