

H6,0/26 SW**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- dodávány volně v plastovém sáčku
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování
- Jiné barevné kódování

Všeobecné objednací údaje

Verze	vodič a dutinka, standard, 20 mm, 18 mm, černá
Objednací číslo	0565700000
Typ	H6,0/26 SW
GTIN (EAN)	4008190026837
Množství	100 ks
Balení	volné

H6,0/26 SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost 0,5 g

Technické údaje

Popis výrobku Dutinka na vodič s plastovou manžetou, černá Verze standard

Kabelové koncovky

Barevný kód	Weidmüller	Délka odizolování	20 mm
Délka povrchu kontaktu (L2)	18 mm	L1 v mm	26 mm
Průměr objímky (D2)	6,3 mm	Průměr povrchu kontaktu (D1)	3,5 mm
Průřez propojení AWG, max.	AWG 10	Průřez vodiče	6 mm ²
Tloušťka kovové objímky (S1)	0,2 mm	Tloušťka plastové objímky (S2)	0,3 mm
Vojenské určení	T 20A 023 A		

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9.1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01
ECLASS 12.0	27-40-02-01	ECLASS 13.0	27-40-02-01

Osvědčení

Schválení



ROHS Shoda
UL File Number Search Web UL
Č. osvědčení (cULus) E499744

Soubory ke stažení

Technické údaje [CAD data – STEP](#)
Technické údaje [Zuken E3.S](#)
Katalogy [Catalogues in PDF-format](#)
Brožury

H6,0/26 SW**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Nákresy****Výkres**