


H10,0/28 EB**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- dodáváno volně v plastovém sáčku
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování
- Jiné barevné kódování

Všeobecné objednávací údaje

Verze	vodič a dutinka, standard, 21 mm, 18 mm, Slonovinová
Objednávací číslo	0565800000
Typ	H10,0/28 EB
GTIN (EAN)	4008190138646
Množství	100 ks
Balení	volné

H10,0/28 EB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost 0,6 g

Technické údaje

Popis výrobku Dutinka na vodič s plastovou manžetou, slonovinová Verze standard

Kabelové koncovky

Barevný kód	Weidmüller	Délka odizolování	21 mm
Délka povrchu kontaktu (L2)	18 mm	L1 v mm	28 mm
Průměr objímky (D2)	7,6 mm	Průměr povrchu kontaktu (D1)	4,5 mm
Průřez propojení AWG, max.	AWG 8	Průřez vodiče	10 mm ²
Tloušťka kovové objímky (S1)	0,2 mm	Tloušťka plastové objímky (S2)	0,4 mm
Vojenské určení	T 20A 025 A		

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9.1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01
ECLASS 12.0	27-40-02-01	ECLASS 13.0	27-40-02-01

Osvědčení

Schválení



ROHS Shoda
UL File Number Search Web UL
Č. osvědčení (cULus) E499744

Soubory ke stažení

Technické údaje [CAD data – STEP](#)
Technické údaje [Zuken E3.S](#)
Katalogy [Catalogues in PDF-format](#)
Brožury

H10,0/28 EB**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Nákresy****Výkres**