

KLIPPON K0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Bildliknande



K-kapslingarna i aluminium i Klippon®-serien lämpar sig utmärkt för ett extremt brett utbud av applikationsområden. Kapslingarna rymmer en mängd olika installerade komponenter och skyddar dem mot höga temperaturer och slag samt ger ett utmärkt IP-skydd.

Oberoende av vilket slags applikation kunden planerar kan Weidmüller tillhandahålla en mångfald av aluminiumkapslingar som exakt passar kundens krav. Vårt omfattande produktsortiment erbjuder följande fördelar:

- Finns i två ytbehandlingar: natur och pulverlackerad (RAL 7001)
- Med formpressad kloroprentätning som standard (formpressad silikontätning finns som tillval)
- Standardiserad kapslingssystem med Torx-skruvhuvud för 19 kapslingsstorlekar
- Montagehål utanför packningsområdet
- Höga IP-skyddsklasser: IP66, IP67 och IP68 i enlighet med DIN EN 60529
- Slagtålighet på upp till 7 (10) joule
- Utöver tomkapslingsnormen är kapslingarna certifierade enligt följande godkännanden: cULus och DNV GL.
- Lämpliga för järnvägsapplikationer enligt EN 45545-2:2013
- Saltvattentålig legering
- Standardiserad fördelningskapsling med gängade förskruvningshål och olika plintkonfigurationer

Allmänna beställningsdata

| | |
|-------------------|---|
| Artikelbeteckning | Klippon K (tom kapsling i aluminium), Tom kapsling, Aluminiumkapsling, Höjd: 45 mm, Bredd: 50 mm, Djup: 30 mm, Material: Aluminium AlSi12, obehandlad, Silver |
| Art.nr. | 0573200000 |
| Typ | KLIPPON K0 |
| GTIN (EAN) | 4008190004651 |
| Förp. | 10 Stück |

KLIPPON K0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

| | | | |
|------------------|--------|-------------------|------------|
| Djup | 30 mm | Byggdjup (tum) | 1,181 inch |
| Höjd | 45 mm | Bygghöjd (tum) | 1,772 inch |
| Bredd | 50 mm | Byggbredd (tum) | 1,969 inch |
| Montagemått höjd | 35 mm | Montagemått bredd | 40 mm |
| Nettovikt | 77,2 g | | |

Temperaturer

| | |
|-----------------|----------------|
| Drifttemperatur | -40 °C...80 °C |
|-----------------|----------------|

Allmänna uppgifter

| | | | |
|----------------------------|---|---------------------------|--|
| Anmärkning: Skyddsklass | IP68 (t=72h, h=1m) | Antal lockskravar | 2 |
| Användningsområden | Processindustri, Transportväsende, Fartygsbyggnad, Förpackningsindustri, Hamnanläggningar, Maskintillverkning | Driftstemperatur, max | 80 °C |
| Driftstemperatur, min. | -40 °C | Fastsättning av lock | M4 torx stainless steel screws with slot |
| Flänsplåt | Nej | Kapslingens fastsättning | Hål 4 mm |
| Komponentfastsättning | Gängade hål M3 | Lock | Ja |
| Material | Aluminium AlSi12 | Materialtjocklek kapsling | 2,5 mm |
| Materialtjocklek lock | 2 mm | Normer | EN 45545-2:2013 |
| Skyddsklass | IP66, IP67, IP68 | Skyddsklass (UL) | Type 4, Type 4X |
| Slagtålighet | 10 J standardversion | Tätningmaterial | Kloropren |
| Vridmoment för lockskravar | 2,5 Nm | Yta | obehandlad |
| max. last | 0,225 kg | Åtkomstöppning Bredd | 45 mm |
| Åtkomstöppning Höjd | 40 mm | | |

Bestyckning horisontal

| | | | |
|-----------------------------|------|---------------|------|
| WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 | 1x1* | WDU 4 / ZDU 4 | 1x1* |
|-----------------------------|------|---------------|------|

Bestyckning vertikal

| | | | |
|-----------------------------|------|---------------|------|
| WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 | 1x1* | WDU 4 / ZDU 4 | 1x1* |
|-----------------------------|------|---------------|------|

Certifikatnummer kapsling

| | | | |
|-------------------------------|------------------|---|---------------------------|
| Certifikat-Nr. (cULus) | E197061 | Certifikat-nr (DNV) | TAE00002SM |
| DEF Villkor för godkännande | cULus, RMRS, DNV | Försäkran om överensstämmelse nr. (DoC LVD) | DE_PS2410_160412_001ISS01 |

Förskruvningar

| | | | |
|-----|---|-----|---|
| M12 | 1 | M16 | 1 |
|-----|---|-----|---|

Förskruvningar höger

| | | | |
|-----|---|-----|---|
| M12 | 1 | M16 | 1 |
|-----|---|-----|---|

Förskruvningar uppe / nere

| | | | |
|-----|---|-----|---|
| M12 | 1 | M16 | 1 |
|-----|---|-----|---|

Skapandedatum den 8 maj 2024 21:57:27 CEST

KLIPPON K0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000261 | ETIM 7.0 | EC000261 |
| ETIM 8.0 | EC000261 | ETIM 9.0 | EC000261 |
| ECLASS 9.0 | 27-18-01-01 | ECLASS 9.1 | 27-18-92-90 |
| ECLASS 10.0 | 27-18-01-01 | ECLASS 11.0 | 27-18-01-01 |
| ECLASS 12.0 | 27-18-01-01 | ECLASS 13.0 | 27-18-01-01 |

Miljööverensstämmelse för produkt

| | |
|------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 9e4cab4e-239c-4e14-b9df-a0fee300d28a |

Godkännanden

Godkännanden



| | |
|------------------------|--------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
| UL File Number Search | UL-webbplats |
| Certifikat-Nr. (cULus) | E197061 |

Nedladdningar

| | |
|---|---|
| Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse | TAE00002SM EU Declaration of Conformity - Klippon K Empty Enclosures - DoC DE PS2410 160412 001ISS02 DoM Klippon K salt water resistance DoM Klippon K EN 45545-2 2013 Railway |
| Teknikuppgifter Data | CAD data – STEP |
| Meddelande om produktändring | 20240315-PCN-Klippon K Enclosure Instruction |
| Upphandlingsspecifikation | Klippon K0_0573200000_DE Klippon K0_0573200000_EN |
| Användardokumentation | Assembly guidelines - empty enclosures |
| Kataloger | Catalogues in PDF-format |
| Broschyrer | MB KLIPPON ENCL.TECN EN FL RAILWAY 2014 EN FL RAILWAY 2014 EN |


KLIPPON K0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Ritningar

Profilritning



KLIPPON K0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Skrubar



Beroende på kopplingsplinter eller även tillbehören erbjuder vi olika typer av skruvar som ytterligare artiklar eller reservdelar.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | FKSC M4X6 D8/SW2 | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 1567480000 | SAK-serien, Insexskruv, Skruvar, Antal poler: 1 |
| GTIN (EAN) | 4008190033491 | |
| Förp. | 100 Stück | |