

## RSF 2

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Produktillustration



I specifika applikationer och branscher är en krokbladsanslutning den teknologi som är att föredra. Den fjäder som matas in via genomgångsplintar möjliggör en snabb och säker montage: När kabelskon har infogats i blocket fixeras ledaren med fjädern tills du utan problem kan ansluta den med skruven.

## Allmänna beställningsdata

|                   |   |
|-------------------|---|
| Artikelbeteckning | Frånskiljbar mätplint, Skruvanslutning, 6 mm <sup>2</sup> , 500 V, 41 A, utan, Tvärfrånskiljning: utan, integrerad mätthylsa: Nej, TS 32, mellangul |
| Art.nr.           | <a href="#">0623320000</a>  |
| Typ               | RSF 2   |
| GTIN (EAN)        | 4008190524692   |
| Förp.             | 20 Stück  |

## RSF 2

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

|           |         |                 |            |
|-----------|---------|-----------------|------------|
| Djup      | 57,5 mm | Byggdjup (tum)  | 2,264 inch |
| Höjd      | 77 mm   | Bygghöjd (tum)  | 3,031 inch |
| Bredd     | 11 mm   | Byggbredd (tum) | 0,433 inch |
| Nettovikt | 58,75 g |                 |            |

## Temperaturer

|                                 |                |                                 |        |
|---------------------------------|----------------|---------------------------------|--------|
| Lagertemperatur                 | -25 °C...55 °C | Varaktig driftstemperatur, min. | -60 °C |
| Varaktig driftstemperatur, max. | 130 °C         |                                 |        |

## Allmänt

|                     |               |        |               |
|---------------------|---------------|--------|---------------|
| Monteringsanvisning | Direktmontage | Normer | IEC 60947-7-1 |
| Skena               | TS 32         |        |               |

## Klämbara ledare (Märkanslutning)

|   |                     |   |                      |
|---|---------------------|---|----------------------|
| Anslutningsarea, flertrådig, max.                   | 10 mm <sup>2</sup>  | Anslutningsarea, flertrådig, min.                   | 0,5 mm <sup>2</sup>  |
| Anslutningsområde, max.                             | 16 mm <sup>2</sup>  | Anslutningsområde, min.                             | 0,75 mm <sup>2</sup> |
| Anslutningsriktning                                 | på sidan            | Anslutningstyp                                      | Skruvanslutning      |
| Anslutningstyp 2                                    | Skruvanslutning     | Antal anslutningar                                  | 2                    |
| Avisoleringslängd                                   | 12 mm               | Elektrisk momentskruvdragare typ DMS                | 4                    |
| Klingmått   | 1,0 x 5,5 mm        | Klämskruv   | M 4                  |
| Ledararea, entrådig, max.                           | 16 mm <sup>2</sup>  | Ledararea, entrådig, min.                           | 0,75 mm <sup>2</sup> |
| Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/1, max. | 4 mm <sup>2</sup>   | Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/1, min. | 0,5 mm <sup>2</sup>  |
| Ledararea, fintrådig, min.                          | 1,5 mm <sup>2</sup> | Ledardiameter, fintrådig, max.                      | 10 mm <sup>2</sup>   |
| Åtdragningsmoment, max.                             | 2,4 Nm              | Åtdragningsmoment, min.                             | 1,2 Nm               |

## Klämbara ledare (ytterligare anslutning)

|  |                 |
|--|-----------------|
| Anslutningstyp, ytterligare anslutning | Skruvanslutning |
|--|-----------------|

## Märkdata

|   |                   |                   |               |
|---|-------------------|-------------------|---------------|
| Märkarea                                | 6 mm <sup>2</sup> | Märkspänning      | 500 V         |
| Märkspänning DC                         | 500 V             | Märkström         | 41 A          |
| Ström med max. ledare                   | 41 A              | Normer            | IEC 60947-7-1 |
| Genomgångsmotstånd enligt IEC 60947-7-x | 0,78 mΩ           | Märkstötspänning  | 6 kV          |
| Förlusteffekt enligt IEC 60947-7-x      | 1,31 W            | Nedsmuttningsgrad | 3             |

## Märkdata enligt CSA

|                        |            |                        |       |
|------------------------|------------|------------------------|-------|
| Certifikat nr. (CSA)   | 12000-35 1 | Ledararea max. (CSA)   | 8 AWG |
| Ledararea min. (CSA)   | 14 AWG     | Spänning grupp B (CSA) | 300 V |
| Spänning grupp C (CSA) | 300 V      | Spänning grupp D (CSA) | 600 V |
| Ström Gr B (CSA)       | 30 A       | Ström Gr C (CSA)       | 30 A  |
| Ström Gr D (CSA)       | 5 A        |                        |       |

## RSF 2

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Märkdata enligt UL

|                                      |        |                                      |       |
|--------------------------------------|--------|--------------------------------------|-------|
| Certifikat nr. (UR)                  | E60693 | Ledarstorlek Factory wiring max (UR) | 8 AWG |
| Ledarstorlek Factory wiring min (UR) | 14 AWG | Ledarstorlek Field wiring max (UR)   | 8 AWG |
| Ledarstorlek Field wiring min (UR)   | 14 AWG | Spänning grupp B (UR)                | 600 V |
| Spänning grupp C (UR)                | 600 V  | Ström Gr B (UR)                      | 25 A  |
| Ström Gr C (UR)                      | 25 A   |                                      |       |

## Materialdata

|                                |          |         |           |
|--------------------------------|----------|---------|-----------|
| Material                       | KrG      | Färgkod | mellangul |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-0, 5VA |         |           |

## Systemparametrar

|                             |  |                              |     |
|-----------------------------|--|------------------------------|-----|
| Utförande                   | Skruvanslutning, Distanshållare, med honkontakter, för skruvbar överkoppling, med fjäderanslutning, öppen på en sida | Ändplatta krävs              | Ja  |
| Antal potentialer           | 1  | Antal våningar               | 1   |
| Antal klämsäten per våning  | 2  | Antal potentialer per våning | 1   |
| Nivåer internt överkopplade | Nej  | PE-anslutning                | Nej |
| Skena                       | TS 32  | N-Funktion                   | Nej |
| PE-Funktion                 | Nej  | PEN-Funktion                 | Nej |

## Ytterligare tekniska data

|                        |        |                            |               |
|------------------------|--------|----------------------------|---------------|
| Antal likadana plintar | 1      | Monteringsanvisning        | Direktmontage |
| Monteringstyp          | ihakad | explosionstestat utförande | Nej           |
| Öppna sidor            | höger  |                            |               |

## Klassificeringar

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000902    | ETIM 7.0    | EC000902    |
| ETIM 8.0    | EC000902    | ETIM 9.0    | EC000902    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-11-26 | ECLASS 9.1  | 27-14-11-26 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-26 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-26 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-11-26 | ECLASS 13.0 | 27-25-01-09 |

## Miljööverensstämmelse för produkt

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP       | e1c310ef-6b67-4efa-80a6-d307472f4de9 |

## Godkännanden

Godkännanden



|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| ROHS                  | Uppfyllelse  |
| UL File Number Search | UL-webbplats |
| Certifikat nr. (UR)   | E60693       |

## RSF 2

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Tekniska data

### Nedladdningar

|   |   |
|---|---|
| Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse | <a href="#">Declaration of Conformity</a><br><a href="#">UKCA declaration of conformity</a> |
| Användardokumentation                               | <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>   |
| Kataloger   | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>  |

## RSF 2

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## SchT Skylthållarevarianter



SchT 5 S gruppskylthållare snäpps direkt på TS 32 montageskena (G-rail) eller TS 35 montageskena (top-hat rail). Oberoende av plint och plint typ kan plintlistmärkningen utföras.

SchT 5 och SchT 5 S används med ESO 5, STR 5 skyddsremсор.

SchT 7 är en ledad gruppskylthållare för insticksskyltar som möjliggör enkel åtkomst till klämskruven.


SchT 7 används med ESO 7, STR 7 skyddsremсор eller DEK 5.

Insticksskyltar och skyddsremсор finns under tillbehör.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | SCHT 7                     | Artikelbeteckning  |
| Art.nr.    | <a href="#">0517960000</a> | SCHT, Plintmärkning, 39.3 x 8 mm, Delning i mm (P): 7.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190001742              | Weidmueller, vit   |
| Förp.      | 20 Stück                   |  |

## SAK-serien



Ändplattor fästs på den sista radplintens öppna sida före ändvinkeln. Genom att använda ändplattan upprätthålls radplintens funktion och den angivna märkspänningen. Ett beröringsskydd av spänningsförande delar säkerställs och avslutningsplinten är fingersäker.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | AP RSF2 KRG                | Artikelbeteckning                            |
| Art.nr.    | <a href="#">0301420000</a> | Ändplatta (plintar), 77 mm x 3 mm, mellangul |
| GTIN (EAN) | 4008190168537              |  |
| Förp.      | 10 Stück                   |  |

## RSF 2

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## Märkningshållare



Märkningshållaren ger möjlighet till ytterligare montering av standardmärkningar med en delning på 5 eller 5,1 mm. De vinklade hållarna kan köpas som tillval och kan monteras i alla standardmärkningskanaler i Klippon® modulära anslutningsplintar. Kopplingar för märkningstyper kan hittas bland respektive tillbehör för avsedda märkningshållare.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                             |
|------------|----------------------------|-----------------------------|
| Typ        | BZT 1 WS 10/5              | Artikelbeteckning           |
| Art.nr.    | <a href="#">1805490000</a> | Tillbehör, Märkningshållare |
| GTIN (EAN) | 4032248270231              |                             |
| Förp.      | 100 Stück                  |                             |
| Typ        | BZT 1 ZA WS 10/5           | Artikelbeteckning           |
| Art.nr.    | <a href="#">1805520000</a> | Tillbehör, Märkningshållare |
| GTIN (EAN) | 4032248270248              |                             |
| Förp.      | 100 Stück                  |                             |

## QL / RSF1+2

Skärbar överkoppling är lätt att montera och demontera. Tack vare den stora kontaktytan kan även hög ström överföras med maximal tillförlitlighet för kontakt.



## Allmänna beställningsdata

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | QL 2 RSF1+2                | Artikelbeteckning   |
| Art.nr.    | <a href="#">0267400000</a> | Överkoppling (plint), skruvad, Antal poler: 2, Delning i mm (P): 11.00, |
| GTIN (EAN) | 4008190139988              | Isolerad: Nej, 57 A, grå  |
| Förp.      | 50 Stück                   |   |
| Typ        | QL 10 RSF1+2               | Artikelbeteckning   |
| Art.nr.    | <a href="#">0341700000</a> | Överkoppling (plint), skruvad, Antal poler: 10, Delning i mm (P): 8.00, |
| GTIN (EAN) | 4008190003173              | Isolerad: Nej, grå  |
| Förp.      | 20 Stück                   |   |
| Typ        | QL 3 RSF1+2                | Artikelbeteckning   |
| Art.nr.    | <a href="#">0267500000</a> | Överkoppling (plint), skruvad, Antal poler: 3, Delning i mm (P): 11.00, |
| GTIN (EAN) | 4008190116835              | Isolerad: Nej, 57 A, grå  |
| Förp.      | 50 Stück                   |   |
| Typ        | QL 4 RSF1+2                | Artikelbeteckning   |
| Art.nr.    | <a href="#">0267600000</a> | Överkoppling (plint), skruvad, Antal poler: 4, Delning i mm (P): 11.00, |
| GTIN (EAN) | 4008190174859              | Isolerad: Nej, 41 A, grå  |
| Förp.      | 50 Stück                   |   |

## RSF 2

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## Provkontakter



Testadapter och provkontakt används för elektriska anslutningen mellan kopplingsplintar och testutrustning. På så sätt kan en elektrisk kontakt upprättas i kabelanslutet tillstånd och mätningarna kan göras enkelt.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                     |
|------------|----------------------------|---------------------|
| Typ        | PS 4 F.STB 4               | Artikelbeteckning   |
| Art.nr.    | <a href="#">0299600000</a> | Testadapter (plint) |
| GTIN (EAN) | 4008190074043              |                     |
| Förp.      | 20 Stück                   |                     |

## Specialtryck



Dekafix (DEK) märkning är den universella märkningen för alla kabel- och kontaktdon samt för elektroniska underenheter. Systemet är idealiskt för korta talserier och täcker ett brett utbud av färdiga märkningar. Remsmontering för snabb uppmärkning i endast ett arbetssteg. Märkningen är lättläst, kontrastrik och finns i olika bredder.

- Stort urval av märkningar klara att användas
- Remsmontering för snabb uppmärkning
- Anslutningsmärkning som passar till Weidmüllers samtliga kabelkontakter,
- Finns som neutralt MultiCard eller som standardtryck i karta.

**För specialtryck:** Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | DEK 5/5 MC SDR             | Artikelbeteckning  |
| Art.nr.    | <a href="#">1609810000</a> | Dekafix, Plintmärkning, 5 x 5 mm, Delning i mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190456597              | Weidmueller, enligt kundönskan                           |
| Förp.      | 200 Stück                  |  |

## RSF 2

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## Neutral



Dekafix (DEK) märkning är den universella märkningen för alla kabel- och kontaktdon samt för elektroniska underenheter. Systemet är idealiskt för korta talserier och täcker ett brett utbud av färdiga märkningar.

Remsmontering för snabb uppmärkning i endast ett arbetssteg. Märkningen är lättläst, kontrastrik och finns i olika bredder.

- Stort urval av märkningar klara att användas
- Remsmontering för snabb uppmärkning
- Anslutningsmärkning som passar till Weidmüllers samtliga kabelkontakter,
- Finns som neutralt MultiCard eller som standardtryck i karta.

**För specialtryck:** Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | DEK 5/5 MC NE WS           | Artikelbeteckning  |
| Art.nr.    | <a href="#">1609801044</a> | Dekafix, Plintmärkning, 5 x 5 mm, Delning i mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190397111              | Weidmueller, vit   |
| Förp.      | 1 000 Stück                |  |



## RSF 2

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## Neutral



Dekafix (DEK) märkning är den universella märkningen för alla kabel- och kontaktdon samt för elektroniska underenheter. Systemet är idealiskt för korta talserier och täcker ett brett utbud av färdiga märkningar.

Remsmontering för snabb uppmärkning i endast ett arbetssteg. Märkningen är lättläst, kontrastrik och finns i olika bredder.

- Stort urval av märkningar klara att användas
- Remsmontering för snabb uppmärkning
- Anslutningsmärkning som passar till Weidmüllers samtliga kabelkontakter,
- Finns som neutralt MultiCard eller som standardtryck i karta.

**För specialtryck:** Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | DEK 5/6 MC NE WS           | Artikelbeteckning  |
| Art.nr.    | <a href="#">1609820000</a> | Dekafix, Plintmärkning, 5 x 6 mm, Delning i mm (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190203436              | Weidmueller, vit   |
| Förp.      | 1 000 Stück                |  |

## RSF 2

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## Specialtryck



Dekafix (DEK) märkning är den universella märkningen för alla kabel- och kontaktdon samt för elektroniska underenheter. Systemet är idealiskt för korta talserier och täcker ett brett utbud av färdiga märkningar.

Remsmontering för snabb uppmärkning i endast ett arbetssteg. Märkningen är lättläst, kontrastrik och finns i olika bredder.

- Stort urval av märkningar klara att användas
- Remsmontering för snabb uppmärkning
- Anslutningsmärkning som passar till Weidmüllers samtliga kabelkontakter,
- Finns som neutralt MultiCard eller som standardtryck i karta.

**För specialtryck:** Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | DEK 5/6 MC SDR             | Artikelbeteckning  |
| Art.nr.    | <a href="#">1609830000</a> | Dekafix, Plintmärkning, 5 x 6 mm, Delning i mm (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190456603              | Weidmueller, enligt kundönskan                           |
| Förp.      | 200 Stück                  |  |

## RSF 2

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## Plus



Dekafix (DEK) märkning är den universella märkningen för alla kabel- och kontaktdon samt för elektroniska underenheter. Systemet är idealiskt för korta talserier och täcker ett brett utbud av färdiga märkningar.

Remsmontering för snabb uppmärkning i endast ett arbetssteg. Märkningen är lättläst, kontrastrik och finns i olika bredder.

- Stort urval av märkningar klara att användas
- Remsmontering för snabb uppmärkning
- Anslutningsmärkning som passar till Weidmüllers samtliga kabelkontakter,
- Finns som neutralt MultiCard eller som standardtryck i karta.

**För specialtryck:** Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | DEK 5/8 PLUS MC NE WS      | Artikelbeteckning  |
| Art.nr.    | <a href="#">1046350000</a> | Dekafix, Plintmärkning, 5 x 8 mm, Delning i mm (P): 8.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248782055              | Weidmueller, vit   |
| Förp.      | 800 Stück                  |  |

## RSF 2

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## Specialtryck



Dekafix (DEK) märkning är den universella märkningen för alla kabel- och kontaktdon samt för elektroniska underenheter. Systemet är idealiskt för korta talserier och täcker ett brett utbud av färdiga märkningar.

Remsmontering för snabb uppmärkning i endast ett arbetssteg. Märkningen är lättläst, kontrastrik och finns i olika bredder.

- Stort urval av märkningar klara att användas
- Remsmontering för snabb uppmärkning
- Anslutningsmärkning som passar till Weidmüllers samtliga kabelkontakter,
- Finns som neutralt MultiCard eller som standardtryck i karta.

**För specialtryck:** Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | DEK 5/6.5 MC SDR           | Artikelbeteckning  |
| Art.nr.    | <a href="#">1609850000</a> | Dekafix, Plintmärkning, 5 x 6.5 mm, Delning i mm (P): 6.50 |
| GTIN (EAN) | 4008190456610              | Weidmueller, enligt kundönskan                             |
| Förp.      | 180 Stück                  |  |

## RSF 2

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## DEK 5/8



## WS/DEK

MultiMark plintmärkningar använder ett innovativt kompositmaterial, tillverkat av två komponenter. Märkningens hårda sockel snäpper säkert in i kontaktdonet. Den elastiska ytbehandlingen ger enkel montering av märkningen. Detta särskilt stansade material gör att remsorna kan sträckas för att anpassas till de små variationer i mellanrum som tenderar att adderas, särskilt vid långa plintrader. En annan fördel: ytmaterialets utmärkta tryckbarhet säkerställer en hållbar och slitstark märkning. En upplösning på 300 dpi ger en tydlig, lätt läsbar skrift.

## Dina fördelar med MultiMark

- Kompatibel med Weidmüllers modulplintar
- Fast montage och hållbara utskrifter
- Kontinuerliga remsor sparar installationstid
- Enkelt montage tack vare ett innovativt kompositmaterial
- Stort märkningsfält för bästa möjliga läsbarhet
- Stor flexibilitet tack vare anpassning till valfri tillverkare

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | DEK 5/8 MM WS              | Artikelbeteckning                                  |
| Art.nr.    | <a href="#">2007130000</a> | Dekafix, Plintmärkning, 5 x 8 mm, Weidmueller, vit |
| GTIN (EAN) | 4050118392012              |  |
| Förp.      | 500 Stück                  |  |

## Skravar



Beroende på kopplingsplintar eller även tillbehören erbjuder vi olika typer av skruvar som ytterligare artiklar eller reservdelar.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                          |
|------------|----------------------------|--------------------------|
| Typ        | BFSC M4X6                  | Artikelbeteckning        |
| Art.nr.    | <a href="#">0149700000</a> | Infästningsskruv (plint) |
| GTIN (EAN) | 4008190016098              |                          |
| Förp.      | 100 Stück                  |                          |

## RSF 2

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## Neutral



Dekafix (DEK) märkning är den universella märkningen för alla kabel- och kontaktdon samt för elektroniska underenheter. Systemet är idealiskt för korta talserier och täcker ett brett utbud av färdiga märkningar.

Remsmontering för snabb uppmärkning i endast ett arbetssteg. Märkningen är lättläst, kontrastrik och finns i olika bredder.

- Stort urval av märkningar klara att användas
- Remsmontering för snabb uppmärkning
- Anslutningsmärkning som passar till Weidmüllers samtliga kabelkontakter,
- Finns som neutralt MultiCard eller som standardtryck i karta.

**För specialtryck:** Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | DEK 5/6.5 MC NE WS         | Artikelbeteckning  |
| Art.nr.    | <a href="#">1609840000</a> | Dekafix, Plintmärkning, 5 x 6.5 mm, Delning i mm (P): 6.50 |
| GTIN (EAN) | 4008190203429              | Weidmueller, vit   |
| Förp.      | 900 Stück                  |  |

## RSF 2

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## DEK 5/6

**WS/DEK**

MultiMark plintmärkningar använder ett innovativt kompositmaterial, tillverkat av två komponenter. Märkningens hårda sockel snäpper säkert in i kontaktdonet. Den elastiska ytbehandlingen ger enkel montering av märkningen. Detta särskilt stansade material gör att remsorna kan sträckas för att anpassas till de små variationer i mellanrum som tenderar att adderas, särskilt vid långa plintrader. En annan fördel: ytmaterialets utmärkta tryckbarhet säkerställer en hållbar och slitstark märkning. En upplösning på 300 dpi ger en tydlig, lätt läsbar skrift.

**Dina fördelar med MultiMark**

- Kompatibel med Weidmüllers modulplintar
- Fast montage och hållbara utskrifter
- Kontinuerliga remsor sparar installationstid
- Enkelt montage tack vare ett innovativt kompositmaterial
- Stort märkningsfält för bästa möjliga läsbarhet
- Stor flexibilitet tack vare anpassning till valfri tillverkare

**Allmänna beställningsdata**

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | DEK 5/6 MM WS              | Artikelbeteckning                                  |
| Art.nr.    | <a href="#">2007120000</a> | Dekafix, Plintmärkning, 5 x 6 mm, Weidmueller, vit |
| GTIN (EAN) | 4050118392104              |  |
| Förp.      | 600 Stück                  |  |

## RSF 2

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## Neutral



Dekafix (DEK) märkning är den universella märkningen för alla kabel- och kontaktdon samt för elektroniska underenheter. Systemet är idealiskt för korta talserier och täcker ett brett utbud av färdiga märkningar.

Remsmontering för snabb uppmärkning i endast ett arbetssteg. Märkningen är lättläst, kontrastrik och finns i olika bredder.

- Stort urval av märkningar klara att användas
- Remsmontering för snabb uppmärkning
- Anslutningsmärkning som passar till Weidmüllers samtliga kabelkontakter,
- Finns som neutralt MultiCard eller som standardtryck i karta.

**För specialtryck:** Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | DEK 5/8 MC NE WS           | Artikelbeteckning  |
| Art.nr.    | <a href="#">1856740000</a> | Dekafix, Plintmärkning, 5 x 8 mm, Delning i mm (P): 8.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248400850              | Weidmueller, vit   |
| Förp.      | 800 Stück                  |  |



## RSF 2

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## Specialtryck



Dekafix (DEK) märkning är den universella märkningen för alla kabel- och kontaktdon samt för elektroniska underenheter. Systemet är idealiskt för korta talserier och täcker ett brett utbud av färdiga märkningar.

Remsmontering för snabb uppmärkning i endast ett arbetssteg. Märkningen är lättläst, kontrastrik och finns i olika bredder.

- Stort urval av märkningar klara att användas
- Remsmontering för snabb uppmärkning
- Anslutningsmärkning som passar till Weidmüllers samtliga kabelkontakter,
- Finns som neutralt MultiCard eller som standardtryck i karta.

**För specialtryck:** Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | DEK 5/8 PLUS MC SDR        | Artikelbeteckning  |
| Art.nr.    | <a href="#">1046370000</a> | Dekafix, Plintmärkning, 5 x 8 mm, Delning i mm (P): 8.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248782079              | Weidmueller, enligt kundönskan                           |
| Förp.      | 160 Stük                   |  |

## Testuttag



Testadapter och provkontakt används för elektriska anslutningen mellan kopplingsplintar och testutrustning. På så sätt kan en elektrisk kontakt upprättas i kabelanslutet tillstånd och mätningarna kan göras enkelt.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                       |
|------------|----------------------------|-----------------------|
| Typ        | STB 17/D6/4/M4 SAKC10      | Artikelbeteckning     |
| Art.nr.    | <a href="#">0147100000</a> | SAK-serien, mätthylsa |
| GTIN (EAN) | 4008190183042              |                       |
| Förp.      | 50 Stük                    |                       |

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | SB 14                      | Artikelbeteckning                          |
| Art.nr.    | <a href="#">0135300000</a> | Stickkontakt (plint), Stickanslutning, grå |
| GTIN (EAN) | 4008190169558              |  |
| Förp.      | 50 Stük                    |  |