

MOFU 35/LO/1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Product image



A rögzítőlábak olyan komponensek rögzítésére használatosak, amelyek nem pattinthatók közvetlenül a DIN tartósínekre.

Általános rendelési adatok

Verzió	Rögzítőláb (kapocs)
Rendelési szám	0646260000
Típus	MOFU 35/LO/1
GTIN (EAN)	4008190178574
Qty.	20 Stück

MOFU 35/LO/1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	18,35 mm	Mélység (coll)	0,722 inch
Magasság	58 mm	Magasság (coll)	2,283 inch
Szélesség	18 mm	Szélesség (coll)	0,709 inch
Nettó tömeg	5,704 g		

Hőmérsékletek

Folyamatos üzemi hőmérséklet., min.	-50 °C	Folyamatos üzemi hőmérséklet., max.	100 °C
-------------------------------------	--------	-------------------------------------	--------

Anyag adatok

Anyag	Poliamid 66	Szín	narancssárga
UL 94 éghetőségi osztály	V-2		

Rendszer specifikációk

Változat	Rögzítőláb	Véglap szükséges	Nem
Sín	TS 35		

Kiegészítő műszaki adatok

Felszerelés típusa	Felpattintható	Robbanásbiztonság szempontjából bevizsgált változat	Nem
Rögzítés típusa	Felpattintható		

Méretetek

Osztás, mm (P)	18 mm
----------------	-------

Rögzíthető vezetékek (névleges csatlakozás)

Csatlakozás típusa	Húzórugós csatlakozás
--------------------	-----------------------

Általános

Sín	TS 35
-----	-------

Besorolások

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9,1	27-14-11-92
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-92
ECLASS 12.0	27-14-11-92	ECLASS 13.0	27-25-03-90

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------


Műszaki adatok**Letöltések**

Engineering Data	CAD data – STEP
User Documentation	StorageConditionsTerminalBlocks
Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	

MASSE OHNE TOLERANZ SIND KEINE PRUEFFMASSE
DIMS. WITHOUT TOLERANCE ARE NOT CONTROL DIMS.

DIE DEUTSCHE VERSION IST VERBINDLICH
THE GERMAN VERSION IS BINDING

ALLGEMEINGUELTIGE KUNDENZEICHNUNG, AKTUELLER STAND NUR AUF ANFRAGE
GENERAL CUSTOMER DRAWING, TOPICAL VERSION ONLY IF REQUIRED



M 1/1



GENERAL TOLERANCE: DIN ISO 2768-mK		84373/5 29.09.15 01		CAT.NO.: 1937600000	
MAX. NRN./NOS.		MODIFICATION		Weidmüller	
DRAWN		DATE		NAME	
RESPONSIBLE		24.02.2006		NEUMANN_G	
CHECKED		02.10.2015		LANG_T	
APPROVED		LANG_T		LANG_T	
SCALE: 2/1		PRODUCT FILE: SV/BV 7.62 HP		7340	
SUPERSEDES: .		PRODUCT FILE: SV/BV 7.62 HP		7340	

RoHS COMPLIANT

MAX. NRN./NOS.

MODIFICATION

DRAWN

DATE

24.02.2006

RESPONSIBLE

CHECKED

02.10.2015

APPROVED

LANG_T

LANG_T

NAME

NEUMANN_G

LANG_T

LANG_T

PRODUCT FILE: SV/BV 7.62 HP

7340

4 42839 02

DRAWING NO.

SHEET 01

OF 01

ISSUE NO.

SHEETS

BV/SV 7.62HP MOFU GR

MONTAGEFUSS

SNAP ON FOOT