

## CLI O 20-3 GE/SW 4 MP

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Podobné ilustraci

Značky na vodiče CLI O se připínají k připojeným vodičům a jsou tudíž vhodné na aktualizace stávajících systémů. Lze použít tři různé velikosti na označení vodičů o průměru od 0,4 mm<sup>2</sup> do max. 4,0 mm<sup>2</sup>. Tvar a design zajišťují bezpečné a trvalé připojení jednotlivě kombinovatelných značek.

Výhody:

- Otevřené značky na zapojené vodiče
- Verze značky s ochranou proti otáčení umožňuje kombinovat značky
- Dokonalé pro jakékoliv doplňující značení
- Extrémně nízké nároky na prostor
- Rychlé připnutí šetří čas

## Všeobecné objednací údaje

|                 |  |
|-----------------|--|
| Verze           | CableLine, Označení vodičů a kabelů, 3 - 4 mm, 3 x 5.5 mm, Žlutá |
| Objednací číslo | <a href="#">0648101514</a>                                       |
| Typ             | CLI O 20-3 GE/SW 4 MP  |
| GTIN (EAN)      | 4008190129446  |
| Množství        | 200 ks   |

## CLI O 20-3 GE/SW 4 MP

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

|                |         |                     |            |
|----------------|---------|---------------------|------------|
| Hloubka        | 5 mm    | Hloubka (v palcích) | 0,197 inch |
| Výška          | 3 mm    | Výška (v palcích)   | 0,118 inch |
| Šířka          | 5,5 mm  | Šířka (v palcích)   | 0,217 inch |
| Čistá hmotnost | 0,045 g |                     |            |

## Teploty

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Rozsah provozní teploty | -30...80 °C |
|-------------------------|-------------|

## Obecné údaje

|                               |                        |                                   |                |
|-------------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------------|
| Barevný                       | Žlutá                  | Barva materiálu podle kódu odporu | 4              |
| Barva tisku                   | černá                  | Doporučená odvětví                | Proces, Stroje |
| Halogen                       | Ano                    | Klasifikace hořlavosti UL 94      | V-0            |
| Materiál                      | PVC, měkké, bez kadmia | Metoda tisku                      | horká ražba    |
| Orientace tisku               | vodorovný              | Rozsah provozní teploty           | -30...80 °C    |
| Rozsah provozní teploty, max. | 80 °C                  | Rozsah provozní teploty, min.     | -30 °C         |
| Tisk                          | 4                      | Tištěné znaky                     | Číslo          |
| Typ tisku                     | Standardně             | Verze                             | MultiPack      |
| Šířka                         | 5,5 mm                 |                                   |                |

## Označení vodičů a kabelů

|                           |                   |                           |                         |
|---------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------------|
| Halogen                   | Ano               | Průřez připojeného vodiče | 1,5 - 3 mm <sup>2</sup> |
| Průřez vodiče, max.       | 3 mm <sup>2</sup> | Průřez vodiče, min.       | 1,5 mm <sup>2</sup>     |
| Vnější prům. vodiče       | 3 - 4 mm          | Vnější prům. vodiče, max. | 4 mm                    |
| Vnější prům. vodiče, min. | 3 mm              |                           |                         |

## Klasifikace

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001530    | ETIM 7.0    | EC001530    |
| ETIM 8.0    | EC001530    | ETIM 9.0    | EC001530    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-04-01 | ECLASS 9.1  | 27-40-04-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 12.0 | 27-28-11-02 | ECLASS 13.0 | 27-28-11-02 |

## Osvědčení

|      |       |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

## Soubory ke stažení

|          |  |
|----------|--|
| Katalogy | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |
|----------|--|

### CLI O 20-3 GE/SW 4 MP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Nákresy



Podobné ilustraci