

**FM 4/TS35****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Obrázek výrobku**

Montážní patky slouží k montáži komponentů, které nelze zaklapnout přímo na DIN lištu.

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Montážní podstavec na nosné liště, TS 35, M 4
Objednací číslo	<a href="#">0687900000</a>
Typ	FM 4/TS35
GTIN (EAN)	4008190086459
Množství	40 ks

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	7 mm	Hloubka (v palcích)	0,276 inch
Výška	50,2 mm	Výška (v palcích)	1,976 inch
Šířka	14 mm	Šířka (v palcích)	0,551 inch
Čistá hmotnost	4,708 g		

## Specifikace systému

Verze	Pro montážní lišty	Lišta	TS 35
-------	--------------------	-------	-------

## Údaje materiálu

Materiál	Ocel, lesklý povrch	Provedení povrchu	poniklované
Barevný	Stříbrná		

## Další technická data

Typ upevnění	Přichytka	Verze testovaná ve výbušném prostředí	Ne
--------------	-----------	---------------------------------------	----

## Rozměry

Vnitřní závit	M 4	Rozteč v mm (P)	14 mm
---------------	-----	-----------------	-------

## Všeobecně

Lišta	TS 35	Provedení povrchu	poniklované
-------	-------	-------------------	-------------

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC002625	ETIM 7.0	EC002625
ETIM 8.0	EC002625	ETIM 9.0	EC002625
ECLASS 9.0	27-18-28-07	ECLASS 9.1	23-15-90-90
ECLASS 10.0	27-18-28-07	ECLASS 11.0	27-18-28-07
ECLASS 12.0	27-18-28-07	ECLASS 13.0	27-18-28-07

## Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

## Soubory ke stažení

Technické údaje	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Uživatelská dokumentace	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
Katalogy	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brožury	

**FM 4/TS35**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Nákresy

