

H0,5/14 OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- szállítás ömlesztve, műanyag tasakban
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód

Általános rendelési adatok

Verzió	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, narancssárga
Rendelési szám	0690700000
Típus	H0,5/14 OR
GTIN (EAN)	4008190015770
Qty.	500 Stück
Csomagolás	loose

H0,5/14 OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg 0,07 g

Műszaki adatok

Változat	Standard	Árucikk leírása	Érvéghüvely műanyag gallérral, narancssárga
----------	----------	-----------------	---

Érvéghüvelyek

Csupaszolási hossz	10 mm	Fém hüvely vastagsága (S1)	0,15 mm
Gallér átmérője (D2)	2,6 mm	L1, mm	14 mm
Műanyag gallér vastagsága (S2)	0,25 mm	Sínkód	Weidmüller
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 20	Vezeték-keresztmetszet	0,5 mm ²
Érintkező felület hossza (L2)	8 mm	Érintkező felület átmérője (D1)	1 mm

Besorolások

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9,1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01
ECLASS 12.0	27-40-02-01	ECLASS 13.0	27-40-02-01

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cULus)	E499744

Letöltések

Engineering Data	CAD data – STEP
Tervezési adatok	Zuken E3.S
Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	

Rajz