

KSWF M25**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Bildliknande**

Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	KSWF (plantätning – vulkaniserad fiber), Tätningsring, M 25, Vulkanfiber
Art.nr.	0899770000
Typ	KSWF M25
GTIN (EAN)	4032248850167
Förp.	25 Stück

KSWF M25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Höjd	1,5 mm	Bygghöjd (tum)	0,059 inch
Nettovikt	1,1 g		

Temperaturer

Drifttemperatur	-40 °C...95 °C
-----------------	----------------

Allmänna uppgifter

Antal ledare	1	Förskruvningar	M 25
Gänga (inre)	M 25	Gänga (yttre)	M 25
Gängstigning	1,5 mm	Material	Vulkanfiber
Silikon	Nej	Tätningring diameter	38,1 mm
Temperaturområde för användning max.	95 °C	Temperaturområde för användning min.	-40 °C

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC001181	ETIM 7.0	EC001181
ETIM 8.0	EC001181	ETIM 9.0	EC001181
ECLASS 9.0	27-43-03-19	ECLASS 9.1	27-14-44-90
ECLASS 10.0	27-43-03-19	ECLASS 11.0	27-43-03-19
ECLASS 12.0	27-43-03-19	ECLASS 13.0	27-43-03-19

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Nedladdningar

Kataloger	Catalogues in PDF-format
Broschyrer	

KSWF M25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Ritningar

