

SKMU M20 MS SC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Bildliknande



Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

Allmänna beställningsdata

| | |
|-------------------|---|
| Artikelbeteckning | SKMU MS (kontramutter i mässing), Kontramutter, M 20, 4 mm, Mässing |
| Art.nr. | 0930640002 |
| Typ | SKMU M20 MS SC |
| GTIN (EAN) | 4032248849826 |
| Förp. | 50 Stück |

SKMU M20 MS SC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

| | | | |
|-----------|--------|----------------|------------|
| Höjd | 3 mm | Bygghöjd (tum) | 0,118 inch |
| Nettovikt | 5,64 g | | |

Allmänna uppgifter

| | | | |
|----------------|---------|----------------|-------|
| Förskruvningar | M 20 | Gänga (inre) | M 20 |
| Gänga (yttre) | M 20 | Gängningslängd | 4 mm |
| Gängstigning | 1,5 mm | Halogener | Nej |
| Material | Mässing | Nyckelbredd 1 | 24 mm |
| Tjocklek | 4 mm | | |

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000940 | ETIM 7.0 | EC000940 |
| ETIM 8.0 | EC000940 | ETIM 9.0 | EC000940 |
| ECLASS 9.0 | 27-14-44-24 | ECLASS 9.1 | 27-14-44-24 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-44-24 | ECLASS 11.0 | 27-14-44-24 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-08-05 | ECLASS 13.0 | 27-14-08-05 |

Miljööverensstämmelse för produkt

| | |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

Godkännanden

| | |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

Nedladdningar

| | |
|----------------------|--|
| Teknikuppgifter Data | CAD data – STEP |
| Kataloger | Catalogues in PDF-format |
| Broschyrer | |

SKMU M20 MS SC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Ritningar**