

## SKMU M25 MS SC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Podobné ilustraci



Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

## Všeobecné objednací údaje

Verze	SKMU MS (mosazná pojistná matice), Pojistná matice, M 25, 4 mm, Mosaz
Objednací číslo	<a href="#">0930640003</a>
Typ	SKMU M25 MS SC
GTIN (EAN)	4032248976072
Množství	25 ks

## SKMU M25 MS SC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Výška	3,5 mm	Výška (v palcích)	0,138 inch
Čistá hmotnost	9,5 g		

## Všeobecné informace

AF velikost 1	30 mm	Délka závitu	4 mm
Halogen	Ne	Kabelové vývodky	M 25
Materiál	Mosaz	Stoupání závitu	1,5 mm
Tloušťka	4 mm	Vnitřní závit	M 25
Vnější závit	M 25		

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC000940	ETIM 7.0	EC000940
ETIM 8.0	EC000940	ETIM 9.0	EC000940
ECLASS 9.0	27-14-44-24	ECLASS 9.1	27-14-44-24
ECLASS 10.0	27-14-44-24	ECLASS 11.0	27-14-44-24
ECLASS 12.0	27-14-08-05	ECLASS 13.0	27-14-08-05

## Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

## Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

## Soubory ke stažení

Technické údaje	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Katalogy	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brožury	

### SKMU M25 MS SC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Nákresy

