

SKMU M25 MS SC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Подобно иллюстрации



Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

Основные данные для заказа

Исполнение	SKMU MS (латунная контргайка), Контргайка, M 25, 4 mm, Латунь
Номер для заказа	0930640003
Тип	SKMU M25 MS SC
GTIN (EAN)	4032248976072
Кол.	25 Шт.

SKMU M25 MS SC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	3,5 мм	Высота (в дюймах)	0,138 inch
Масса нетто	9,5 g		

Общие данные

Галогены	Нет	Длина резьбы	4 мм
Кабельные вводы	M 25	Материал	Латунь
Размер под ключ 1	30 мм	Резьба (внутренняя)	M 25
Резьба (наружная)	M 25	Толщина	4 мм
Шаг резьбы	1,5 мм		

Классификации

ETIM 6.0	EC000940	ETIM 7.0	EC000940
ETIM 8.0	EC000940	ETIM 9.0	EC000940
ECLASS 9.0	27-14-44-24	ECLASS 9.1	27-14-44-24
ECLASS 10.0	27-14-44-24	ECLASS 11.0	27-14-44-24
ECLASS 12.0	27-14-08-05	ECLASS 13.0	27-14-08-05

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Технические данные	CAD data – STEP
Каталог	Catalogues in PDF-format
Брошюры	

SKMU M25 MS SC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображения

