

## SKMU M32 MS SC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Bildliknande



Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

## Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	SKMU MS (kontramutter i mässing), Kontramutter, M 32, 4 mm, Mässing
Art.nr.	<a href="#">0930640004</a>
Typ	SKMU M32 MS SC
GTIN (EAN)	4032248976089
Förp.	20 Stück

## SKMU M32 MS SC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

Höjd	4 mm	Bygghöjd (tum)	0,157 inch
Nettovikt	19,05 g		

## Allmänna uppgifter

Förskruvningar	M 32	Gänga (inre)	M 32
Gänga (yttre)	M 32	Gängningslängd	4 mm
Gängstigning	1,5 mm	Halogener	Nej
Material	Mässing	Nyckelbredd 1	40 mm
Tjocklek	4 mm		

## Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000940	ETIM 7.0	EC000940
ETIM 8.0	EC000940	ETIM 9.0	EC000940
ECLASS 9.0	27-14-44-24	ECLASS 9.1	27-14-44-24
ECLASS 10.0	27-14-44-24	ECLASS 11.0	27-14-44-24
ECLASS 12.0	27-14-08-05	ECLASS 13.0	27-14-08-05

## Miljööverensstämmelse för produkt

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

## Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

## Nedladdningar

Teknikuppgifter Data	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Kataloger	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broschyrer	

**SKMU M32 MS SC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Ritningar**