

## KSP L24 S

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## A kép illusztráció



A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

## Általános rendelési adatok

Verzió	KSP (Klippon árnyékoló), Védőkupak, Szilikon
Rendelési szám	<a href="#">0930700001</a>
Típus	KSP L24 S
GTIN (EAN)	4032248975969
Qty.	10 Stück
Szállítás állapota	<b>Ez a termék már nem kapható.</b>
Rendelkezésre álló egység	2023-07-30

## KSP L24 S

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Magasság	80 mm	Magasság (coll)	3,15 inch
Hossz	123 mm	Hossz, inch	4,843 inch
Nettó tömeg	21,6 g		

## Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet	-60 °C...200 °C
-------------------	-----------------

## Általános információk

Anyag	Szilikon	Belső átmérő D2	25 mm
Halogén	halogénmentes	Hézag, belső méret, B	70 mm
Keményesség (IRHD)	60	Külső átmérő	28 mm
Szilikon	Igen	Vastagság	1,5 mm
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	200 °C	Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-60 °C

## Besorolások

ETIM 6.0	EC000441	ETIM 7.0	EC000441
ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ECLASS 9.0	27-14-44-32	ECLASS 9,1	27-14-44-90
ECLASS 10.0	27-14-44-32	ECLASS 11.0	27-14-44-32
ECLASS 12.0	27-14-08-07	ECLASS 13.0	27-14-08-07

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Letöltések

Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Kiadványok	

**KSP L24 S****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Rajzok**