KSP L55 S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Podobné ilustraci



Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

Všeobecné objednací údaje

Verze	KSP (Klippon kryt), Ochranný kryt, Silikon
Objednací číslo	0930700005
Typ	KSP L55 S
GTIN (EAN)	4032248976003
Množství	10 ks
Stav objednávky	Tento produkt v budoucnu už nebude k dispozici.
K dispozici do	2023-07-30

KSP L55 S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Výška	95 mm	Výška (v palcích)	3,74 inch
Délka	150 mm	Délka (v palcích)	5,905 inch
Čistá hmotnost	59,4 g		

Teploty

Provozní teplota	-60 °C...200 °C

Všeobecné informace

Halogen	bez obsahu halogenů	Materiál	Silikon
Mezera, vnitřní rozměr B	85 mm	Rozsah provozní teploty, max.	200 °C
Rozsah provozní teploty, min.	-60 °C	Silikon	Ano
Tloušťka	1,5 mm	Tvrdost (IRHD)	60
Vnitřní průměr D2	55 mm	Vnější průměr	58 mm

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000441	ETIM 7.0	EC000441
ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ECLASS 9.0	27-14-44-32	ECLASS 9.1	27-14-44-90
ECLASS 10.0	27-14-44-32	ECLASS 11.0	27-14-44-32
ECLASS 12.0	27-14-08-07	ECLASS 13.0	27-14-08-07

Osvědčení

ROHS	Shoda

Soubory ke stažení

Katalogy	Catalogues in PDF-format
Brožury	

KSP L55 S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Nákresy

