KSP L80 S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Podobné ilustraci



Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

Všeobecné objednací údaje

Verze	KSP (Klippon kryt), Ochranný kryt, Silikon
Objednací číslo	0930700007
Typ	KSP L80 S
GTIN (EAN)	4032248976027
Množství	10 ks
Stav objednávky	Tento produkt v budoucnu už nebude k dispozici.
K dispozici do	2023-07-30

KSP L80 S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Výška	120 mm	Výška (v palcích)	4,724 inch
Délka	150 mm	Délka (v palcích)	5,905 inch
Čistá hmotnost	54,6 g		

Teploty

Provozní teplota	-60 °C...200 °C

Všeobecné informace

Halogen	bez obsahu halogenů	Materiál	Silikon
Mezera, vnitřní rozměr B	85 mm	Rozsah provozní teploty, max.	200 °C
Rozsah provozní teploty, min.	-60 °C	Silikon	Ano
Tloušťka	2 mm	Tvrdost (IRHD)	60
Vnitřní průměr D2	80 mm	Vnější průměr	84 mm

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000441	ETIM 7.0	EC000441
ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ECLASS 9.0	27-14-44-32	ECLASS 9.1	27-14-44-90
ECLASS 10.0	27-14-44-32	ECLASS 11.0	27-14-44-32
ECLASS 12.0	27-14-08-07	ECLASS 13.0	27-14-08-07

Osvědčení

ROHS	Shoda

Soubory ke stažení

Technické údaje	CAD data – STEP
Katalogy	Catalogues in PDF-format
Brožury	

KSP L80 S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Nákresy

