

EA-RING MS/M32 SC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

A kép illusztráció



A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

Általános rendelési adatok

Verzió	EA (földelő gyűrűk), Földelő gyűrű, Egyéb, M 32, Sárgaréz
Rendelési szám	0930710004
Típus	EA-RING MS/M32 SC
GTIN (EAN)	4032248976195
Qty.	20 Stück

EA-RING MS/M32 SC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Magasság	74,6 mm	Magasság (coll)	2,937 inch
Hossz	74,6 mm	Hossz, inch	2,937 inch
Nettó tömeg	13,8 g		

Általános információk

Anyag	Sárgaréz	Belső átmérő D2	11,8 mm
Hézag, belső méret, B	42,5 mm	Külső menet	M 32
Külső átmérő	44,6 mm	Szélesség, külső méret, C	22,3 mm
Tömszelencék	M 32	Vastagság	1,5 mm

Besorolások

ETIM 6.0	EC002317	ETIM 7.0	EC002317
ETIM 8.0	EC002317	ETIM 9.0	EC002317
ECLASS 9.0	27-14-44-32	ECLASS 9,1	27-14-44-90
ECLASS 10.0	27-14-44-32	ECLASS 11.0	27-14-44-32
ECLASS 12.0	27-14-08-07	ECLASS 13.0	27-14-08-07

Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	

EA-RING MS/M32 SC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Rajzok**