

**EA-RING MS/M75 SC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	EA (uzemňovací kroužky), Zemnicí kroužek, Různé, M 75, Mosaz
Objednací číslo	<a href="#">0930710008</a>
Typ	EA-RING MS/M75 SC
GTIN (EAN)	4032248976232
Množství	10 ks

## EA-RING MS/M75 SC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Výška	141,3 mm	Výška (v palcích)	5,563 inch
Délka	141,3 mm	Délka (v palcích)	5,563 inch
Čistá hmotnost	52 g		

## Všeobecné informace

Kabelové vývodky	M 75	Materiál	Mosaz
Mezera, vnitřní rozměr B	73 mm	Tloušťka	1,5 mm
Vnitřní průměr D2	13,5 mm	Vnější průměr	95,3 mm
Vnější závit	M 75	Šířka, vnější rozměr C	41,3 mm

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC002317	ETIM 7.0	EC002317
ETIM 8.0	EC002317	ETIM 9.0	EC002317
ECLASS 9.0	27-14-44-32	ECLASS 9.1	27-14-44-90
ECLASS 10.0	27-14-44-32	ECLASS 11.0	27-14-44-32
ECLASS 12.0	27-14-08-07	ECLASS 13.0	27-14-08-07

## Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

## Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

## Soubory ke stažení

Katalogy	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brožury	<a href="#">CAT 5 ENCL 17/18 EN</a>

### EA-RING MS/M75 SC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Nákresy

