

## KSWN M20

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## A kép illusztráció



A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

## Általános rendelési adatok

|                |  |
|----------------|--|
| Verzió         | KSWN (lapos tömítés - nylon), Tömítőgyűrű, M 20, Nylon 6 |
| Rendelési szám | <a href="#">0930730002</a>                               |
| Típus          | KSWN M20   |
| GTIN (EAN)     | 4032248849802  |
| Qty.           | 25 Stück   |

## KSWN M20

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

|             |        |                 |            |
|-------------|--------|-----------------|------------|
| Magasság    | 2 mm   | Magasság (coll) | 0,079 inch |
| Nettó tömeg | 0,76 g |                 |            |

## Hőmérsékletek

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Üzemi hőmérséklet | -40 °C... 135 °C |
|-------------------|------------------|

## Általános információk

|                                    |         |                                    |        |
|------------------------------------|---------|------------------------------------|--------|
| Anyag                              | Nylon 6 | Belső menet                        | M 20   |
| Külső menet                        | M 20    | Menetemelkedés                     | 1,5 mm |
| Szilikon                           | Nem     | Tömszelencék                       | M 20   |
| Tömítőgyűrű átmérője               | 29,4 mm | Vezetékek száma                    | 1      |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány, max. | 135 °C  | Üzemi hőmérsékleti tartomány, min. | -40 °C |

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001181    | ETIM 7.0    | EC001181    |
| ETIM 8.0    | EC001181    | ETIM 9.0    | EC001181    |
| ECLASS 9.0  | 27-43-03-19 | ECLASS 9,1  | 27-14-44-90 |
| ECLASS 10.0 | 27-43-03-19 | ECLASS 11.0 | 27-43-03-19 |
| ECLASS 12.0 | 27-43-03-19 | ECLASS 13.0 | 27-43-03-19 |

## Tanúsítványok

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

## Letöltések

|                  |  |
|------------------|--|
| Engineering Data | <a href="#">CAD data – STEP</a>          |
| Katalógusok      | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |
| Kiadványok       |  |

**KS WN M20****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Rajzok**