

## THM MT30X 89/60 SI

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A THM címkék a hőnyomtatásnak köszönhetően briliáns nyomtatási minőségűek. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

- Különbféle színű, kiváló minőségű poliészter címkék és kedvező árú papírcímkék kaphatók
- A címkék automatikusan pozicionálódnak a nyomtatóban, hogy minden címke pontosan középre kerüljön.

## Általános rendelési adatok

Verzió	THM, Készülékjelölők, 60 x 89 mm, ezüst
Rendelési szám	<a href="#">1003410000</a>
Típus	THM MT30X 89/60 SI
GTIN (EAN)	4032248699308
Qty.	1 Stück
kompatibilis nyomtató	<a href="#">2599430000</a> <a href="#">2599440000</a>

## THM MT30X 89/60 SI

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Mélység	0,08 mm	Mélység (coll)	0,003 inch
Magasság	60 mm	Magasság (coll)	2,362 inch
Szélesség	89 mm	Szélesség (coll)	3,504 inch
Nettó tömeg	921 g		

## Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...150 °C
------------------------------	--------------

## Általános adatok

Anyag	Poliészter	
Halogén	Nem	
Jelölők száma kombinációként	Tápellátás formája	Etikett-tekercs
Jelölők száma kombinációként	1 Etikett-tekercs = Készülékjelölők	
Nyomtatás módja	Hőnyomtató	
Ragasztóanyag	Akril ragasztó	
Szám tekercsenként	1 000	
Szélesség	89 mm	
Szín	ezüst	
UL 94 éghetőségi osztály	V-0	
UL 969 tanúsítvány	Igen	
Változat	Öntapadós, halogénmentes	
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40... 150 °C	
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	150 °C	
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-40 °C	

## Készülékjelölők

Halogén	Nem
---------	-----

## Besorolások

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ECLASS 9.0	27-40-06-29	ECLASS 9,1	27-40-06-29
ECLASS 10.0	27-40-06-29	ECLASS 11.0	27-28-11-04
ECLASS 12.0	27-28-11-04	ECLASS 13.0	27-28-11-04

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Letöltések

Engineering Data	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

**THM MT30X 89/60 SI**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rajzok**



## THM MT30X 89/60 SI

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Tintaszalagok



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

## Általános rendelési adatok

Típus	RIBBON MM 110/360 SW	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">4005070000</a>	Festékszalag
GTIN (EAN)	4050118390049	
Qty.	1 Stück	