

## HDC 24B D0DQ 2QB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



IP65



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak. Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszélést, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védelemmel rendelkező ipari burkolatoknál

## Általános rendelési adatok

Verzió	HDC-házak, Méret: 8, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban), Fedél ház alsórészhez, Keresztkengyel a felsőrészen, Standard
Rendelési szám	<a href="#">1009100000</a>
Típus	HDC 24B D0DQ 2QB
GTIN (EAN)	4032248713844
Qty.	1 Stück

## HDC 24B DODQ 2QB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Magasság	17 mm	Magasság (coll)	0,669 inch
Szélesség	55 mm	Szélesség (coll)	2,165 inch
Nettó tömeg	164 g		

## Hőmérsékletek

Hőmérsékleti határérték	-40 °C ... 125 °C
-------------------------	-------------------

## Méretetek

B ház magasság	17 mm	C ház szélessége	43 mm
Ház teljes hossza	120 mm	Kábelbevezetés	Alapokhoz

## Verzió

BG	8	Felső rész/alsó rész/fedél	Fedél
Ház kivitele	Fedél ház alsórészhez	Kivitel	Standard
Kábelbevezetés	Alapokhoz	Méret	8
Rögzítőrendszer kivitele	Keresztkengyel a felsőrészen	Suitable for ModuPlug®	Igen
Szorító változat	Oldalt rögzítő bilincs	Szín (RAL)	RAL 7035
Típus	Fedél		

## Általános adatok

ENT házak	Nem	Felületi minőség	Porbevonatos
Ház fő anyaga	alumínium présöntvény	Rögzítőelem anyaga	Nemesacél, rozsdamentes
Védelmi osztály	IP65 (bedugaszolt állapotban)		

## Besorolások

ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ECLASS 9.0	27-44-02-02	ECLASS 9.1	27-44-02-02
ECLASS 10.0	27-44-02-02	ECLASS 11.0	27-44-02-02
ECLASS 12.0	27-44-02-02	ECLASS 13.0	27-44-02-02

Anyag	Aceton
Vegyszerállóság	Feltételesen ellenálló
Anyag	Fúróolaj
Vegyszerállóság	Ellenálló
Anyag	Gázolaj
Vegyszerállóság	Ellenálló
Anyag	Etilalkohol
Vegyszerállóság	Ellenálló
Anyag	Sebességváltó-olaj
Vegyszerállóság	Ellenálló
Anyag	Hidraulikaolaj
Vegyszerállóság	Ellenálló

## HDC 24B DODQ 2QB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

Anyag	Hűtőközeg
Vegyszerállóság	Ellenálló
Anyag	Mosóbenzin
Vegyszerállóság	Ellenálló
Anyag	Izzadság
Vegyszerállóság	Ellenálló
Anyag	Prémium benzin
Vegyszerállóság	Feltételesen ellenálló
Anyag	Víz
Vegyszerállóság	Ellenálló
Anyag	UV
Vegyszerállóság	Instabil
Anyag	Ózon
Vegyszerállóság	Instabil

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1 Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	e98b2b24-ba23-41bf-8d19-Odda3647412f
Vegyszerállóság	de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@4c344e4a de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@5c5cf7ba de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@33852c98 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@6398a425 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@d30f002 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@366a2739 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@2c112c80 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@a0e0cab de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@b45d08 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@6780e1c8 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@42d0b494 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@38c18331 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@1a3fc53c

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Letöltések


Approval/Certificate/Document of Conformity	<a href="#">Manufacturer's declaration</a>
Engineering Data	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Product Change Notification	<a href="#">20220214 Technical change to HDC housings</a> <a href="#">20220214 Technische Änderung bei HDC-Gehäusen</a>
Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Kiadványok	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>

**HDC 24B DODQ 2QB****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Rajzok**

## HDC 24B DODQ 2QB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Fedél, oldalsó kábelbevezetés



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak. Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal. A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszelt, és megakadályozza a véletlen nyitást. A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető. Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védettséggel rendelkező ipari burkolatoknál

## Általános rendelési adatok

Típus	HDC 64D TSBU 1M25G	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1786780000</a>	HDC-házak, Méret: 8, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4032248204021	Oldalsó kábelbevezetés, Dugóház, Keresztkenyvel az alsórészen,
Qty.	1 Stück	magas, Kábelbevezetések mérete: M 25
Típus	HDC 64D TSBU 1M32G	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1786770000</a>	HDC-házak, Méret: 8, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4032248204014	Oldalsó kábelbevezetés, Dugóház, Keresztkenyvel az alsórészen,
Qty.	1 Stück	magas, Kábelbevezetések mérete: M 32
Típus	HDC 24B TSBU 1PG21G	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1661230000</a>	HDC-házak, Méret: 8, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4008190417789	Oldalsó kábelbevezetés, Dugóház, Keresztkenyvel az alsórészen,
Qty.	1 Stück	Standard, Kábelbevezetések mérete: PG 21
Típus	HDC 64D TSBU 1PG21G	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1661300000</a>	HDC-házak, Méret: 8, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4008190417857	Oldalsó kábelbevezetés, Dugóház, Keresztkenyvel az alsórészen,
Qty.	1 Stück	magas, Kábelbevezetések mérete: PG 21
Típus	HDC 64D TSBU 1M40G	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1809630000</a>	HDC-házak, Méret: 8, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4032248284986	Oldalsó kábelbevezetés, Dugóház, Keresztkenyvel az alsórészen,
Qty.	1 Stück	magas, Kábelbevezetések mérete: M 40
Típus	HDC 24B TSBU 1M40G	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1902480000</a>	HDC-házak, Méret: 8, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4032248592944	Oldalsó kábelbevezetés, Dugóház, Keresztkenyvel az alsórészen,
Qty.	1 Stück	Standard, Kábelbevezetések mérete: M 40
Típus	HDC 64D TSBU 1PG29G	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1661320000</a>	HDC-házak, Méret: 8, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4008190417871	Oldalsó kábelbevezetés, Dugóház, Keresztkenyvel az alsórészen,
Qty.	1 Stück	magas, Kábelbevezetések mérete: PG 29
Típus	HDC 24B TSBU 1M25G	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1787760000</a>	HDC-házak, Méret: 8, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4032248205103	Oldalsó kábelbevezetés, Dugóház, Keresztkenyvel az alsórészen,
Qty.	1 Stück	Standard, Kábelbevezetések mérete: M 25

## HDC 24B DODQ 2QB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

Típus	HDC 24B TSB 1PG29G	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1661240000</a>	HDC-házak, Méret: 8, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4008190417796	Oldalsó kábelbevezetés, Dugóház, Keresztkenygel az alsórészen,
Qty.	1 Stück	Standard, Kábelbevezetések mérete: PG 29
Típus	HDC 24B TSB 1M32G	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1787750000</a>	HDC-házak, Méret: 8, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4032248205097	Oldalsó kábelbevezetés, Dugóház, Keresztkenygel az alsórészen,
Qty.	1 Stück	Standard, Kábelbevezetések mérete: M 32

## XXL dugóház, oldalsó kábelbevezetéssel



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak. Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszelését, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védelemmel rendelkező ipari burkolatoknál

## Általános rendelési adatok

Típus	HDC 64D TSB 1M50G	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">111130000</a>	HDC-házak, Méret: 8, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4032248967711	Oldalsó kábelbevezetés, Dugóház, Keresztkenygel az alsórészen,
Qty.	1 Stück	magas, Kábelbevezetések mérete: M 50

## HDC 24B DODQ 2QB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Fedél, kábelbevezetés felül



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak. Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal. A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszelését, és megakadályozza a véletlen nyitást. A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető. Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védelességgel rendelkező ipari burkolatoknál

## Általános rendelési adatok

Típus	HDC 24B TOBU 1PG21G	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1661370000</a>	HDC-házak, Méret: 8, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4008190417925	Felső kábelbemenet, Dugóház, Keresztkeggyel az alsórészen, Standard,
Qty.	1 Stück	Kábelbevezetések mérete: PG 21
Típus	HDC 24B TOBU 1M32G	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1787810000</a>	HDC-házak, Méret: 8, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4032248205257	Felső kábelbemenet, Dugóház, Keresztkeggyel az alsórészen, Standard,
Qty.	1 Stück	Kábelbevezetések mérete: M 32
Típus	HDC 64D TOBU 1M32G	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1786830000</a>	HDC-házak, Méret: 8, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4032248204076	Felső kábelbemenet, Dugóház, Keresztkeggyel az alsórészen, magas,
Qty.	1 Stück	Kábelbevezetések mérete: M 32
Típus	HDC 64D TOBU 1M40G	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1045560000</a>	HDC-házak, Méret: 8, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4032248780532	Felső kábelbemenet, Dugóház, Keresztkeggyel az alsórészen, magas,
Qty.	1 Stück	Kábelbevezetések mérete: M 40
Típus	HDC 24B TOBU 1M40G	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1902980000</a>	HDC-házak, Méret: 8, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4032248585274	Felső kábelbemenet, Dugóház, Keresztkeggyel az alsórészen, Standard,
Qty.	1 Stück	Kábelbevezetések mérete: M 40
Típus	HDC 64D TOBU 1PG29G	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1661460000</a>	HDC-házak, Méret: 8, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4008190418014	Felső kábelbemenet, Dugóház, Keresztkeggyel az alsórészen, magas,
Qty.	1 Stück	Kábelbevezetések mérete: PG 29
Típus	HDC 24B TOBU 1M25G	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1787820000</a>	HDC-házak, Méret: 8, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4032248205264	Felső kábelbemenet, Dugóház, Keresztkeggyel az alsórészen, Standard,
Qty.	1 Stück	Kábelbevezetések mérete: M 25
Típus	HDC 64D TOBU 1PG21G	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1661440000</a>	HDC-házak, Méret: 8, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4008190417994	Felső kábelbemenet, Dugóház, Keresztkeggyel az alsórészen, magas,
Qty.	1 Stück	Kábelbevezetések mérete: PG 21

## HDC 24B DODQ 2QB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

Típus	HDC 24B TOBU 1PG29G	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1661380000</a>	HDC-házak, Méret: 8, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4008190417932	Felső kábelbemenet, Dugóház, Keresztkengyel az alsórészen, Standard,
Qty.	1 Stück	Kábelbevezetések mérete: PG 29
Típus	HDC 64D TOBU 2M32G	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1009710000</a>	HDC-házak, Méret: 8, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4032248771394	Felső kábelbemenet, Dugóház, Keresztkengyel az alsórészen, magas,
Qty.	1 Stück	Kábelbevezetések mérete: M 32

## XXL dugóház, felső kábelbevezetéssel



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak. Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszelését, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védeettséggel rendelkező ipari burkolatoknál

## Általános rendelési adatok

Típus	HDC 64D TOBU 1M50G	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">111140000</a>	HDC-házak, Méret: 8, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4032248964413	Felső kábelbemenet, Dugóház, Keresztkengyel az alsórészen, magas,
Qty.	1 Stück	Kábelbevezetések mérete: M 50