

VG 29-SS 68 KB 18-25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

A kép illusztráció



A készülékházak bőséges választéka mellett a Weidmüller többféle tömszelencét kínál számos alkalmazáshoz.

A sárgarézből, műanyagból és rozsdamentes acélból készült tömszelencék megfelelnek a különféle IP védettségi osztály előírásainak, hogy mindenféle ipari készülékházhoz használhatók legyenek.

A tömszelence és az alkalmazás sorozatától függően a tömszelencék tanúsítva és tesztelve vannak a VDE, UL, UR, cULus, DNV GL vagy EN 45545 szabvány előírásainak megfelelően.

Általános rendelési adatok

Verzió	VG S (standard acél tömszelence), Tömszelencék, egyenes, PG 29, 8 mm, OD min. 18 - OD max. 25 mm, nemesacél 1.4305 (303)
Rendelési szám	1009800000
Típus	VG 29-SS 68 KB 18-25
GTIN (EAN)	4032248714629
Qty.	20 Stück

VG 29-SS 68 KB 18-25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Magasság	38,5 mm	Magasság (coll)	1,516 inch
Hossz	46,5 mm	Hossz, inch	1,831 inch
Nettó tömeg	117,17 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet	-40 °C...100 °C
-------------------	-----------------

Általános információk

AF 1. méret	41 mm	AF 2. méret	41 mm
AF mérete	41 mm	Anyag	nemesacél 1.4305 (303)
Csatlakozóadapter nyomatéka, max.	15,5 Nm	Csatlakozóadapter nyomatéka, min.	14,5 Nm
Halogén	Igen	Kábel külső átmérője, max.	25 mm
Kábel külső átmérője, min.	18 mm	Külső menet	PG 29
Meghúzási nyomaték	15 Nm	Menet hossza	8 mm
Menetemelkedés	1,59 mm	O-gyűrű	NBR
Protection class (UL)	Type 4X	Tömszelencék	PG, PG 29
Tömítés	NBR	Tömítőbetét	CR
Védelmi osztály	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K	Zárt anya nyomatéka, max.	31 Nm
Zárt anya nyomatéka, min.	29 Nm	Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	100 °C
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-40 °C		

Besorolások

ETIM 6.0	EC000441	ETIM 7.0	EC000441
ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ECLASS 9.0	27-14-44-32	ECLASS 9,1	27-14-44-32
ECLASS 10.0	27-14-44-32	ECLASS 11.0	27-14-44-32
ECLASS 12.0	27-14-08-01	ECLASS 13.0	27-14-08-01

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity	EU Declaration of Conformity - Standard stainless steel cable gland made from 1.405 (303) stainless steel - DoC DE PS2480 210608 001ISS00
Engineering Data	CAD data - STEP
Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	

VG 29-SS 68 KB 18-25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Neoprén lapos tömítés - GWDR NP



A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

Általános rendelési adatok

Típus	GWDR PG29-NP	Verzió
Rendelési szám	1719600000	GWDR NP (lapos tömítés - neoprén), Tömítőgyűrű, PG 29, Neoprén
GTIN (EAN)	4008190352868	
Qty.	50 Stück	

Sárgaréz záróanyák, nikkelezett



A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

Általános rendelési adatok

Típus	SKMU PG29-MS	Verzió
Rendelési szám	1719210000	SKMU MS (sárgaréz ellenanya), Ellenanya, PG 29, 4 mm, Sárgaréz, nikkelezett
GTIN (EAN)	4008190352431	
Qty.	50 Stück	

VG 29-SS 68 KB 18-25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Polietilén lapos tömítés - GWDR PO



A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

Általános rendelési adatok

Típus	GWDR PG29-PO	Verzió
Rendelési szám	1719500000	GWDR PO (lapos tömítés - polietilén), Tömítőgyűrű, PG 29, Polietilén
GTIN (EAN)	4008190352769	
Qty.	50 Stück	