

VGM25-SS 68 KB 10-14

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

A kép illusztráció



A készülékházak bőséges választéka mellett a Weidmüller többféle tömszelencét kínál számos alkalmazáshoz.

A sárgaréz, műanyagból és rozsdamentes acélból készült tömszelencék megfelelnek a különféle IP védettség osztály előírásainak, hogy mindenféle ipari készülékházhoz használhatók legyenek.

A tömszelence és az alkalmazás sorozatától függően a tömszelencék tanúsítva és tesztelve vannak a VDE, UL, UR, cULus, DNV GL vagy EN 45545 szabvány előírásainak megfelelően.

Általános rendelési adatok

Verzió	VG S (standard acél tömszelence), Tömszelencék, egyenes, M 25, 8 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, nemesacél 1.4305 (303)
Rendelési szám	1009870000
Típus	VGM25-SS 68 KB 10-14
GTIN (EAN)	4032248714698
Qty.	25 Stück

VGM25-SS 68 KB 10-14

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Magasság	37,5 mm	Magasság (coll)	1,476 inch
Hossz	35,5 mm	Hossz, inch	1,398 inch
Nettó tömeg	39,2 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet	-40 °C...100 °C
-------------------	-----------------

Tanúsítványszámok - kábeltömszelence

Tanúsítvány száma - kábeltömszelence (GERMLLOYD)	E-14047	Tanúsító intézet	DNV
--	---------	------------------	-----

Általános információk

AF 1. méret	24 mm	AF 2. méret	27 mm
AF mérete	24 mm	Anyag	nemesacél 1.4305 (303)
Csatlakozóadapter nyomatéka, max.	6,5 Nm	Csatlakozóadapter nyomatéka, min.	5,5 Nm
Halogén	Igen	Kábel külső átmérője, max.	14 mm
Kábel külső átmérője, min.	10 mm	Külső menet	M 25
Meghúzási nyomaték	11 Nm	Menet hossza	8 mm
Menetemelkedés	1,5 mm	O-gyűrű	NBR
Protection class (UL)	Type 4X	Tömszelencék	metrikus, M 25
Tömítés	NBR	Tömítőbetét	CR
Védelmi osztály	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K	Zárt anya nyomatéka, max.	11,5 Nm
Zárt anya nyomatéka, min.	10,5 Nm	Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	100 °C
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-40 °C		

Besorolások

ETIM 6.0	EC000441	ETIM 7.0	EC000441
ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ECLASS 9.0	27-14-44-32	ECLASS 9,1	27-14-44-32
ECLASS 10.0	27-14-44-32	ECLASS 11.0	27-14-44-32
ECLASS 12.0	27-14-08-01	ECLASS 13.0	27-14-08-01

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity	EU Declaration of Conformity - Standard stainless steel cable gland made from 1.405 (303) stainless steel - DoC DE PS2480 210608 001ISS00
Engineering Data	CAD data - STEP
Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	

VGM25-SS 68 KB 10-14

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Neoprén lapos tömítés - GWDR NP



A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

Általános rendelési adatok

Típus	GWDR M25-NP	Verzió
Rendelési szám	1736250000	GWDR NP (lapos tömítés - neoprén), Tömítőgyűrű, M 25, Neoprén
GTIN (EAN)	4008190956042	
Qty.	100 Stück	

Nylon lapos tömítés - KSWN



A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

Általános rendelési adatok

Típus	KSWN M25	Verzió
Rendelési szám	1076640000	KSWN (lapos tömítés - nylon), Tömítőgyűrű, M 25, Nylon 6
GTIN (EAN)	4032248838684	
Qty.	25 Stück	

VGM25-SS 68 KB 10-14

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Sárgaréz záróanyák, természetes bevonat



A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

Általános rendelési adatok

Típus	SKMU M25 MS SC	Verzió
Rendelési szám	6930640003	SKMU MS (sárgaréz ellenanya), Ellenanya, M 25, 4 mm, Sárgaréz
GTIN (EAN)	4032248976072	
Qty.	25 Stück	

Polietilén lapos tömítés - GWDR PO



A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

Általános rendelési adatok

Típus	GWDR M25-PO	Verzió
Rendelési szám	1777950000	GWDR PO (lapos tömítés - polietilén), Tömítőgyűrű, M 25, Polietilén
GTIN (EAN)	4032248158218	
Qty.	50 Stück	

VGM25-SS 68 KB 10-14

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Vulkanizált üvegszáltömítés - KSWF



A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

Általános rendelési adatok

Típus	KSWF M25	Verzió
Rendelési szám	6899770000	KSWF (lapos tömítés - vulkanizált rost), Tömítőgyűrű, M 25, Vulkanizált
GTIN (EAN)	4032248850167	szál
Qty.	25 Stück	

Sárgaréz záróanyák, nikkelezett



A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

Általános rendelési adatok

Típus	SKMU M25 MS	Verzió
Rendelési szám	1737010000	SKMU MS (sárgaréz ellenanya), Ellenanya, M 25, 3.5 mm, Sárgaréz,
GTIN (EAN)	4008190956486	nikkelezett
Qty.	100 Stück	