

**IE-BHS-V14M-RJA****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

PushPull zásuvné konektory podle IEC 61076-3-117  
ver. 14 (PROFINET), kov, RJ45, prázdný kryt

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Prázdný plášť
Objednací číslo	<a href="#">1011540000</a>
Typ	IE-BHS-V14M-RJA
GTIN (EAN)	4032248718689
Množství	10 ks

## IE-BHS-V14M-RJA

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	34,7 mm	Hloubka (v palcích)	1,366 inch
Výška	42 mm	Výška (v palcích)	1,654 inch
Šířka	22,2 mm	Šířka (v palcích)	0,874 inch
Čistá hmotnost	20,49 g		

## Teploty

Provozní teplota	-40 °C...70 °C
------------------	----------------

## Všeobecné údaje

Barevný	Různé	Cykly zapojování	750
Hlavní materiál krytu		Konfigurace	Kryt zástrčky s označením/držákem popisju: 9*11 mm; vhodné k umístění RJ45 a vláknových optických vložek
	Tlakově litý zinek		
Stupeň krytí	IP67		

## Obecné standardy

Standardní konektor	IEC 61076-3-117 Var. 14	Č. osvědčení (cULus)	E316369
---------------------	-------------------------	----------------------	---------

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC001031	ETIM 7.0	EC001031
ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ECLASS 9.0	27-18-27-02	ECLASS 9.1	27-18-27-02
ECLASS 10.0	27-18-27-02	ECLASS 11.0	27-18-27-02
ECLASS 12.0	27-18-27-02	ECLASS 13.0	27-19-01-04

## Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	Web UL
Č. osvědčení (cULus)	E316369

## Soubory ke stažení


Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě	<a href="#">DUXR.E316369</a> <a href="#">PROFINET Manufacturer's Declaration</a>
Technické údaje	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Uživatelská dokumentace	<a href="#">MAN IE GUIDE DE</a> <a href="#">MAN IE GUIDE EN</a> <a href="#">Designation key / Type key</a>
Katalogy	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brožury	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a>

**IE-BHS-V14M-RJA****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Nákresy****Výřez instalace**

## IE-BHS-V14M-RJA

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

## Hybridní

Hybridní, 10-pólové. Vložky pro konektory varianty 14



## Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-BIC-HYB-P-0,5-300	Verze
Objednací číslo	<a href="#">0096150000</a>	Nalisovaný kontakt, pro přírubovou vložku, Hybridní
GTIN (EAN)	4032248869114	
Množství	300 ks	
Typ	IE-BI-HYB-10P	Verze
Objednací číslo	<a href="#">0069010000</a>	Přírubová vložka, pro přírubovou vložku, Hybridní
GTIN (EAN)	4032248823970	
Množství	10 ks	

## USB



FrontCom® Vario integruje různé funkce v jednom jediném rámu. Tento systém se snadno instaluje a můžete si vybrat z široké řady datových, signálových a napájecích modulů. FrontCom® Vario je extrémně kompaktní a nabízí řadu jedinečných produktových vlastností, které zajistí, že vaše plánování projektu a pracovní aktivity budou bezpečné, rychlé a nadčasové. Navíc má systém FrontCom® Vario atraktivní konstrukci krytu, která nabízí tu nejvyšší odolnost proti otřesům a plně splňuje požadavky stupně krytí IP 65.

## Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-BI-USB-A	Verze
Objednací číslo	<a href="#">0019570000</a>	USB vložka, Přírubová vložka, typ A
GTIN (EAN)	4032248731602	
Množství	10 ks	

## IE-BHS-V14M-RJA

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### RJ45



FrontCom® Vario integruje různé funkce v jednom jediném rámu. Tento systém se snadno instaluje a můžete si vybrat z široké řady datových, signálových a napájecích modulů. FrontCom® Vario je extrémně kompaktní a nabízí řadu jedinečných produktových vlastností, které zajistí, že vaše plánování projektu a pracovní aktivity budou bezpečné, rychlé a nadčasové. Navíc má systém FrontCom® Vario atraktivní konstrukci krytu, která nabízí tu nejvyšší odolnost proti otřesům a plně splňuje požadavky stupně krytí IP 65.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-BI-RJ45-C	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6962840000</a>	Zásuvka RJ45, Vložky upínací hlavy – spojka
GTIN (EAN)	4032248645046	
Množství	10 ks	
Typ	IE-BI-RJ45-FJ-P	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6963830000</a>	Zásuvka RJ45, Konektor pro základnu, PROFINET
GTIN (EAN)	4032248646159	
Množství	10 ks	
Typ	IE-BI-RJ45-FJ-A	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6962850000</a>	Zásuvka RJ45, Konektor pro základnu, TIA-568A
GTIN (EAN)	4032248645053	
Množství	10 ks	
Typ	IE-BI-RJ45-FJ-B	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6963840000</a>	Zásuvka RJ45, Konektor pro základnu, TIA-568B
GTIN (EAN)	4032248651894	
Množství	10 ks	