

**IE-PH-V14M-RJ****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

PushPull zásuvné konektory podle IEC 61076-3-117  
ver. 14 (PROFINET), kov, RJ45, prázdný kryt

**Všeobecné objednací údaje**

|                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| Verze           | Prázdný plášť              |
| Objednací číslo | <a href="#">1011560000</a> |
| Typ             | IE-PH-V14M-RJ              |
| GTIN (EAN)      | 4032248718696              |
| Množství        | 10 ks                      |

Datum vytvoření 11. května 2024 23:01:13 CEST

Stav katalogu 04.05.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

## IE-PH-V14M-RJ

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

|                |          |                     |            |
|----------------|----------|---------------------|------------|
| Hloubka        | 72,45 mm | Hloubka (v palcích) | 2,852 inch |
| Výška          | 26,8 mm  | Výška (v palcích)   | 1,055 inch |
| Šířka          | 22,3 mm  | Šířka (v palcích)   | 0,878 inch |
| Čistá hmotnost | 57,5 g   |                     |            |

## Teploty

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Provozní teplota | -40 °C...70 °C |
|------------------|----------------|

## Všeobecné údaje

|                       |                    |                  |  |
|-----------------------|--------------------|------------------|--|
| Barevný               | Různé              | Cykly zapojování | 750  |
| Hlavní materiál krytu |                    | Konfigurace      | Kryt zástrčky s označením/držákem popisju: 9*11 mm; vhodné k umístění RJ45 a vláknových optických vložek |
|                       | Tlakově litý zinek |                  |  |
| Stupeň krytí          | IP67               |                  |  |

## Obecné standardy

|                     |                         |                      |         |
|---------------------|-------------------------|----------------------|---------|
| Standardní konektor | IEC 61076-3-117 Var. 14 | Č. osvědčení (cULus) | E316369 |
|---------------------|-------------------------|----------------------|---------|

## Klasifikace

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001031    | ETIM 7.0    | EC001031    |
| ETIM 8.0    | EC001031    | ETIM 9.0    | EC001031    |
| ECLASS 9.0  | 27-18-27-02 | ECLASS 9.1  | 27-18-27-02 |
| ECLASS 10.0 | 27-18-27-02 | ECLASS 11.0 | 27-18-27-02 |
| ECLASS 12.0 | 27-18-27-02 | ECLASS 13.0 | 27-19-01-04 |

## Shoda produktu s prostředím

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP       | 4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55 |

## Osvědčení

Schválení



|                       |         |
|-----------------------|---------|
| ROHS                  | Shoda   |
| UL File Number Search | Web UL  |
| Č. osvědčení (cULus)  | E316369 |

**IE-PH-V14M-RJ**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technické údaje

### Soubory ke stažení

|   |   |
|---|---|
| Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě | <a href="#">DUXR.E316369</a><br><a href="#">PROFINET Manufacturer's Declaration</a>                                   |
| Technické údaje                         | <a href="#">CAD data – STEP</a>   |
| Uživatelská dokumentace                 | <a href="#">MAN IE GUIDE DE</a><br><a href="#">MAN IE GUIDE EN</a>  |
| Katalogy                                | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>  |
| Brožury                                 | <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a><br><a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a><br><a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a> |

## IE-PH-V14M-RJ

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Nákresy

### Rozměrový výkres



## IE-PH-V14M-RJ

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Příslušenství

### Hybridní

Hybridní, 10-pólové. Vložky pro konektory varianty 14



### Všeobecné objednací údaje

|                 |                            |  |
|-----------------|----------------------------|--|
| Typ             | IE-PI-HYB-10P              | Verze  |
| Objednací číslo | <a href="#">0068990000</a> | Vložka, pro zástrčkovou vložku, Hybridní             |
| GTIN (EAN)      | 4032248823963              |  |
| Množství        | 1 ks                       |  |
| Typ             | IE-PIC-HYB-S-0,5-300       | Verze  |
| Objednací číslo | <a href="#">0096180000</a> | Nalisovaný kontakt, pro zástrčkovou vložku, Hybridní |
| GTIN (EAN)      | 4032248869152              |  |
| Množství        | 300 ks                     |  |

### RJ45

RJ45 vložky pro zásuvné konektory ver. 1 / 4 / 5 / 14, HDC a rozvodné skříně IE-OM...; IE-OP...; IE-CC...



### Všeobecné objednací údaje

|                 |                            |  |
|-----------------|----------------------------|--|
| Typ             | IE-PI-RJ45-TH              | Verze  |
| Objednací číslo | <a href="#">0962720000</a> | Vložka zástrčky RJ45 IDC, Vložka zástrčky RJ45, lisování         |
| GTIN (EAN)      | 4032248644834              |  |
| Množství        | 10 ks                      |  |
| Typ             | IE-PI-RJ45-FH              | Verze  |
| Objednací číslo | <a href="#">0962730000</a> | Vložka zástrčky RJ45 IDC, Vložka zástrčky RJ45, není třeba žádné |
| GTIN (EAN)      | 4032248654017              | nářadí, TIA-568A, EIA/TIA T568 B, PROFINET                       |
| Množství        | 10 ks                      |  |

**IE-PH-V14M-RJ**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Příslušenství

### Prázdné



ESG je vyzkoušený štítek ve formátu MultiCard pro řadu rozšířených elektrických zařízení. Výsledkem je vysoce kvalitní kontrastní označení zařízení.

K dispozici jsou různé typy pro zařízení od výrobců, jako jsou Siemens, ABB, Beckhoff atd.

Stručný přehled výhod:

- Štítky pro všestranné využití - samolepicí nebo připevňovací štítky, v závislosti na typu
- Pro sekvenční zařízení, např. ochranné kabelové jističe, dodáváme ESG štítky pro připnutí k liště na značky
- Individuální kvalita laserového tisku podle specifikací

**Pro vlastní potisk:** Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

### Všeobecné objednávací údaje

|                   |                            |  |
|-------------------|----------------------------|--|
| Typ               | ESG 9/11 K MC NE WS        | Verze  |
| Objednávací číslo | <a href="#">6857440000</a> | ESG, Značky na přístroje x 11 mm, PA 66, Barevný: Bílá, Samolepicí |
| GTIN (EAN)        | 4032248402731              |  |
| Množství          | 200 ks                     |  |