

IE-PH-V14M-RJ**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Соединительный разъем PushPull согласно IEC
61076-3-117 Var.14 (PROFINET) из металла, пустой
корпус для RJ45

Основные данные для заказа

Исполнение	Пустой корпус
Номер для заказа	1011560000
Тип	IE-PH-V14M-RJ
GTIN (EAN)	4032248718696
Кол.	10 Шт.

IE-PH-V14M-RJ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	72,45 мм	Глубина (дюймов)	2,852 inch
Высота	26,8 мм	Высота (в дюймах)	1,055 inch
Ширина	22,3 мм	Ширина (в дюймах)	0,878 inch
Масса нетто	57,5 g		

Температуры

Рабочая температура	-40 °C...70 °C
---------------------	----------------

Общие стандарты

Вилочный разъем, стандарт	IEC 61076-3-117, var. 14	Сертификат № (cULus)	E316369
---------------------------	--------------------------	----------------------	---------

Общие данные

Вид защиты		Компоновка	Корпус вилки с креплением для маркировочных шильдиков 9*11 мм; подходит для крепления вставок RJ45 и оптоволоконных вставок
	IP67		
Основной материал корпуса	Цинковое литье под давлением	Цветовой код	прочее
Циклы коммутации	750		

Классификации

ETIM 6.0	EC001031	ETIM 7.0	EC001031
ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ECLASS 9.0	27-18-27-02	ECLASS 9.1	27-18-27-02
ECLASS 10.0	27-18-27-02	ECLASS 11.0	27-18-27-02
ECLASS 12.0	27-18-27-02	ECLASS 13.0	27-19-01-04

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55

Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	Сайт UL
Сертификат № (cULus)	E316369

IE-PH-V14M-RJ**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Технические данные****Загрузки**

Одобрение / сертификат / документ о соответствии	DUXR.E316369 PROFINET Manufacturer's Declaration
Технические данные	CAD data – STEP
Пользовательская документация	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN
Каталог	Catalogues in PDF-format
Брошюры	FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN PI PROFINET CABLING EN

IE-PH-V14M-RJ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Габаритный чертеж



IE-PH-V14M-RJ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Чистый



ESG представляет собой проверенный на практике маркировочный элемент формата MultiCard для множества популярных электрических устройств. Результатом является высококачественная маркировка устройств с высокой контрастностью.

Доступны элементы различного типа для устройств таких производителей, как Siemens, ABB, Beckhoff и т. д.

Коротко о преимуществах:

- Универсальность применения: самоклеящиеся или фиксируемые шильдики в зависимости от типа.
- Для оборудования, установленного в ряд (например, автоматы защиты цепи), предлагаются маркировочные элементы ESG, фиксируемые на рейках для шильдиков.
- Индивидуальная печать уровня качества лазерных принтеров в соответствии со спецификациями.

Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

Основные данные для заказа

Тип	ESG 9/11 K MC NE WS	Исполнение
Номер для заказа	49857440000	ESG, Маркировочные элементы для устройств x 11 mm, PA 66,
GTIN (EAN)	4032248402731	Цветовой код: белый, самоклеящийся
Кол.	200 Шт.	

RJ45



Вставки RJ45 для вставных разъемов версии 1/4/5/14 HDC и соединительных коробок IE-OM...; IE-OP...; IE-CC...

Основные данные для заказа

Тип	IE-PI-RJ45-FH	Исполнение
Номер для заказа	4982730000	Обжимной штекер RJ45 IDC, Вилочная вставка RJ45, инструмент
GTIN (EAN)	4032248654017	не требуется, TIA-568 A, EIA/TIA T568 B, PROFINET
Кол.	10 Шт.	

IE-PH-V14M-RJ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	IE-PI-RJ45-TN	Исполнение
Номер для заказа	4032720000	Обжимной штекер RJ45 IDC, Вилочная вставка RJ45, обжим
GTIN (EAN)	4032248644834	
Кол.	10 Шт.	

Гибрид

Гибридная, 10-контактная. Вставки для вставных разъемов Варианта 14



Основные данные для заказа

Тип	IE-PI-HYB-10P	Исполнение
Номер для заказа	40328990000	Вставка, для вилочной вставки, Гибрид
GTIN (EAN)	4032248823963	
Кол.	1 Шт.	

Тип	IE-PI-HYB-S-0,5-300	Исполнение
Номер для заказа	40326180000	Обжимной контакт, для вилочной вставки, Гибрид
GTIN (EAN)	4032248869152	
Кол.	300 Шт.	