

## AP 45/RE OR 1665


Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Rugalmas - rugalmasabb - Profilform**

Moduláris tokozás profilformában - a rugalmas moduláris rendszer, amely színes és átlátszó műanyagprofilokat és hordozómodulokat tartalmaz

A szabványos osztásközök egymás mellé helyezése bármilyen elrendezésben, és a méteráru milliméteres pontosságú vágása a tökéletes egyensúlyt jelenti a rugalmasság és a gazdasági hatékonyság között:

- Standard szélességű profilok 5 mm - 45 mm osztásközzel, minden szabványos NYÁK-formátumra felszerelhetők.
- A változtatható magasság maximális alkatrész-sűrűséget tesz lehetővé, még nagyobb elektronikai alkatrészek esetén is.
- A különböző felszerelési változatok miatt a tokozat közvetlen felszerelése olyan egyszerű, mint az alkatrészek kapocsra pattintása
- A kemény fedelek megbízhatóan védik a modulokat a külső hatások ellen

A siker receptje: változtatható profil + moduláris alkatrészek = rugalmas készülékház-konceptió, amely nagy felületet biztosít a NYÁK-ok számára.

A moduláris koncepciót a nagy helyigényű modulokhoz alakítottuk ki, és kis alkatrészmennyiség és különböző szélességek esetén alkalmazható.

**Általános rendelési adatok**

Verzió	Szerelősín ház narancssárga, Véglap DIN tartósín jobb, Szélesség: 8 mm
Rendelési szám	<a href="#">1011600000</a>
Típus	AP 45/RE OR 1665
GTIN (EAN)	4032248723560
Qty.	20 Stück

## AP 45/RE OR 1665

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Magasság	22,8 mm	Magasság (coll)	0,898 inch
Szélesség	8 mm	Szélesség (coll)	0,315 inch
Hossz	45 mm	Hossz, inch	1,772 inch
Nettó tömeg	2,35 g		

## Anyagadatok

Kúszóútkepzési összehasonlítási szám (CTI)	600 ≤ CTI	Szigetelőanyag	PA 66
Szigetelőanyag csoport	I	UL 94 éghetőségi osztály	V-2

## Általános adatok

Szín	narancssárga	Színskála (hasonló)	RAL 2000
Tokozási opció	Nem	Védelmi osztály	IP00

## Besorolások

ETIM 7.0	EC001031	ETIM 8.0	EC001031
ETIM 9.0	EC002779	ECLASS 11.0	27-18-27-92
ECLASS 12.0	27-18-27-92	ECLASS 13.0	27-19-06-02

## Fontos megjegyzés

Termékinformáció	A terméket hamarosan kivonjuk a forgalomból. Kérjük, a továbbiakban ne tervezzék a beépítését. Alternatív megoldásként az RS 70 és RS 100 profilsorozat használható.
------------------	--

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Letöltések


Engineering Data	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Kiadványok	<a href="#">FL ANALO.SIGN.CONV. EN</a> <a href="#">MB DEVICE MANUF. EN</a> <a href="#">FL MACHINE SAFETY EN</a> <a href="#">FL 72H SAMPLE SER EN</a> <a href="#">PO OMNIMATE EN</a> <a href="#">PO OMNIMATE EN</a>

## AP 45/RE OR 1665

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rajzok



RAIL MOUNTING

