

**IE-BSS-V14M-RJ45-C****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Комплект соединительного разъема PushPull согласно IEC 61076-3-117 Var.14 (PROFINET) из металла, вкл. вставку RJ45

**Основные данные для заказа**

|                  |   |
|------------------|---|
| Исполнение       | Разъем RJ45, IP67, Фланец металлический V14, Соединение RJ45 - RJ45, Стандартный фланцевый корпус с разъемом RJ45, Cat.6 <sub>A</sub> / Class E <sub>A</sub> (ISO/IEC 11801 2010) |
| Номер для заказа | <a href="#">1012310000</a>  |
| Тип              | IE-BSS-V14M-RJ45-C  |
| GTIN (EAN)       | 4032248719969   |
| Кол.             | 10 Шт.  |

## IE-BSS-V14M-RJ45-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

Масса нетто 45,27 g

## Температуры

Рабочая температура -40 °C...70 °C

## Общие данные

|                           |  |                        |  |
|---------------------------|--|------------------------|--|
| Соединение 1              | RJ45   | Соединение 2           | RJ45   |
| Описание артикула         | Фланец металлический V14, Соединение RJ45 - RJ45, Стандартный фланцевый корпус с разъемом RJ45 | Уплотняющий материал   | ЭПДМ   |
| Основной материал корпуса | Цинковое литье под давлением   | Категория              | Cat.6A / Class E <sub>A</sub> (ISO/IEC 11801 2010) |
| Поверхность контакта      | Золото поверх никеля   | Диаметр оболочки, мин. | 5 мм   |
| Диаметр оболочки, макс.   | 10 мм  | Вид монтажа            | 2 винта  |
| Экранирование             | Сплошной корпус 360°   | Вид защиты             | IP67   |
| Циклы коммутации          | 750  |                        |  |

## Общие стандарты

Вилочный разъем, стандарт IEC 61076-3-117, вар. 14, IEC 60603-7-51 Сертификат № (cULus) E316369

## Электрические свойства

Электрическая прочность, контакт / контакт ≥ 1000 V AC/DC Электрическая прочность, контакт / экран ≥ 1500 V AC/DC

## Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001121    | ETIM 7.0    | EC001121    |
| ETIM 8.0    | EC001121    | ETIM 9.0    | EC001121    |
| ECLASS 9.0  | 27-44-03-90 | ECLASS 9.1  | 27-44-03-90 |
| ECLASS 10.0 | 27-44-03-90 | ECLASS 11.0 | 27-44-03-90 |
| ECLASS 12.0 | 27-44-03-90 | ECLASS 13.0 | 27-44-03-90 |

## Сертификаты

Сертификаты



ROHS Соответствовать  
UL File Number Search Сайт UL  
Сертификат № (cULus) E316369

**IE-BSS-V14M-RJ45-C****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Технические данные****Загрузки**

|  |   |
|--|---|
| Одобрение / сертификат / документ о соответствии | <a href="#">ISO/IEC and TIA/EIA DE</a><br><a href="#">ISO/IEC EN and TIA/EIA Screened Class E Category 6, 3 connector permanent link</a><br><a href="#">ISO/IEC EN and TIA/EIA Screened Class E Category 6, 4 connector channel</a><br><a href="#">ISO/IEC EN and TIA/EIA Screened Class EA Category 6A, 2 connector channel</a><br><a href="#">PROFINET Manufacturer's Declaration</a> |
| Технические данные                               | <a href="#">CAD data – STEP</a>   |
| Пользовательская документация                    | <a href="#">MAN IE GUIDE DE</a><br><a href="#">MAN IE GUIDE EN</a><br><a href="#">Designation key / Type key</a>  |
| Каталог  | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>  |
| Брошюры  | <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a><br><a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a><br><a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a>   |


**IE-BSS-V14M-RJ45-C**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

**Разрез узла в сборе**



**IE-BSS-V14M-RJ45-C****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Аксессуары****Пылезащитные колпачки**

Для защиты ваших устройств от пыли и грязи.

**Основные данные для заказа**

|                  |                            |                                     |
|------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Тип              | IE-BP-V14P                 | Исполнение                          |
| Номер для заказа | <a href="#">4058310000</a> | Фланцевый корпус, защитный колпачок |
| GTIN (EAN)       | 4032248799404              |                                     |
| Кол.             | 10 Шт.                     |                                     |