

IE-BSS-V14M-RJ45-C**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

PushPull stickkontaktsats enligt IEC 61076-3-117 var.14
(PROFINET) i metall, inkl. RJ45-insats

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Fläns RJ45, IP67, V14 metallfläns, Koppling RJ45 - RJ45, Normfläns med RJ45-Adapter, Cat.6 _A / Class E _A (ISO/IEC 11801 2010)
Art.nr.	1012310000
Typ	IE-BSS-V14M-RJ45-C
GTIN (EAN)	4032248719969
Förp.	10 Stück

Skapandedatum den 1 juni 2024 18:54:45 CEST

Katalogversion 18.05.2024 / Tekniska ändringar förbehållna

IE-BSS-V14M-RJ45-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Nettovikt	45,27 g
-----------	---------

Temperaturer

Drifttemperatur	-40 °C...70 °C
-----------------	----------------

Allmänna data

Anslutning 1	RJ45	Anslutning 2	RJ45
Artikelbeskrivning	V14 metallfläns, Koppling RJ45 - RJ45, Normfläns med RJ45-Adapter	Tätningmaterial	EPDM
Kapslingsmaterial	Zinkpressgjutning	Kategori	Cat.6A / Class E _A (ISO/IEC 11801 2010)
Kontaktyta	Guld över nickel	Manteldiameter, min.	5 mm
Manteldiameter, max.	10 mm	Monteringstyp	2 skruvar
Avskärmning	360°; heltäckande kapsling	Skyddsklass	IP67
Stickcykler	750		

Allmänna standarder

Certifikat-Nr. (cULus)	E316369	Kontakt don Norm	IEC 61076-3-117 var. 14, IEC 60603-7-51
------------------------	---------	------------------	---

Elektriska egenskaper

Spänningstålighet kontakt/kontakt	≥ 1000 V AC/DC	Spänningstålighet kontakt/skärm	≥ 1500 V AC/DC
-----------------------------------	----------------	---------------------------------	----------------

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ECLASS 9.0	27-44-03-90	ECLASS 9.1	27-44-03-90
ECLASS 10.0	27-44-03-90	ECLASS 11.0	27-44-03-90
ECLASS 12.0	27-44-03-90	ECLASS 13.0	27-44-03-90

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	UL-webbplats
Certifikat-Nr. (cULus)	E316369

IE-BSS-V14M-RJ45-C**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Tekniska data****Nedladdningar**


Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse	ISO/IEC and TIA/EIA DE ISO/IEC EN and TIA/EIA Screened Class E Category 6, 3 connector permanent link ISO/IEC EN and TIA/EIA Screened Class E Category 6, 4 connector channel ISO/IEC EN and TIA/EIA Screened Class EA Category 6A, 2 connector channel PROFINET Manufacturer's Declaration
Teknikuppgifter Data	CAD data – STEP
Användardokumentation	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN Designation key / Type key
Kataloger	Catalogues in PDF-format
Broschyrer	FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN PI PROFINET CABLING EN

IE-BSS-V14M-RJ45-C**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Ritningar****Montageurtag**

IE-BSS-V14M-RJ45-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Dammskyddskåpor



För att skydda era apparater mot damm och smuts.

Allmänna beställningsdata

Typ	IE-BP-V14P	Artikelbeteckning
Art.nr.	1058310000	Flänskåpa-skyddslock
GTIN (EAN)	4032248799404	
Förp.	10 Stück	