

**IE-BS-V01P-RJ45-C****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Bajonett stickkontaktsatser enligt IEC 61076-3-106 var.1  
(EtherNet/IP) RJ45 insats i plast inkl. RJ45 insats

**Allmänna beställningsdata**

Artikelbeteckning	Fläns RJ45, IP67, Variant 1 plast, RJ45/RJ45-koppling, Cat.6 <sub>A</sub> / Class E <sub>A</sub> (ISO/IEC 11801 2010)
Art.nr.	<a href="#">1012370000</a>
Typ	IE-BS-V01P-RJ45-C
GTIN (EAN)	4032248720026
Förp.	10 Stück

Skapandedatum den 20 maj 2024 11:16:00 CEST

Katalogversion 04.05.2024 / Tekniska ändringar förbehållna

## IE-BS-V01P-RJ45-C

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

Nettovikt	3,3 g
-----------	-------

## Temperaturer

Drifttemperatur	-40 °C...70 °C
-----------------	----------------

## Allmänna data

Anslutning 1	RJ45	Anslutning 2	RJ45
Artikelbeskrivning	Variant 1 plast, RJ45/ RJ45-koppling	Tätningmaterial	NBR
Kapslingsmaterial	PA UL 94 V0	Kategori	Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Kontaktyta	Guld över nickel	Avskärmning	360° heltäckande kapsling
Skyddsklass	IP67	Stickcykler	750

## Allmänna standarder

Certifikat-Nr. (cULus)	E316369	KontaktDon Norm	IEC 61076-3-106 var. 1, IEC 60603-7-51
------------------------	---------	-----------------	---

## Elektriska egenskaper

Spänningstålighet kontakt/kontakt	≥ 1000 V AC/DC	Spänningstålighet kontakt/skärm	≥ 1500 V AC/DC
-----------------------------------	----------------	---------------------------------	----------------

## Klassificeringar

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ECLASS 9.0	27-44-03-90	ECLASS 9.1	27-44-03-90
ECLASS 10.0	27-44-03-90	ECLASS 11.0	27-44-03-90
ECLASS 12.0	27-44-03-90	ECLASS 13.0	27-44-03-90

## Miljööverensstämmelse för produkt

REACH SVHC	6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP	11b17e97-f803-4c09-9278-b20f22f15f81

## Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	UL-webbplats
Certifikat-Nr. (cULus)	E316369

**IE-BS-V01P-RJ45-C****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Tekniska data****Nedladdningar**Godkännande/Certifikat/Dokument om  
överensstämmelse[DUXR.E316369](#)

Teknikuppgifter Data

[CAD data – STEP](#)

Användardokumentation

[MAN IE GUIDE DE](#)[MAN IE GUIDE EN](#)[Designation key / Type key](#)[Manual](#)

Kataloger

[Catalogues in PDF-format](#)

Broschyrer

[MB FREECONCONTACT EN](#)[FL FIELDWIRING EN](#)[PI PROFINET CABLING EN](#)[PI PROFINET CABLING EN](#)

## IE-BS-V01P-RJ45-C

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Ritningar

### Montageurtag



Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws

## IE-BS-V01P-RJ45-C

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Tillbehör

## Dammskyddskåpor



För att skydda era apparater mot damm och smuts.

## Allmänna beställningsdata

Typ	IE-BP-V01P	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1965700000</a>	Flänskåpa-skyddslock
GTIN (EAN)	4032248653928	
Förp.	10 Stück	