

**IE-PH-V01P****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Bajonetové zásuvné konektory podle IEC 61076-3-106  
ver. 1 (EtherNet/IP), plast, prázdný kryt

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Prázdný plášť, Pouzdro zástrčky, IP67
Objednací číslo	<a href="#">1012440000</a>
Typ	IE-PH-V01P
GTIN (EAN)	4032248720095
Množství	10 ks

## IE-PH-V01P

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	77,5 mm	Hloubka (v palcích)	3,051 inch
Výška	30 mm	Výška (v palcích)	1,181 inch
Šířka	30 mm	Šířka (v palcích)	1,181 inch
Čistá hmotnost	2,4 g		

## Teploty

Provozní teplota	-40 °C...70
------------------	-------------

## Všeobecné údaje

Barevný	Různé	Cykly zapojování	750
Hlavní materiál krytu		Konfigurace	Kryt zástrčky s označením/držákem označení: 9*11 mm; vhodné k umístění RJ45 a vláknových optických vložek
	PA UL 94 V0		
Stupeň krytí	IP67		

## Obecné standardy

Standardní konektor	IEC 61076-3-106 Var. 1
---------------------	------------------------

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC001031	ETIM 7.0	EC001031
ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ECLASS 9.0	27-18-27-02	ECLASS 9.1	27-18-27-02
ECLASS 10.0	27-18-27-02	ECLASS 11.0	27-18-27-02
ECLASS 12.0	27-18-27-02	ECLASS 13.0	27-19-01-04

## Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP	11b17e97-f803-4c09-9278-b20f22f15f81

## Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

## Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě [DUXR.E316369](#)Technické údaje [CAD data – STEP](#)Oznámení o změně produktu [20210412 Technical change for cap nut V1 and V4](#)  
[20210412 Technische Änderung zu Hutmutter V1 und V4](#)Uživatelská dokumentace [MAN IE GUIDE DE](#)  
[MAN IE GUIDE EN](#)  
[Designation key / Type key](#)Katalogy [Catalogues in PDF-format](#)Brožury [MB FREECONTACT EN](#)  
[FL FIELDWIRING EN](#)  
[PI PROFINET CABLING EN](#)  
[PI PROFINET CABLING EN](#)

### IE-PH-V01P

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Nákresy

### Rozměrový výkres



## IE-PH-V01P

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

## LWL-SC

FO SC vložky pro zásuvné konektory ver. 1 / 4 / 14



## Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-PI-2SC-SM	Verze
Objednací číslo	<a href="#">0962760000</a>	SC vložka, Vložka zástrčky 2 SC, single-mode
GTIN (EAN)	4032248654000	
Množství	10 ks	
Typ	IE-PI-SCRJ-SM	Verze
Objednací číslo	<a href="#">0067390000</a>	SC vložka, Vložka zástrček SCRJ, single-mode
GTIN (EAN)	4032248820863	
Množství	10 ks	
Typ	IE-PI-SCRJ-POF	Verze
Objednací číslo	<a href="#">0067410000</a>	SC vložka, Zástrčka SCRJ, POF
GTIN (EAN)	4032248820870	
Množství	10 ks	
Typ	IE-PI-2SC-MM	Verze
Objednací číslo	<a href="#">0962750000</a>	SC vložka, Vložka zástrčky 2 SC, multimode
GTIN (EAN)	4032248644841	
Množství	10 ks	
Typ	IE-PI-2SC-POF	Verze
Objednací číslo	<a href="#">0962770000</a>	SC vložka, Vložka zástrčky 2 SC, POF
GTIN (EAN)	4032248644858	
Množství	10 ks	

## Hybridní

Hybridní, 10-pólové. Vložky pro konektory varianty 14



## Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-PI-HYB-10P	Verze
Objednací číslo	<a href="#">0068990000</a>	Vložka, pro zástrčkovou vložku, Hybridní
GTIN (EAN)	4032248823963	
Množství	1 ks	

Datum vytvoření 12. května 2024 14:22:50 CEST

Stav katalogu 04.05.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

## IE-PH-V01P

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

Typ	IE-PIC-HYB-S-0,5-300	Verze
Objednací číslo	<a href="#">096180000</a>	Nalisovaný kontakt, pro zástrčkovou vložku, Hybridní
GTIN (EAN)	4032248869152	
Množství	300 ks	

## LWL-LC

FO LC vložky pro zásuvné konektory ver. 1 / 4 / 14



### Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-PI-2LC-MM	Verze
Objednací číslo	<a href="#">0962780000</a>	LC vložka, Vložka zástrčky 2LC, multimode
GTIN (EAN)	4032248644865	
Množství	10 ks	
Typ	IE-PI-2LC-SM	Verze
Objednací číslo	<a href="#">0962790000</a>	LC vložka, Vložka zástrčky 2 LC, single-mode
GTIN (EAN)	4032248644872	
Množství	10 ks	

## RJ45

RJ45 vložky pro zásuvné konektory ver. 1 / 4 / 5 / 14, HDC a rozvodné skříně IE-OM...; IE-OP...; IE-CC...



### Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-PI-RJ45-TH	Verze
Objednací číslo	<a href="#">0962720000</a>	Vložka zástrčky RJ45 IDC, Vložka zástrčky RJ45, lisování
GTIN (EAN)	4032248644834	
Množství	10 ks	
Typ	IE-PI-RJ45-FH	Verze
Objednací číslo	<a href="#">0962730000</a>	Vložka zástrčky RJ45 IDC, Vložka zástrčky RJ45, není třeba žádné
GTIN (EAN)	4032248654017	nářadí, TIA-568A, EIA/TIA T568 B, PROFINET
Množství	10 ks	

## IE-PH-V01P

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Příslušenství

### Prázdné kryty



HDC zásuvné konektory podle IEC 61076-3-106 ver.5,  
kov, prázdný kryt

### Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-PH-V05M	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6962540000</a>	Prázdný plášť, Pouzdro zástrčky, Varianta 5 dle IEC 61076-3-106, IP67
GTIN (EAN)	4032248644674	
Množství	10 ks	

### Ochranné kryty



Na ochranu vašich zařízení před prachem a nečistotou.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-PP-V01P	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6965690000</a>	Pouzdro zástrčky, ochranný kryt
GTIN (EAN)	4032248653911	
Množství	10 ks	

## IE-PH-V01P

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Příslušenství

### Prázdné



ESG je vyzkoušený štítek ve formátu MultiCard pro řadu rozšířených elektrických zařízení. Výsledkem je vysoce kvalitní kontrastní označení zařízení.

K dispozici jsou různé typy pro zařízení od výrobců, jako jsou Siemens, ABB, Beckhoff atd.

Stručný přehled výhod:

- Štítky pro všestranné využití - samolepicí nebo připevňovací štítky, v závislosti na typu
- Pro sekvenční zařízení, např. ochranné kabelové jističe, dodáváme ESG štítky pro připnutí k liště na značky
- Individuální kvalita laserového tisku podle specifikací

**Pro vlastní potisk:** Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

### Všeobecné objednávací údaje

Typ	ESG 9/11 K MC NE WS	Verze
Objednávací číslo	<a href="#">6857440000</a>	ESG, Značky na přístroje x 11 mm, PA 66, Barevný: Bílá, Samolepicí
GTIN (EAN)	4032248402731	
Množství	200 ks	