

SCT-C 4.6/360

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A kép illusztráció

A kábelkötőket maximális szorítóerő és hosszú élettartam jellemzi. És az acél kábelkötők rendkívüli körülmények, pl. nagy hőmérséklet vagy erős kémiai hatások esetén is tartós rögzítést biztosítanak.

- Teljesen bevont rozsdamentes acél kábelkötők
- Biztonságos golyós biztosítómechanizmus a gyors egy egyszerű felszereléshez
- Kézzel vagy szerszámmal felszerelhető
- Ezeket a kábelkötőket speciális alkalmazásokhoz javasoljuk, pl. sós permet, szélsőséges hőmérséklet vagy korrozív környezet.

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|---|
| Verzió | Kábelkötők, 4.6 x 360 mm, Rozsdamentes acél, poliészter bevonattal, 445 N |
| Rendelési szám | 1015270000 |
| Típus | SCT-C 4.6/360 |
| GTIN (EAN) | 4032248724246 |
| Qty. | 100 Stück |

SCT-C 4.6/360

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

| | | | |
|-------------|---------|------------------|-------------|
| Mélység | 0,26 mm | Mélység (coll) | 0,01 inch |
| Magasság | 360 mm | Magasság (coll) | 14,173 inch |
| Szélesség | 4,6 mm | Szélesség (coll) | 0,181 inch |
| Nettó tömeg | 4,18 g | | |

Hőmérsékletek

| | | | |
|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------|--------|
| Üzemi hőmérsékleti tartomány | -80...150 °C | Folyamatos üzemi hőmérséklet., min. | -60 °C |
| Folyamatos üzemi hőmérséklet., max. | 165 °C | | |

Szerelőanyagok

| | | | |
|------------------------------------|---|------------------------------------|--------|
| Anyag | Rozsdamentes acél, poliészter bevonattal | Halogén | Nem |
| Kábelátmérő, max. | 100 mm | Kötegelési átmérő, max. | 100 mm |
| Kötegelési átmérő, min. | 20 mm | Szakítószilárdság | 445 N |
| Szakítószilárdság | 100 lbf | UV-álló | Nem |
| Újra megnyitáshoz | Nem | Üzemi hőmérsékleti tartomány, max. | 150 °C |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány, min. | -80 °C | | |

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000046 | ETIM 7.0 | EC000046 |
| ETIM 8.0 | EC000046 | ETIM 9.0 | EC000046 |
| ECLASS 9.0 | 27-14-07-02 | ECLASS 9,1 | 27-14-07-02 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-07-02 | ECLASS 11.0 | 27-14-07-02 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-07-02 | ECLASS 13.0 | 27-14-07-02 |

Tanúsítványok

Jóváhagyások



| | |
|---------------------------|-------------|
| ROHS | Megfelel |
| UL File Number Search | UL weboldal |
| Tanúsítvány száma (cULus) | E524836 |

Letöltések

Katalógusok [Catalogues in PDF-format](#)

SCT-C 4.6/360**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Rajzok****Rajz**