

SCT-C 4.6/360

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Изображение аналогичное

Кабельные стяжки характеризуются максимально возможной силой стяжки, а также длительным сроком службы. Кроме того, стальные кабельные стяжки обеспечивают возможность прочного крепления на длительный период при чрезвычайно высоких нагрузках на материал, таких как высокие температуры или агрессивное химическое воздействие.

- Кабельная стяжка из нержавеющей стали, покрытие по всей поверхности
- Надежная технология фиксации (сферический зазор) для быстрой и простой установки
- Возможность крепления вручную или с помощью инструмента
- Эти кабельные стяжки рекомендуются для особых областей применения, характеризующихся наличием соленой водяной пыли, экстремальными температурами или опасностью коррозии

Основные данные для заказа

Исполнение	Соединитель кабеля, 4,6 x 360 mm, Нержавеющая сталь, покрытие из полиэстера, 445 N
Номер для заказа	1015270000
Тип	SCT-C 4.6/360
GTIN (EAN)	4032248724246
Кол.	100 Шт.

SCT-C 4.6/360

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	0,26 мм	Глубина (дюймов)	0,01 inch
Высота	360 мм	Высота (в дюймах)	14,173 inch
Ширина	4,6 мм	Ширина (в дюймах)	0,181 inch
Масса нетто	4,18 g		

Температуры

Температурный диапазон вставки	-80...150 °C	Температура при длительном использовании, мин.	-60 °C
Температура при длительном использовании, макс.	165 °C		

Материал для электромонтажа

Галогены	Нет	Диаметр кабеля, макс.	100 мм
Диаметр пучка, макс.	100 мм	Диаметр пучка, мин.	20 мм
Материал	Нержавеющая сталь, покрытие из полиэстера	Открыть повторно	Нет
Предел прочности при растяжении	445 N	Прочность на разрыв (фунт-сила)	100 lbf
Температурный диапазон, макс..	150 °C	Температурный диапазон, мин.	-80 °C
Устойчивый к УФ-лучам	Нет		

Классификации

ETIM 6.0	EC000046	ETIM 7.0	EC000046
ETIM 8.0	EC000046	ETIM 9.0	EC000046
ECLASS 9.0	27-14-07-02	ECLASS 9.1	27-14-07-02
ECLASS 10.0	27-14-07-02	ECLASS 11.0	27-14-07-02
ECLASS 12.0	27-14-07-02	ECLASS 13.0	27-14-07-02

Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	Сайт UL
Сертификат № (cULus)	E524836

Загрузки

Каталог [Catalogues in PDF-format](#)

SCT-C 4.6/360

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Чертеж

