

## WTL 6/1 BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Product image



## Áram- és feszültségátalakítók huzalozása

Rugós és csavaros csatlakozástechnikával is kapható mérő-bontó sorkapcsaink kifinomult megoldást kínálnak az áramerősség, feszültség és teljesítmény méréséhez szükséges fontos átalakító áramkörök kiépítéséhez.

## Általános rendelési adatok

Verzió	Mérő-bontó sorkapocs, Csavaros csatlakozás, 6 mm <sup>2</sup> , 630 V, 41 A, csúszó, Keresztösszekötés: nélkül, Integrált vizsgálóaljzat: Nem, TS 35, kék
Rendelési szám	<a href="#">1016780000</a>
Típus	WTL 6/1 BL
GTIN (EAN)	4032248064137
Qty.	50 Stück

## WTL 6/1 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Mélység	47,5 mm	Mélység (coll)	1,87 inch
Mélység DIN sínnel együtt	48,5 mm	Magasság	65 mm
Magasság (coll)	2,559 inch	Szélesség	7,9 mm
Szélesség (coll)	0,311 inch	Nettó tömeg	20,98 g

## Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-25 °C...55 °C	Folyamatos üzemi hőmérséklet., min.	-50 °C
Folyamatos üzemi hőmérséklet., max.	120 °C		

## Anyag adatok

Anyag	Wemid	Szín	kék
UL 94 éghetőségi osztály	V-0		

## Rendszer specifikációk

Változat	Csavaros csatlakozás, Távtartó, Csavarozható keresztösszekötőhöz, Egyik oldalon szabad vég	Véglap szükséges	Igen
Potenciálok száma	1	Szintek száma	1
Rögzítési pontok száma szintenként	2	Potenciálok száma szintenként	1
Keresztkött szintek belül	Nem	PE-csatlakozás	Nem
Sín	TS 35	N funkció	Igen
PE működés	Nem	PEN funkció	Nem

## 2 rögzíthető vezeték (H05V/H07V) egyforma keresztmetszettel (névleges csatlakozás)

Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete, tömör, két rögzíthető vezeték, max.	2,5 mm <sup>2</sup>	Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete, tömör, két rögzíthető vezeték, min.	0,5 mm <sup>2</sup>
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, két rögzíthető vezeték, min.	0,5 mm <sup>2</sup>	Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, 2 rögzíthető vezeték, max.	2,5 mm <sup>2</sup>
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, 2 rögzíthető vezeték, min.	0,5 mm <sup>2</sup>	vezeték keresztmetszet, finomsodratú, két rögzíthető vezeték, max.	2,5 mm <sup>2</sup>

## Bontókapcsok

Integrált vizsgálóaljzat	Nem	Keresztösszekötés	nélkül
Nyomaték max. csavar leválasztó	0,7 Nm	Nyomaték min. csavar leválasztó	0,5 Nm
Rés	csúszó		

## CSA névleges adatok

C feszültség nagyság (CSA)	300 V	C áram nagyság (CSA)	45 A
D feszültség nagyság (CSA)	600 V	D áram nagyság (CSA)	5 A
Tanúsítvány száma (CSA)	200039-1057876	Vezeték keresztmetszet, max. (CSA)	8 AWG
Vezeték keresztmetszet, min. (CSA)	20 AWG		

## Kiegészítő műszaki adatok

Felszerelés típusa	Felpattintható	Hasonló kapcsok száma	1
Nyitott oldala	jobb	Robbanásbiztonság szempontjából bevizsgált változat	Nem

A létrehozás dátuma 2024. május 6. 18:33:45 CEST

A katalógus állapota 04.05.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

## WTL 6/1 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek

TS 35 eltolás 32,5 mm

## Névleges adatok

Névleges keresztmetszet	6 mm <sup>2</sup>	Névleges feszültség	630 V
Névleges DC feszültség	630 V	Névleges áram	41 A
Áram maximum vezetékknál	57 A	Fajlagos ellenállás az IEC 60947-7-x szerint	0,78 mΩ
Névleges lökfeszültség	6 kV	Teljesítményvesztés az IEC 60947-7-x szerint	1,31 W
Szennyezés súlyossága	3		

## Rögzíthető vezetékek (névleges csatlakozás)

Biztosítócsavar	M 3.5	Csatlakozás típusa	Csavaros csatlakozás
Csatlakozási irány	oldalt	Csatlakozások száma	2
Csupaszolási hossz	12 mm	Keresztmetszet csatlakoztatott vezetékhez, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, min.	0,5 mm <sup>2</sup>
Kés mérete	0,8 x 4,0 mm	Meghúzási nyomaték, max.	1,6 Nm
Meghúzási nyomaték, min.	1 Nm	Mérőeszköz, IEC 60947-1	A5
Nyomaték nagysága DMS elektromos csavarhúzóval	3	Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.	10 mm <sup>2</sup>
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min.	0,5 mm <sup>2</sup>	Vezeték csatlakozás keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, min.	0,5 mm <sup>2</sup>
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 8	Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min.	AWG 20
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, max.	10 mm <sup>2</sup>	Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, min.	0,5 mm <sup>2</sup>
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, max.	6 mm <sup>2</sup>	Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, max.	6 mm <sup>2</sup>
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, min.	1,5 mm <sup>2</sup>	Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, max. névleges csatlakozás	10 mm <sup>2</sup>
Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, min. névleges csatlakozás	0,5 mm <sup>2</sup>		

## UL névleges adatok

C feszültség nagyság (UR)	300 V	C áram nagyság (UR)	45 A
Tanúsítvány száma (UR)	E60693	Vezetékméret, gyári vezetékezés, max. (UR)	8 AWG
Vezetékméret, gyári vezetékezés, min. (UR)	20 AWG	Vezetékméret, terepi vezetékezés, max. (UR)	8 AWG
Vezetékméret, terepi vezetékezés, min. (UR)	20 AWG		

## Általános

Sín	TS 35	Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 8
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min.	AWG 20		

## Műszaki adatok

## Besorolások

ETIM 6.0	EC000902	ETIM 7.0	EC000902
ETIM 8.0	EC000902	ETIM 9.0	EC000902
ECLASS 9.0	27-14-11-26	ECLASS 9,1	27-14-11-26
ECLASS 10.0	27-14-11-26	ECLASS 11.0	27-14-11-26
ECLASS 12.0	27-14-11-26	ECLASS 13.0	27-25-01-09

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (UR)	E60693

## Letöltések


Approval/Certificate/Document of Conformity	<a href="#">CB Test Certificate</a> <a href="#">CB Certificate</a> <a href="#">UKCA declaration of conformity</a> <a href="#">Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10</a>
Engineering Data	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Tervezési adatok	<a href="#">Zuken E3.S</a>
User Documentation	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

**WTL 6/1 BL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rajzok**



## WTL 6/1 BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Üres



A dekafix (DEK) jelölő univerzálisan használható minden vezetékhez és dugaszolható csatlakozóhoz, valamint elektronikus szerelvényekhez. A rendszer ideális rövid számsorokhoz, és nagy számú készen nyomtatott jelölőt is tartalmaz.

Csíkok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatás könnyen olvasható, kontrasztos, és négy szélességben kapható.

- Használatra kész jelölők nagy választéka
- Csíkok gyors felszereléshez
- Csatlakozójelölők, minden Weidmüller-kábelcsatlakozóhoz alkalmazhatók
- Kaphatók üres MultiCard formátumban, vagy standard nyomtatással

**Egyedi nyomtatáshoz:** Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

Típus	DEK 5/8 MC NE WS	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1856740000</a>	Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 8 mm, Osztás, mm (P): 8.00
GTIN (EAN)	4032248400850	Weidmueller, fehér
Qty.	800 Stück	

## WTL 6/1 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Üres



A WS jelölők tökéletesen illeszkednek a W sorozatú csatlakozókhoz. Rendszerkompatibilitásuknak köszönhetően a WS címkék az I-sorozattal és a Z-sorozattal is használhatók. A nagy jelölőfelületek nem csak hosszú karakterláncokat engednek meg, hanem többsoros szöveget is.

A WS jelölők ideálisan használhatók hosszú, egyedi karakterláncokhoz. A már bevált MultiCard formátumnak köszönhetően lehetséges a nyomtatás a PrintJet CONNECT nyomtatóval vagy Plotterrel.

- Sávokba, vagy egyedileg rögzíthető
- A gyakorlatban már bizonyított MultiCard formátumú jelölők

**Egyedi nyomtatáshoz:** Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

Típus	WS 12/8 PLUS MC NE WS	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1906000000</a>	WS, Sorkapocs jelölő, 12 x 8 mm, Osztás, mm (P): 8.00 Weidmueller,
GTIN (EAN)	4032248528158	fehér
Qty.	420 Stück	

## SAK-sorozat



Az áramkörök optikai elválasztására vagy a szomszédos keresztösszekötők elektromos szigetelésére elválasztólemezt használnak. A zárólemezzel ellentétben ennek alakja nagyobb lehet, mint a szomszédos sorkapcsok. Kisebb azonban nem lehet, különben az alkalmazásban szükséges légrések és kúszótávolságok nem tarthatók meg.

## Általános rendelési adatok

Típus	TSCH 2	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">0353660000</a>	Kis elválasztó (kapocs), PA 66, bézs, Folyamatos üzemi hőmérséklet.,
GTIN (EAN)	4008190128432	max.: 100 °C
Qty.	100 Stück	

## WTL 6/1 BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Vizsgálóaljzatok



A mérőhüvellyel a teszteszközöket lehet csatlakoztatni, szabványos 4.0 dugóval. Az alkalmazáson belüli potenciáltól függően különböző színeket lehet kiválasztani a mérőhüvelyekhez a gyors és egyszerű karbantartási munkához.

## Általános rendelési adatok

Típus	STB 30.5 IH/GR	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6341100000</a>	Aljzat (kapocs), Dugaszolási mélység: 10 mm, Mélység: 31.7 mm
GTIN (EAN)	4008190083960	
Qty.	50 Stück	
Típus	STB 25 IH/VI	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6271300000</a>	Aljzat (kapocs), Dugaszolási mélység: 13 mm, Mélység: 30 mm
GTIN (EAN)	4008190111342	
Qty.	50 Stück	
Típus	STB 35 IH/BL	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6388700000</a>	Aljzat (kapocs), Dugaszolási mélység: 8 mm, Mélység: 37.5 mm
GTIN (EAN)	4008190082383	
Qty.	50 Stück	
Típus	STB 35 IH/SW	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6388500000</a>	Aljzat (kapocs), Dugaszolási mélység: 8 mm, Mélység: 37.5 mm
GTIN (EAN)	4008190089726	
Qty.	50 Stück	
Típus	STB 25 IH/GN	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6271200000</a>	Aljzat (kapocs), Dugaszolási mélység: 13 mm, Mélység: 30.5 mm
GTIN (EAN)	4008190155889	
Qty.	50 Stück	
Típus	STB 35 IH/VI	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6389100000</a>	Aljzat (kapocs), Dugaszolási mélység: 8 mm, Mélység: 37.5 mm
GTIN (EAN)	4008190137755	
Qty.	50 Stück	
Típus	STB 30.5 IH/GE	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6341500000</a>	Aljzat (kapocs), Dugaszolási mélység: 10 mm, Mélység: 31.7 mm
GTIN (EAN)	4008190130961	
Qty.	50 Stück	
Típus	STB 30.5 IH/VI	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6341600000</a>	Aljzat (kapocs), Dugaszolási mélység: 10 mm, Mélység: 31.7 mm
GTIN (EAN)	4008190026035	
Qty.	50 Stück	
Típus	STB 25 IH/SW	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6271500000</a>	Aljzat (kapocs), Dugaszolási mélység: 13 mm, Mélység: 30 mm
GTIN (EAN)	4008190030162	
Qty.	50 Stück	
Típus	STB 30.5 IH/BL	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6341200000</a>	Aljzat (kapocs), Dugaszolási mélység: 10 mm, Mélység: 31.7 mm
GTIN (EAN)	4008190044077	
Qty.	50 Stück	

A létrehozás dátuma 2024. május 6. 18:33:45 CEST

A katalógus állapota 04.05.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.



## WTL 6/1 BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

Típus	STB 35 IH/RT	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6388800000</a>	Aljzat (kapocs), Dugaszolási mélység: 8 mm, Mélység: 37.5 mm
GTIN (EAN)	4008190177485	
Qty.	50 Stück	
Típus	STB 35 IH/GR	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6388600000</a>	Aljzat (kapocs), Dugaszolási mélység: 8 mm, Mélység: 37.5 mm
GTIN (EAN)	4008190140656	
Qty.	50 Stück	
Típus	STB 25 IH/GR	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6271400000</a>	Aljzat (kapocs), Dugaszolási mélység: 13 mm, Mélység: 30 mm
GTIN (EAN)	4008190029692	
Qty.	50 Stück	
Típus	STB 25 IH/GE	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6267200000</a>	Aljzat (kapocs), Dugaszolási mélység: 13 mm, Mélység: 30 mm
GTIN (EAN)	4008190002862	
Qty.	50 Stück	
Típus	STB 30.5 IH/RT	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6341300000</a>	Aljzat (kapocs), Dugaszolási mélység: 10 mm, Mélység: 31.7 mm
GTIN (EAN)	4008190157852	
Qty.	50 Stück	
Típus	STB 35 IH/GE	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6389000000</a>	Aljzat (kapocs), Dugaszolási mélység: 8 mm, Mélység: 37.5 mm
GTIN (EAN)	4008190396985	
Qty.	50 Stück	
Típus	STB 30.5 IH/SW	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6341000000</a>	Aljzat (kapocs), Dugaszolási mélység: 10 mm, Mélység: 31.7 mm
GTIN (EAN)	4008190015299	
Qty.	50 Stück	
Típus	STB 25 IH/RT	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6343300000</a>	Aljzat (kapocs), Dugaszolási mélység: 13 mm, Mélység: 30.5 mm
GTIN (EAN)	4008190034115	
Qty.	50 Stück	
Típus	STB 30.5 IH/GN	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6341400000</a>	Aljzat (kapocs), Dugaszolási mélység: 10 mm, Mélység: 31.7 mm
GTIN (EAN)	4008190008093	
Qty.	50 Stück	
Típus	STB 25 IH/BL	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6343400000</a>	Aljzat (kapocs), Dugaszolási mélység: 13 mm, Mélység: 30.5 mm
GTIN (EAN)	4008190107192	
Qty.	50 Stück	
Típus	STB 35 IH/GN	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6388900000</a>	Aljzat (kapocs), Dugaszolási mélység: 8 mm, Mélység: 37.5 mm
GTIN (EAN)	4008190010409	
Qty.	50 Stück	

## WTL 6/1 BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Jelölőtartó



A jelölőtartó lehetőséget kínál további, 5 vagy 5,1 mm beosztású standard jelölők beszerelésére. A sarkított tartók opcionálisan összekapcsolhatók, és a Klippon® Connect moduláris sorkapcsok valamennyi standard jelölőcsatornájába beszerelhetők. A szerelési jelölők típusa a rendeltetési jelöléshordozó adott tartozékai alatt található meg.

## Általános rendelési adatok

Típus	BZT 1 ZA WS 10/5	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1805520000</a>	Tartozékok, Jelölőtartó
GTIN (EAN)	4032248270248	
Qty.	100 Stück	
Típus	BZT 1 WS 10/5	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1805490000</a>	Tartozékok, Jelölőtartó
GTIN (EAN)	4032248270231	
Qty.	100 Stück	

## QL / SAK 6N



A csavarozható keresztösszekötők egyszerűen fel- és leszerelhetők. A nagy érintkezőfelületnek köszönhetően még nagyobb áramerősségek is maximálisan megbízható érintkezés mellett vihetők át.

## Általános rendelési adatok

Típus	QL 3 SAK6N	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">194400000</a>	Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, Pólusszám: 3, Osztás, mm (P): 7.90, Szigetelt: Nem, 41 A, szürke
GTIN (EAN)	4008190063351	
Qty.	50 Stück	
Típus	QL 2 SAK6N	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">194300000</a>	Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, Pólusszám: 2, Osztás, mm (P): 7.90, Szigetelt: Nem, 41 A, szürke
GTIN (EAN)	4008190182854	
Qty.	50 Stück	
Típus	QL 10 SAK6N	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">193830000</a>	Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, Pólusszám: 10, Osztás, mm (P): 7.90, Szigetelt: Nem, 41 A, szürke
GTIN (EAN)	4008190176679	
Qty.	20 Stück	
Típus	QL 4 SAK6N	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">194500000</a>	Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, Pólusszám: 4, Osztás, mm (P): 7.90, Szigetelt: Nem, 57 A, szürke
GTIN (EAN)	4008190025601	
Qty.	50 Stück	

## WTL 6/1 BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Összekötőhüvelyek



## Általános rendelési adatok

Típus	VH 19/6.3/4.3	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">631800000</a>	Csatlakozóhüvely (kapocs), Magasság: 6 mm, Szélesség: 6 mm,
GTIN (EAN)	4008190059460	Mélység: 19 mm, Cu Zn
Qty.	50 Stück	

Típus	VH 12/4.9/3.3	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">624900000</a>	Csatlakozóhüvely (kapocs), Magasság: 4.9 mm, Szélesség: 4.9 mm,
GTIN (EAN)	4008190129507	Mélység: 12 mm, Vörösréz
Qty.	100 Stück	

## W-sorozat



A Weidmüller termékválasztékában vannak végbakok, amelyek garantálják az állandó, megbízható rögzítést a kapocssínen és megakadályozzák az elcsúszást. Rendelkezésre állnak csavaros és csavarok nélküli változatok is. A végbakokon jelölési opciók vannak, akár csoportos jelölések részére is, valamint van rajta egy vizsgálódugó tartó is.

## Általános rendelési adatok

Típus	WEW 35/2	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">106120000</a>	Végbak, Wemid, sötétbézs, Sin: TS 35, becsavart állapotban
GTIN (EAN)	4008190030230	
Qty.	50 Stück	

## WTL 6/1 BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## DEK 5/8



## WS/ DEK

A MultiMark sorkapocsjelölők kétkomponensű, innovatív összetételű anyagot használnak. A jelölő kemény alapkötője biztonságosan a helyére pattan a csatlakozón. Az elastikus felület egyszerűvé teszi a jelölő felszerelését. Ez a speciális lyuggatott anyag lehetővé teszi a szalagok kinyújtását, így alkalmazkodva a kisebb méretbeli különbségekhez, melyek összeadódnak, különösen hosszú sorkapocs-tömböknél. További előny: A felületi anyag kiváló nyomtathatósága garantálja a tartós és kopásálló címkézést. A nyomtató 300 dpi felbontásának köszönhetően a felirat könnyen olvasható.

## A MultiMark előnyei:

- Kompatibilis a W, Z, P és SAK sorozatú sorkapcsokkal
- Szilárd megtartás és tartós nyomtatás
- A folytonos szalagokkal időt takaríthat meg a felszerelésnél
- Az innovatív kompozit anyagnak köszönhetően egyszerű felszerelés
- Hely a többsoros nyomtatáshoz

## Általános rendelési adatok

Típus	DEK 5/8 MM WS	Verzió
Rendelési szám	6007130000	Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 8 mm, Weidmueller, fehér
GTIN (EAN)	4050118392012	
Qty.	500 Stück	

## Rögzítőcsavarok



A rögzítőcsavarok rögzítik a rövidzárlati hidat az alkalmazáson belül. Ha a rövidzárlati hidat eltolják a két egymás melletti sorkapocs között rövidzárlati pozícióba, akkor a rögzítőcsavarral lehet rögzíteni az adott helyen. Ez állandó és megbízható csatlakozást vagy rövidzárlatot biztosít.

## Általános rendelési adatok

Típus	BS 25 O.IH SAKT1	Verzió
Rendelési szám	6334700000	Rögzítőcsavar (kapocs), Mélység: 28.7 mm
GTIN (EAN)	4008190118839	
Qty.	50 Stück	

Típus	BS 25 IH/GR SAKT1	Verzió
Rendelési szám	6335300000	Rögzítőcsavar (kapocs), Mélység: 28.7 mm
GTIN (EAN)	4008190136864	
Qty.	50 Stück	

Típus	BS 25 IH/RT SAKT1	Verzió
Rendelési szám	6335500000	Rögzítőcsavar (kapocs), Mélység: 28.7 mm
GTIN (EAN)	4008190118877	
Qty.	50 Stück	

A létrehozás dátuma 2024. május 6. 18:33:45 CEST

A katalógus állapota 04.05.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

## WTL 6/1 BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

Típus	KISC M3X20 SAK10 CU5	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6377100000</a>	SAK sorozat, Rögzítőcsavar, Vörösréz
GTIN (EAN)	4008190060350	
Qty.	100 Stück	
Típus	BS 25 IH/BL SAKT1	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6335400000</a>	Rögzítőcsavar (kapocs), Mélység: 28.7 mm
GTIN (EAN)	4008190086879	
Qty.	50 Stück	
Típus	BS 25 IH/SW SAKT1	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6335200000</a>	Rögzítőcsavar (kapocs), Mélység: 28.7 mm
GTIN (EAN)	4008190114039	
Qty.	50 Stück	
Típus	BS 25 IH/GE SAKT1	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6335700000</a>	Rögzítőcsavar (kapocs), Mélység: 28.7 mm
GTIN (EAN)	4008190189235	
Qty.	50 Stück	
Típus	BS 25 IH/GN SAKT1	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6335600000</a>	Rögzítőcsavar (kapocs), Mélység: 28.7 mm
GTIN (EAN)	4008190113490	
Qty.	50 Stück	
Típus	BS 25 IH/VI SAKT1	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6335800000</a>	Rögzítőcsavar (kapocs), Mélység: 28.7 mm
GTIN (EAN)	4008190039196	
Qty.	50 Stück	

## Zárólemez



## Áram- és feszültségátalakítók huzalozása

Rugós és csavaros csatlakozástechnikával is kapható mérőbontó sorkapcsaink kifinomult megoldást kínálnak az áramerősség, feszültség és teljesítmény méréséhez szükséges fontos átalakító áramkörök kiépítéséhez.

## Általános rendelési adatok

Típus	WAP WTL6/1	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1068300000</a>	Véglemez (kapcsok), 65 mm x 1.5 mm, sötétbézs
GTIN (EAN)	4008190088330	
Qty.	20 Stück	
Típus	WTW WTL6/1 DB	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1068400000</a>	Tesztadapter (kapocs)
GTIN (EAN)	4008190091996	
Qty.	20 Stück	

## WTL 6/1 BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Rövidzárelemek



A rövidzárlati hidak két műszerátalakító-vezetékezési sorkapocs blokkban kapnak helyet. A rövidzárlati híd használatával a kívánt rövidzárlatot lehet előidézni az alkalmazáson belül a karbantartási munka elvégzéséhez.

## Általános rendelési adatok

Típus	QVS 4 SAKT1+2	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6307400000</a>	Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, Pólusszám: 4, Oszítás,
GTIN (EAN)	4008190091941	mm (P): 12.00, Szigetelt: Igen, 41 A, bézs
Qty.	20 Stück	
Típus	QVS 2/S SAKT1+2	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6358460000</a>	Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, Pólusszám: 2, Oszítás,
GTIN (EAN)	4008190157937	mm (P): 12.00, Szigetelt: Igen, 41 A, bézs
Qty.	20 Stück	
Típus	QVS 3 SAKT1+2	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6329300000</a>	Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, Pólusszám: 3, Oszítás,
GTIN (EAN)	4008190084714	mm (P): 12.00, Szigetelt: Igen, 41 A, bézs
Qty.	20 Stück	
Típus	QVS 2 SAKT1+2	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6307300000</a>	Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, Pólusszám: 2, Oszítás,
GTIN (EAN)	4008190036140	mm (P): 12.00, Szigetelt: Igen, 41 A, bézs
Qty.	20 Stück	
Típus	QS 2/8/4	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6270960000</a>	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 2, Oszítás, mm (P):
GTIN (EAN)	4008190077006	8.00, Szigetelt: Igen, 44 A, bézs
Qty.	20 Stück	
Típus	QVS 2/4 SAKT4	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1319260000</a>	Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, Pólusszám: 2, Oszítás,
GTIN (EAN)	4008190136512	mm (P): 12.00, Szigetelt: Igen, 32 A, narancssárga
Qty.	20 Stück	

## WTL 6/1 BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Tartozékok

## Kapcsolózár



A kapcsoló reteszelő egyszerűen beilleszthető a sorkapocsba felülről. A kapcsoló reteszelővel megelőzhető az áramkörök jogosulatlan nyitása és zárása, mivel lezárja a leválasztókart az adott pozícióban.

## Általános rendelési adatok

Típus	SSP 3 SAKT1	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6531760000</a>	Rögzítőkészülék (kapocs), narancssárga
GTIN (EAN)	4008190130787	
Qty.	100 Stück	