

IE-BH-V01P**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Bajonett stickkontakt enligt IEC 61076-3-106 var.1 (Ethernet/IP) i plast, tom kapsling

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Tom kapsling, Flänskapsling, IP67
Art.nr.	1016960000
Typ	IE-BH-V01P
GTIN (EAN)	4032248738939
Förp.	10 Stück

IE-BH-V01P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	22,8 mm	Byggdjup (tum)	0,898 inch
Höjd	32 mm	Bygghöjd (tum)	1,26 inch
Bredd	32 mm	Byggbredd (tum)	1,26 inch
Nettovikt	2 g		

Temperaturer

Drifttemperatur	-40 °C...70
-----------------	-------------

Allmänna data

Färgkod	svart	Kapslingsmaterial	PA UL 94 V0
Skyddsklass	IP67	Stickcykler	750
Uppbyggnad	Stickproppskåpa med plats för märkskylt 9*11 mm, lämplig för montage av RJ45 och FO insatser		

Allmänna standarder

Kontaktidon Norm	IEC 61076-3-106 var. 1
------------------	------------------------

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC001031	ETIM 7.0	EC001031
ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ECLASS 9.0	27-18-27-02	ECLASS 9.1	27-18-27-02
ECLASS 10.0	27-18-27-02	ECLASS 11.0	27-18-27-02
ECLASS 12.0	27-18-27-02	ECLASS 13.0	27-19-01-04

Miljööverensstämmelse för produkt

REACH SVHC	6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP	11b17e97-f803-4c09-9278-b20f22f15f81

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Nedladdningar

Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse	DUXR.E316369
Teknikuppgifter Data	CAD data – STEP
Användardokumentation	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN Designation key / Type key Manual
Kataloger	Catalogues in PDF-format
Broschyrer	MB FREECONTACT EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN PI PROFINET CABLING EN


IE-BH-V01P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Ritningar

www.weidmueller.com

Montageurtag



Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws

IE-BH-V01P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

RJ45



FrontCom® Vario integrerar flera funktioner i en och samma ram. Systemet är enkelt att installera och du kan välja bland ett stort utbud av data-, signal- och effektmoduler. Utöver att FrontCom® Vario är extremt kompakt erbjuder den ett antal unika produktkännetecken som gör din projektplanering och dina arbetsaktiviteter säkra, snabba och framtidssäkra. Dessutom har FrontCom® Vario-systemet en attraktiv kapslingskonstruktion som dessutom erbjuder högsta tänkbara slagtlighet och uppfyller kraven för skyddsklassen IP 65 helt och hållet.

Allmänna beställningsdata

Typ	IE-BI-RJ45-FJ-P	Artikelbeteckning
Art.nr.	1963830000	RJ45 insatshylsa, Kontakt för bas, PROFINET
GTIN (EAN)	4032248646159	
Förp.	10 Stück	
Typ	IE-BI-RJ45-C	Artikelbeteckning
Art.nr.	1962840000	RJ45 insatshylsa, Flänsinsats koppling
GTIN (EAN)	4032248645046	
Förp.	10 Stück	
Typ	IE-BI-RJ45-FJ-A	Artikelbeteckning
Art.nr.	1962850000	RJ45 insatshylsa, Kontakt för bas, TIA-568A
GTIN (EAN)	4032248645053	
Förp.	10 Stück	
Typ	IE-BI-RJ45-FJ-B	Artikelbeteckning
Art.nr.	1963840000	RJ45 insatshylsa, Kontakt för bas, TIA-568B
GTIN (EAN)	4032248651894	
Förp.	10 Stück	

Dammskyddskåpor



För att skydda era apparater mot damm och smuts.

Allmänna beställningsdata

Typ	IE-BP-V01P	Artikelbeteckning
Art.nr.	1965700000	Flänskåpa-skyddslöck
GTIN (EAN)	4032248653928	
Förp.	10 Stück	

IE-BH-V01P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

LWL-SC

FO-insatser SC för stickkontakter var.1 / 4 / 14



Allmänna beställningsdata

Typ	IE-BI-SCRJ2SC-SM-C	Artikelbeteckning
Art.nr.	1962870000	insats SC, Flänsinsats SCRJ på 2 SC, Singlemode
GTIN (EAN)	4032248645060	
Förp.	10 Stück	
Typ	IE-BI-SCRJ2SC-MM-C	Artikelbeteckning
Art.nr.	1964430000	insats SC, Flänsinsats SCRJ på 2 SC, Multimode
GTIN (EAN)	4032248649044	
Förp.	10 Stück	

LWL-LC

FO-insatser för stickkontakter var.1 / 4 / 14



Allmänna beställningsdata

Typ	IE-BI-LCD-MM-C	Artikelbeteckning
Art.nr.	1964420000	Insats LC, Flänsinsats LC-Duplex, Multimode
GTIN (EAN)	4032248649037	
Förp.	10 Stück	
Typ	IE-BI-LCD-SM-C	Artikelbeteckning
Art.nr.	1962880000	Insats LC, Flänsinsats LC-Duplex, Singlemode
GTIN (EAN)	4032248645077	
Förp.	10 Stück	

IE-BH-V01P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Hybrid

Hybrid, 10-polers. Insatser för stickkontakter, variant 14



Allmänna beställningsdata

Typ	IE-BI-HYB-10P	Artikelbeteckning
Art.nr.	1069010000	Flänsinsats, för flänsinsats, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248823970	
Förp.	10 Stück	
Typ	IE-BIC-HYB-P-O,5-300	Artikelbeteckning
Art.nr.	1096150000	Crimpkontakt, för flänsinsats, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248869114	
Förp.	300 Stück	

USB



FrontCom® Vario integrerar flera funktioner i en och samma ram. Systemet är enkelt att installera och du kan välja bland ett stort utbud av data-, signal- och effektmoduler. Utöver att FrontCom® Vario är extremt kompakt erbjuder den ett antal unika produktkännetecken som gör din projektplanering och dina arbetsaktiviteter säkra, snabba och framtidssäkra. Dessutom har FrontCom® Vario-systemet en attraktiv kapslingskonstruktion som dessutom erbjuder högsta tänkbara slagtlighet och uppfyller kraven för skyddsklassen IP 65 helt och hållet.

Allmänna beställningsdata

Typ	IE-BI-USB-A	Artikelbeteckning
Art.nr.	1019570000	Insats USB, Flänsinsats Typ A
GTIN (EAN)	4032248731602	
Förp.	10 Stück	