

## WTL 6/3

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Produktillustration

**Ledningsdragning för ström- och spänningstransformator**

Våra frånskiljningsplintar med fjäder- och skruvanslutnings- teknologi ger dig möjlighet att skapa alla viktiga omvandlarkretsar för mätning av ström, spänning och effekt på ett säkert och sofistikerat sätt.

**Allmänna beställningsdata**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Artikelbeteckning | Frånskiljbar mätplint, Skruvanslutning, 6 mm <sup>2</sup> , 500 V, 41 A, glidande, Tvärfrånskiljning: utan, integrerad mätthylsa: Nej, TS 35, mörkbeige |
| Art.nr.           | <a href="#">1018800000</a>  |
| Typ               | WTL 6/3   |
| GTIN (EAN)        | 4008190259280   |
| Förp.             | 50 Stück  |

## WTL 6/3

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

|                             |            |                |           |
|-----------------------------|------------|----------------|-----------|
| Djup                        | 64 mm      | Byggdjup (tum) | 2,52 inch |
| Byggdjup inkl. montageskena | 65 mm      | Höjd           | 87 mm     |
| Bygghöjd (tum)              | 3,425 inch | Bredd          | 7,9 mm    |
| Byggbredd (tum)             | 0,311 inch | Nettovikt      | 28,22 g   |

## Temperaturer

|                                 |                |                                 |        |
|---------------------------------|----------------|---------------------------------|--------|
| Lagertemperatur                 | -25 °C...55 °C | Varaktig driftstemperatur, min. | -50 °C |
| Varaktig driftstemperatur, max. | 130 °C         |                                 |        |

## 2 klämbara ledare (H05V/H07V) med samma area (märk area)

|  |                     |  |                     |
|--|---------------------|--|---------------------|
| Ledardiameter, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/1, 2 klämbara ledare, max. | 2,5 mm <sup>2</sup> | Ledardiameter, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/1, 2 klämbara ledare, min. | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Ledardiameter, fintrådig, 2 klämbara ledare, max.                          | 2,5 mm <sup>2</sup> | Ledardiameter, fintrådig, 2 klämbara ledare, min.                          | 0,5 mm <sup>2</sup> |

## Allmänt

|                         |       |                          |        |
|-------------------------|-------|--------------------------|--------|
| Ledardiameter, AWG, max | AWG 8 | Ledardiameter, AWG, min. | AWG 20 |
| Skena                   | TS 35 |                          |        |

## Frånskiljningsplintar

|   |          |   |        |
|---|----------|---|--------|
| Längsfrånskiljning                      | glidande | Tvårfrånskiljning                       | utan   |
| integrerad mätthylsa                    | Nej      | Åtdragningsmoment max. frånskiljarskruv | 0,7 Nm |
| Åtdragningsmoment min. frånskiljarskruv | 0,5 Nm   |   |        |

## Klämbara ledare (Märkanslutning)

|  |                     |   |                     |
|--|---------------------|---|---------------------|
| Anslutningsarea, flertrådig, max.                    | 10 mm <sup>2</sup>  | Anslutningsarea, flertrådig, min.                   | 10 mm <sup>2</sup>  |
| Anslutningsområde, max.                              | 10 mm <sup>2</sup>  | Anslutningsområde, min.                             | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Anslutningsriktning                                  | på sidan            | Anslutningstyp                                      | Skruvanslutning     |
| Antal anslutningar                                   | 2                   | Avisoleringslängd                                   | 12 mm               |
| Elektrisk momentskruvdragare typ DMS                 | 3                   | Klingmått   | 0,8 x 4,0 mm        |
| Klämskruv  | M 3,5               | Ledararea, entrådig, max.                           | 10 mm <sup>2</sup>  |
| Ledararea, entrådig, min.                            | 0,5 mm <sup>2</sup> | Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/1, max. | 6 mm <sup>2</sup>   |
| Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/1, min.  | 0,5 mm <sup>2</sup> | Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/4, max. | 6 mm <sup>2</sup>   |
| Ledararea, fintrådig med ändhylsor DIN 46228/4, min. | 0,5 mm <sup>2</sup> | Ledararea, fintrådig, min.                          | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Ledardiameter, AWG, max                              | AWG 8               | Ledardiameter, AWG, min.                            | AWG 20              |
| Ledardiameter, fintrådig, max.                       | 10 mm <sup>2</sup>  | Tolkdorn enligt 60 947-1                            | A5                  |
| Åtdragningsmoment, max.                              | 1,6 Nm              | Åtdragningsmoment, min.                             | 0,8 Nm              |

## Märkdata

|                       |                   |   |         |
|-----------------------|-------------------|---|---------|
| Märkarea              | 6 mm <sup>2</sup> | Märkspänning                            | 500 V   |
| Märkspänning DC       | 500 V             | Märkström                               | 41 A    |
| Ström med max. ledare | 57 A              | Genomgångsmotstånd enligt IEC 60947-7-x | 0,78 mΩ |
| Märkstötspänning      | 6 kV              | Förlusteffekt enligt IEC 60947-7-x      | 1,31 W  |
| Nedsmuttningsgrad     | 3                 | Överspänningskategori                   | III     |

Skapandedatum den 1 juni 2024 20:22:27 CEST

## WTL 6/3

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Märkdata enligt CSA

|                      |                |                        |       |
|----------------------|----------------|------------------------|-------|
| Certifikat nr. (CSA) | 200039-1057876 | Ledararea max. (CSA)   | 8 AWG |
| Ledararea min. (CSA) | 20 AWG         | Spänning grupp C (CSA) | 300 V |
| Ström Gr C (CSA)     | 45 A           |                        |       |

## Märkdata enligt UL

|                                      |        |                                      |       |
|--------------------------------------|--------|--------------------------------------|-------|
| Certifikat nr. (UR)                  | E60693 | Ledarstorlek Factory wiring max (UR) | 8 AWG |
| Ledarstorlek Factory wiring min (UR) | 20 AWG | Ledarstorlek Field wiring max (UR)   | 8 AWG |
| Ledarstorlek Field wiring min (UR)   | 20 AWG | Spänning grupp C (UR)                | 300 V |
| Ström Gr C (UR)                      | 45 A   |                                      |       |

## Materialdata

|                                |       |         |           |
|--------------------------------|-------|---------|-----------|
| Material                       | Wemid | Färgkod | mörkbeige |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-0   |         |           |

## Systemparametrar

|                               |   |                              |     |
|-------------------------------|---|------------------------------|-----|
| Utförande                     | Skruvanslutning, Frånskiljare, för jackbar överkoppling, stängd | Ändplatta krävs              | Nej |
| Antal potentialer             | 1   | Antal våningar               | 1   |
| Antal klämställena per våning | 2   | Antal potentialer per våning | 1   |
| Nivåer internt överkopplade   | Nej   | PE-anslutning                | Nej |
| Skena                         | TS 35   | N-Funktion                   | Nej |
| PE-Funktion                   | Nej   | PEN-Funktion                 | Nej |

## Ytterligare tekniska data

|                            |     |               |        |
|----------------------------|-----|---------------|--------|
| Antal likadana plintar     | 1   | Monteringstyp | ihakad |
| explosionstestat utförande | Nej | Öppna sidor   | sluten |

## Klassificeringar

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000902    | ETIM 7.0    | EC000902    |
| ETIM 8.0    | EC000902    | ETIM 9.0    | EC000902    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-11-26 | ECLASS 9.1  | 27-14-11-26 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-26 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-26 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-11-26 | ECLASS 13.0 | 27-25-01-09 |

## Godkännanden

Godkännanden



|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| ROHS                  | Uppfyllelse  |
| UL File Number Search | UL-webbplats |
| Certifikat nr. (UR)   | E60693       |

**WTL 6/3****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Tekniska data****Nedladdningar**

Godkännande/Certifikat/Dokument om  
överensstämmelse

[CB Test Certificate](#)  
[CB Certificate](#)  
[CE Declaration of Conformity](#)  
[UKCA declaration of conformity](#)  
[Confirmation of Standards EN 45545-2\\_2020-10](#)

Teknikuppgifter Data [CAD data – STEP](#)

Teknikuppgifter [Zuken E3.S](#)

Användardokumentation [StorageConditionsTerminalBlocks](#)

Kataloger [Catalogues in PDF-format](#)

Broschyrer

## WTL 6/3

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Ritningar



## WTL 6/3

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## Ändplatta

**Ledningsdragning för ström- och spänningstransformator**

Våra franskiljningsplintar med fjäder- och skruvanslutnings- teknologi ger dig möjlighet att skapa alla viktiga omvandlarkretsar för mätning av ström, spänning och effekt på ett säkert och sofistikerat sätt.

**Allmänna beställningsdata**

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | WAP WTL6/3                 | Artikelbeteckning                            |
| Art.nr.    | <a href="#">1879910000</a> | Ändplatta (plintar), 87 mm x 2 mm, mörkbeige |
| GTIN (EAN) | 4032248477074              |  |
| Förp.      | 20 Stück                   |  |

## DEK 5/8

**WS/DEK**

MultiMark plintmärkningar använder ett innovativt kompositmaterial, tillverkat av två komponenter. Märkningens hårda sockel snäpper säkert in i kontaktdonet. Den elastiska ytbehandlingen ger enkel montering av märkningen. Detta särskilt stansade material gör att remsorna kan sträckas för att anpassas till de små variationer i mellanrum som tenderar att adderas, särskilt vid långa plintrader. En annan fördel: ytmaterialets utmärkta tryckbarhet säkerställer en hållbar och slitstark märkning. En upplösning på 300 dpi ger en tydlig, lätt läsbar skrift.

**Dina fördelar med MultiMark**

- Kompatibel med Weidmüllers modulplintar
- Fast montage och hållbara utskrifter
- Kontinuerliga remsor sparar installationstid
- Enkelt montage tack vare ett innovativt kompositmaterial
- Stort märkningsfält för bästa möjliga läsbarhet
- Stor flexibilitet tack vare anpassning till valfri tillverkare

**Allmänna beställningsdata**

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | DEK 5/8 MM WS              | Artikelbeteckning                                  |
| Art.nr.    | <a href="#">2007130000</a> | Dekafix, Plintmärkning, 5 x 8 mm, Weidmueller, vit |
| GTIN (EAN) | 4050118392012              |  |
| Förp.      | 500 Stück                  |  |

## WTL 6/3

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## ZGB Svängbart gruppskylthållare



ZGB 15 är en ledad gruppskylthållare. Skylthållaren kan hålla dekafix 5, WS 12/5 plintmärkning eller insticksskylten ESO 15.

ZGB 30 är en ledad gruppskylthållare. Skylthållaren kan hålla dekafix 5, WS 12/5 plintmärkning eller insticksskylten ESO 7.

Insticksskyltar och skyddsremсор finns under tillbehör.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | ZGB 15                     | Artikelbeteckning   |
| Art.nr.    | <a href="#">1636530000</a> | Plintmärkningar, Plintmärkning, 15 x 7 mm, Delning i mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190297053              | Weidmueller, vit  |
| Förp.      | 20 Stück                   |   |
| Typ        | ZGB 30                     | Artikelbeteckning   |
| Art.nr.    | <a href="#">1611930000</a> | Plintmärkningar, Plintmärkning, 32 x 7 mm, Delning i mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190002251              | Weidmueller, vit  |
| Förp.      | 20 Stück                   |   |

6 mm<sup>2</sup>

Skärbar överkoppling är lätt att montera och demontera. Tack vare den stora kontaktytan kan även hög ström överföras med maximal tillförlitlighet för kontakt.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | WQV 6/2                    | Artikelbeteckning   |
| Art.nr.    | <a href="#">1052360000</a> | Överkoppling (plint), skruvad, Antal poler: 2, Delning i mm (P): 8.00,  |
| GTIN (EAN) | 4008190075866              | Isolerad: Ja, 57 A, gul   |
| Förp.      | 50 Stück                   |   |
| Typ        | WQV 6/3                    | Artikelbeteckning   |
| Art.nr.    | <a href="#">1054760000</a> | Överkoppling (plint), skruvad, Antal poler: 3, Delning i mm (P): 8.00,  |
| GTIN (EAN) | 4008190174163              | Isolerad: Ja, 57 A, gul   |
| Förp.      | 50 Stück                   |   |
| Typ        | WQV 6/5                    | Artikelbeteckning   |
| Art.nr.    | <a href="#">1062660000</a> | Överkoppling (plint), skruvad, Antal poler: 5, Delning i mm (P): 8.00,  |
| GTIN (EAN) | 4008190176914              | Isolerad: Ja, 57 A, gul   |
| Förp.      | 50 Stück                   |   |
| Typ        | WQV 6/10                   | Artikelbeteckning   |
| Art.nr.    | <a href="#">1052260000</a> | Överkoppling (plint), skruvad, Antal poler: 10, Delning i mm (P): 8.00, |
| GTIN (EAN) | 4008190153977              | Isolerad: Ja, 57 A, gul   |
| Förp.      | 20 Stück                   |   |

## WTL 6/3

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | WQV 6/6                    | Artikelbeteckning  |
| Art.nr.    | <a href="#">1062670000</a> | Överkoppling (plint), skruvad, Antal poler: 6, Delning i mm (P): 8.00, |
| GTIN (EAN) | 4008190261771              | Isolerad: Ja, 57 A, gul  |
| Förp.      | 50 Stück                   |  |
| Typ        | WQV 6/4                    | Artikelbeteckning  |
| Art.nr.    | <a href="#">1054860000</a> | Överkoppling (plint), skruvad, Antal poler: 4, Delning i mm (P): 8.00, |
| GTIN (EAN) | 4008190180799              | Isolerad: Ja, 57 A, gul  |
| Förp.      | 50 Stück                   |  |
| Typ        | WQV 6/7                    | Artikelbeteckning  |
| Art.nr.    | <a href="#">1062680000</a> | Överkoppling (plint), skruvad, Antal poler: 7, Delning i mm (P): 8.00, |
| GTIN (EAN) | 4008190261788              | Isolerad: Ja, 57 A, gul  |
| Förp.      | 50 Stück                   |  |

## Testhylsor



Testmätthylsa används för att ansluta testenheter med standard 4.0 anslutningsstickpropp. Beroende på potentialen i applikation kan man välja olika färger på testmätthylsorna för snabbt och enkelt underhållsarbete.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | STB 21.6/IH/GE WTL6/3      | Artikelbeteckning                                   |
| Art.nr.    | <a href="#">1071010000</a> | Hylsa (plint), Insticksdjup: 11.1 mm, Djup: 26.6 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190259211              |   |
| Förp.      | 50 Stück                   |   |
| Typ        | STB 21.6/IH/RT WTL6/3      | Artikelbeteckning                                   |
| Art.nr.    | <a href="#">1778990000</a> | Hylsa (plint), Insticksdjup: 11.1 mm, Djup: 26.6 mm |
| GTIN (EAN) | 4032248169665              |   |
| Förp.      | 50 Stück                   |   |
| Typ        | STB 21.6/IH/DB WTL6/3      | Artikelbeteckning                                   |
| Art.nr.    | <a href="#">1071000000</a> | Hylsa (plint), Insticksdjup: 11.1 mm, Djup: 26.6 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190259204              |   |
| Förp.      | 50 Stück                   |   |
| Typ        | STB 21.6/IH/BL WTL6/3      | Artikelbeteckning                                   |
| Art.nr.    | <a href="#">1071080000</a> | Hylsa (plint), Insticksdjup: 11.1 mm, Djup: 26.6 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190043957              |   |
| Förp.      | 50 Stück                   |   |
| Typ        | STB 21.6/IH/SW WTL6/3      | Artikelbeteckning                                   |
| Art.nr.    | <a href="#">1071040000</a> | Hylsa (plint), Insticksdjup: 11.1 mm, Djup: 26.6 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190859985              |   |
| Förp.      | 50 Stück                   |   |
| Typ        | STB 21.6/IH/GN WTL6/3      | Artikelbeteckning                                   |
| Art.nr.    | <a href="#">1071020000</a> | Hylsa (plint), Insticksdjup: 11.1 mm, Djup: 26.6 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190259228              |   |
| Förp.      | 50 Stück                   |   |

Skapandedatum den 1 juni 2024 20:22:27 CEST



## WTL 6/3

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | STB 21.6/IH/VI WTL6/3      | Artikelbeteckning                                   |
| Art.nr.    | <a href="#">1071030000</a> | Hylsa (plint), Insticksdjup: 11.1 mm, Djup: 26.6 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190259235              |   |
| Förp.      | 50 Stück                   |   |

## Neutral



Dekafix (DEK) märkning är den universella märkningen för alla kabel- och kontaktdon samt för elektroniska underenheter. Systemet är idealiskt för korta talserier och täcker ett brett utbud av färdiga märkningar.

Remsmontage för snabb uppmärkning i endast ett arbetssteg. Märkningen är lättläst, kontrastrik och finns i olika bredder.

- Stort urval av märkningar klara att användas
- Remsmontage för snabb uppmärkning
- Anslutningsmärkning som passar till Weidmüllers samtliga kabelkontakter,
- Finns som neutralt MultiCard eller som standardtryck i karta.

**För specialtryck:** Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | DEK 5/8 MC NE WS           | Artikelbeteckning  |
| Art.nr.    | <a href="#">1856740000</a> | Dekafix, Plintmärkning, 5 x 8 mm, Delning i mm (P): 8.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248400850              | Weidmueller, vit   |
| Förp.      | 800 Stück                  |  |

## Märkningshållare



Märkningshållaren ger möjlighet till ytterligare montering av standardmärkningar med en delning på 5 eller 5,1 mm. De vinklade hållarna kan köpas som tillval och kan monteras i alla standardmärkningskanaler i Klippon® modulära anslutningsplintar. Kopplingar för märkningstyper kan hittas bland respektive tillbehör för avsedda märkningshållare.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                             |
|------------|----------------------------|-----------------------------|
| Typ        | BZT 1 ZA WS 10/5           | Artikelbeteckning           |
| Art.nr.    | <a href="#">1805520000</a> | Tillbehör, Märkningshållare |
| GTIN (EAN) | 4032248270248              |                             |
| Förp.      | 100 Stück                  |                             |

## WTL 6/3

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

|            |                            |                             |
|------------|----------------------------|-----------------------------|
| Typ        | BZT 1 WS 10/5              | Artikelbeteckning           |
| Art.nr.    | <a href="#">1805490000</a> | Tillbehör, Märkningshållare |
| GTIN (EAN) | 4032248270231              |                             |
| Förp.      | 100 Stück                  |                             |

## Brytarlås



Brytarlåset kan lätt sättas in i terminalen pvanifrån. Brytarlåset förhindrar att obehörigt öppnande eller stängande av kretsar eftersom det blockerar frånkopplingsspaken i resp. läge.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                           |
|------------|----------------------------|---------------------------|
| Typ        | SSP WTL6/2                 | Artikelbeteckning         |
| Art.nr.    | <a href="#">1604200000</a> | Brytspärr (plint), orange |
| GTIN (EAN) | 4008190080532              |                           |
| Förp.      | 100 Stück                  |                           |

## Kortslutningselement



Kortslutningsbryggorna är isatta i två plintar för ledningsdragning för instrumenttransformator. Genom att använda kortslutningsbryggan kunde den önskade kortslutningen realiseras inom applikationen för underhållsarbete.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | WKS 1/2                    | Artikelbeteckning   |
| Art.nr.    | <a href="#">1604270000</a> | Överkoppling (plint), skruvad, Antal poler: 2, Delning i mm (P): 14.10, |
| GTIN (EAN) | 4008190863432              | Isolerad: Ja, 41 A, orange  |
| Förp.      | 50 Stück                   |   |
| Typ        | WKS 1/4                    | Artikelbeteckning   |
| Art.nr.    | <a href="#">1604310000</a> | Överkoppling (plint), skruvad, Antal poler: 4, Delning i mm (P): 14.10, |
| GTIN (EAN) | 4008190886851              | Isolerad: Ja, 41 A, orange  |
| Förp.      | 50 Stück                   |   |
| Typ        | WKS 1/3                    | Artikelbeteckning   |
| Art.nr.    | <a href="#">1604290000</a> | Överkoppling (plint), skruvad, Antal poler: 3, Delning i mm (P): 14.10, |
| GTIN (EAN) | 4008190164027              | Isolerad: Ja, 41 A, orange  |
| Förp.      | 50 Stück                   |   |

## WTL 6/3

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## Provkontakter




Testadapter och provkontakt används för elektriska anslutningen mellan kopplingsplintar och testutrustning. På så sätt kan en elektrisk kontakt upprättas i kabelanslutet tillstånd och mätningarna kan göras enkelt.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                     |
|------------|----------------------------|---------------------|
| Typ        | PS 4 F.STB 4               | Artikelbeteckning   |
| Art.nr.    | <a href="#">0299600000</a> | Testadapter (plint) |
| GTIN (EAN) | 4008190074043              |                     |
| Förp.      | 20 Stück                   |                     |

## Neutral



WS-märkning är det perfekta valet för plintar i W-serien. Tack vare sin systemkompatibilitet kan WS-skyltar också användas i I-serien och Z-serien. De generösa märktytorna tillåter inte bara långa teckensträngar utan även flera rader text.

WS-märkning är idealisk för långa, kundanpassade teckensträngar. Genom det beprövade MultiCard-formatet är det möjligt att utföra märkning med PrintJet CONNECT eller Plotter.

- Monteringsbar i remsor eller enskilt
- Märkning i beprövat MultiCard-format

**För specialtryck:** Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | WS 12/8 PLUS MC NE WS      | Artikelbeteckning   |
| Art.nr.    | <a href="#">1906000000</a> | WS, Plintmärkning, 12 x 8 mm, Delning i mm (P): 8.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4032248528158              | vit   |
| Förp.      | 420 Stück                  |   |

## WTL 6/3

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Tillbehör

## Skrubar



Beroende på kopplingsplinter eller även tillbehören erbjuder vi olika typer av skruvar som ytterligare artiklar eller reservdelar.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                      |
|------------|----------------------------|----------------------|
| Typ        | KLSC M3X8 ZB4 NH           | Artikelbeteckning    |
| Art.nr.    | <a href="#">1801990000</a> | Samlingskena (plint) |
| GTIN (EAN) | 4032248254439              |                      |
| Förp.      | 50 Stück                   |                      |