

IE-FCM-USB-A**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.comServisní rozhraní FrontCom[®] Micro s USB s IP 65**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Spojka FrontCom Micro USB, USB 2,0, Typ A
Objednací číslo	1018840000
Typ	IE-FCM-USB-A
GTIN (EAN)	4032248730094
Množství	10 ks

Datum vytvoření 26. dubna 2024 22:49:22 CEST

Stav katalogu 20.04.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

IE-FCM-USB-A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Tloušťka stěny, min.	1 mm	Tloušťka stěny, max.	5 mm
Čistá hmotnost	16,915 g		

Teploty

Provozní teplota	-40 °C...70 °C
------------------	----------------

Obecné informace

Připojení 1	USB A	Připojení 2	USB A
Popis výrobku	Spojka FrontCom Micro USB, USB 2,0	Propojení	Typ A
Barevný	černá	Hlavní materiál krytu	PA UL 94 V0
Typ montáže	Skříňka, Rozváděcí skříňka	Stínění	360° stíněný kontakt
Stupeň krytí	IP 65, v zavřeném stavu	Cykly zapojování	≥ 1500

Obecné standardy

Standardní konektor	IEC 61076-3-107	Č. osvědčení (cULus)	E316369
---------------------	-----------------	----------------------	---------

Klasifikace

ETIM 6.0	EC001031	ETIM 7.0	EC001031
ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ECLASS 9.0	27-18-27-02	ECLASS 9.1	27-18-27-90
ECLASS 10.0	27-18-27-02	ECLASS 11.0	27-18-27-02
ECLASS 12.0	27-18-28-92	ECLASS 13.0	27-18-28-92

Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	Web UL
Č. osvědčení (cULus)	E316369

Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě	DUXR.E316369
Technické údaje	CAD data – STEP
Technické údaje	Zuken E3.S
Oznámení o změně produktu	Technical change of the housing of the FrontCom® Micro Technische Änderung des Gehäuses der FrontCom® Micro
Uživatelská dokumentace	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN Manual
Katalogy	Catalogues in PDF-format
Brožury	FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN PI PROFINET CABLING EN


IE-FCM-USB-A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Nákresy

Rozměrový výkres



Výřez instalace



IE-FCM-USB-A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

IE upevňovací nástroj



Instalační nástroj pomáhá utáhnout pojistnou matici při montáži příruby verze 04.

Poznámky:

- Standardní nástroj
- z tvrdého plastu

Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-FISP-V4	Verze
Objednací číslo	6204370000	Montážní nástroj
GTIN (EAN)	4032248660780	
Množství	2 ks	

Prázdné



SM je štítek MultiCard pro značení řídicích a signálních zařízení. Štítky jsou připevněny do držáků nebo přilepeny pomocí samolepicí fólie. Přizpůsobené značky lze vytvořit pomocí značících systémů PrintJet CONNECT nebo Plotter.

- Uživatelé mohou rychle tisknout štítky podle svých potřeb
- Není třeba mít na skladě drahé standardní štítky
- Vysoce odolný a kvalitní tisk při použití PrintJet jako náhrady za rytí
- Pro extrémní nároky doporučujeme ochrannou fólii ETO SM.
- Držáky mohou být použity pro tlačítka o průměru 22 mm nebo 30 mm od společností Siemens, ABB, Moeller a Télémécanique

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SM 27/18 MC NE WS	Verze
Objednací číslo	699860000	SwitchMark, Značky na přístroje, 18 x 27 mm, Držák SwitchMark, Bílá
GTIN (EAN)	4008190892302	
Množství	80 ks	

IE-FCM-USB-A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Prázdné



ESG je vyzkoušený štítek ve formátu MultiCard pro řadu rozšířených elektrických zařízení. Výsledkem je vysoce kvalitní kontrastní označení zařízení.

K dispozici jsou různé typy pro zařízení od výrobců, jako jsou Siemens, ABB, Beckhoff atd.

Stručný přehled výhod:

- Štítky pro všestranné využití - samolepicí nebo připevňovací štítky, v závislosti na typu
- Pro sekvenční zařízení, např. ochranné kabelové jističe, dodáváme ESG štítky pro připnutí k liště na značky
- Individuální kvalita laserového tisku podle specifikací

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednací údaje

Typ	ESG 9/11 K MC NE WS	Verze
Objednací číslo	6857440000	ESG, Značky na přístroje x 11 mm, PA 66, Barevný: Bílá, Samolepicí
GTIN (EAN)	4032248402731	
Množství	200 ks	

Objímky na kabelová oka



Izolované objímky konektorů z PVC s měděnou objímkou

- Běžně dostupné designy
- Nepájené
- S kónickým vstupem

Všeobecné objednací údaje

Typ	LIF 1,5F288 R	Verze
Objednací číslo	6200520000	kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 1,5 mm², 0,5
GTIN (EAN)	4032248410361	mm² - 1,5 mm²
Množství	100 ks	

IE-FCM-USB-A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Doplňkové produkty



SM je štítek MultiCard pro značení řídicích a signálních zařízení. Štítky jsou připevněny do držáků nebo přilepeny pomocí samolepicí fólie. Přizpůsobené značky lze vytvořit pomocí značících systémů PrintJet CONNECT nebo Plotter.

- Uživatelé mohou rychle tisknout štítky podle svých potřeb
- Není třeba mít na skladě drahé standardní štítky
- Vysoce odolný a kvalitní tisk při použití PrintJet jako náhrady za rytí
- Pro extrémní nároky doporučujeme ochrannou fólii ETO SM.
- Držáky mohou být použity pro tlačítka o průměru 22 mm nebo 30 mm od společností Siemens, ABB, Moeller a Télémécanique

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednávací údaje

Typ	SM-H 27/18 SW	Verze
Objednávací číslo	6716630000	SwitchMark, Příslušenství, 48 x 27 mm, černá
GTIN (EAN)	4008190343194	
Množství	25 ks	