

IE-BI-USB-A**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

USB insatser för stickkontakter (flänssida) var. 1 / 4 / 5 /
14

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Insats USB, Flänsinsats Typ A
Art.nr.	1019570000
Typ	IE-BI-USB-A
GTIN (EAN)	4032248731602
Förp.	10 Stück

IE-BI-USB-A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Nettovikt	14,4 g
-----------	--------

Temperaturer

Drifttemperatur	-40 °C...70 °C	Fuktighet	0...93 % rel. fuktighet
-----------------	----------------	-----------	-------------------------

Allmänna data

Anslutning 1	USB A	Anslutning 2	USB A
Artikelbeskrivning	Flänsinsats Typ A	Koppling	Typ A
Färgkod	svart	Fuktighet	0...93 % rel. fuktighet
Kapslingsmaterial	PC UL 94 V0	Avskärmning	360°; heltäckande kapsling
Skyddsklass	IP67 med kapsling	Stickcykler	≥ 1500

Allmänna standarder

Certifikat-Nr. (cULus)	E471884	Certifikat-nr (DNV)	TAA000022B
Kontaktdon Norm	IEC 61076-3-107		

Elektriska egenskaper

Isolationshållfasthet	≥ 1000 MΩ	Kontaktmotstånd	≤ 30 mΩ
Ledningsförmåga upp till 90 °C	3 A	Spänningstålighet kontakt/skärm	≥ 500 V DC

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ECLASS 9.0	27-44-03-90	ECLASS 9.1	27-44-09-90
ECLASS 10.0	27-44-03-90	ECLASS 11.0	27-44-03-90
ECLASS 12.0	27-44-03-90	ECLASS 13.0	27-44-03-90

Viktig hänvisningstext

Produktinformation	USB insatser för stickkontakter (flänssida) var.1 / 4 / 5 / 14
--------------------	--

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	UL-webbplats
Certifikat-Nr. (cULus)	E471884

IE-BI-USB-A**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Tekniska data****Nedladdningar**Godkännande/Certifikat/Dokument om
överensstämmelse[GL_FrontCom](#)

Teknikuppgifter Data

[CAD data – STEP](#)

Användardokumentation

[MAN IE GUIDE DE](#)[MAN IE GUIDE EN](#)[Designation key / Type key](#)

Kataloger

[Catalogues in PDF-format](#)

Broschyrer

[MB FREECONCONTACT EN](#)[FL FIELDWIRING EN](#)[PI PROFINET CABLING EN](#)[PI PROFINET CABLING EN](#)


IE-BI-USB-A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Ritningar

Profilritning



IE-BI-USB-A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Flatstifthylsor



Isolerade flatstiftshylsor av PVC med kopparhylsa

- standard utföranden
- ej lödd
- med konisk införingsöppning

Allmänna beställningsdata

Typ	LIF 1,5F288 R	Artikelbeteckning
Art.nr.	9200520000	Flatstiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhylsor, 1.5 mm ² , 0.5 mm ² -
GTIN (EAN)	40322484 10361	1.5 mm ²
Förp.	100 Stück	