


WTL 6/1 EN STB GR**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Produktillustration****Ledningsdragning för ström- och spänningstransformator**

Våra frånskiljningsplintar med fjäder- och skruvanslutnings- teknologi ger dig möjlighet att skapa alla viktiga omvandlarkretsar för mätning av ström, spänning och effekt på ett säkert och sofistikerat sätt.

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Frånskiljbar mätplint, Skruvanslutning, 6 mm ² , 630 V, 41 A, glidande, Tvärfrånskiljning: utan, integrerad mätthylsa: Ja, TS 32, TS 35, grå
Art.nr.	1019690000
Typ	WTL 6/1 EN STB GR
GTIN (EAN)	4032248757121
Förp.	50 Stück

WTL 6/1 EN STB GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	47,5 mm	Byggdjup (tum)	1,87 inch
Byggdjup inkl. montageskena	48,5 mm	Höjd	68,5 mm
Bygghöjd (tum)	2,697 inch	Bredd	7,9 mm
Byggbredd (tum)	0,311 inch	Nettovikt	25,54 g

Temperaturer

Lagertemperatur	-25 °C...55 °C	Varaktig driftstemperatur, min.	-50 °C
Varaktig driftstemperatur, max.	120 °C		

2 klämbara ledare (H05V/H07V) med samma area (märk area)

Ledardiameter, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/1, 2 klämbara ledare, max.	2,5 mm ²	Ledardiameter, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/1, 2 klämbara ledare, min.	0,5 mm ²
Ledardiameter, fintrådig, 2 klämbara ledare, max.	2,5 mm ²	Ledardiameter, fintrådig, 2 klämbara ledare, min.	0,5 mm ²

Allmänt

Ledardiameter, AWG, max	AWG 8	Ledardiameter, AWG, min.	AWG 20
Skena	TS 32, TS 35		

Frånskilningsplintar

Längsfrånskiljning	glidande	Tvårfrånskiljning	utan
integrerad mätthylsa	Ja	Åtdragningsmoment max. frånskiljarskruv	0,7 Nm
Åtdragningsmoment min. frånskiljarskruv	0,5 Nm		

Klämbara ledare (Märkanslutning)

Anslutningsarea, flertrådig, min.	1,5 mm ²	Anslutningsområde, max.	10 mm ²
Anslutningsområde, min.	0,5 mm ²	Anslutningsriktning	på sidan
Anslutningstyp	Skruvanslutning	Antal anslutningar	2
Avisoleringslängd	12 mm	Elektrisk momentskruvdragare typ DMS	3
Klingmått	0,8 x 4,0 mm	Klämskruv	M 3,5
Ledararea, entrådig, max.	10 mm ²	Ledararea, entrådig, min.	0,5 mm ²
Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/1, max.	6 mm ²	Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/1, min.	0,5 mm ²
Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/4, max.	6 mm ²	Ledararea, fintrådig med ändhylsor DIN 46228/4, min.	0,5 mm ²
Ledararea, fintrådig, min.	0,5 mm ²	Ledardiameter, AWG, max	AWG 8
Ledardiameter, AWG, min.	AWG 20	Ledardiameter, fintrådig, max.	10 mm ²
Tolkdorn enligt 60 947-1	A5	Åtdragningsmoment, max.	1,6 Nm
Åtdragningsmoment, min.	1 Nm		

Märkdata

Märkarea	6 mm ²	Märkspänning	630 V
Märkspänning DC	630 V	Märkström	41 A
Ström med max. ledare	57 A	Genomgångsmotstånd enligt IEC 60947-7-x	0,78 mΩ
Märkstötspänning	6 kV	Förlusteffekt enligt IEC 60947-7-x	1,31 W
Nedsmuttningsgrad	3		

Skapandedatum den 20 maj 2024 12:00:47 CEST

WTL 6/1 EN STB GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Märkdata enligt CSA

Certifikat nr. (CSA)	200039-1057876	Ledararea max. (CSA)	8 AWG
Ledararea min. (CSA)	20 AWG	Spänning grupp B (CSA)	300 V
Spänning grupp C (CSA)	300 V	Ström Gr B (CSA)	45 A
Ström Gr C (CSA)	45 A		

Märkdata enligt UL

Certifikat nr. (UR)	E60693	Ledarstorlek Factory wiring max (UR)	8 AWG
Ledarstorlek Factory wiring min (UR)	20 AWG	Ledarstorlek Field wiring max (UR)	8 AWG
Ledarstorlek Field wiring min (UR)	20 AWG	Spänning grupp B (UR)	300 V
Spänning grupp C (UR)	300 V	Ström Gr B (UR)	45 A
Ström Gr C (UR)	45 A		

Materialdata

Material	Wemid	Färgkod	grå
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0		

Mått

Utskjutande mått TS 32	34,5 mm	Utskjutande mått TS 35	34,5 mm
------------------------	---------	------------------------	---------

Systemparametrar

Utförande	Skruvanslutning, Frånskiljare, med honkontakter, öppen på en sida	Ändplatta krävs	Ja
Antal potentialer	1	Antal våningar	1
Antal klämbänken per våning	2	Antal potentialer per våning	1
Nivåer internt överkopplade	Nej	PE-anslutning	Nej
Skena	TS 32, TS 35	N-Funktion	Nej
PE-Funktion	Nej	PEN-Funktion	Nej

Ytterligare tekniska data

Antal likadana plintar	1	Monteringstyp	ihakad
explosionstestat utförande	Nej	Öppna sidor	höger

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000902	ETIM 7.0	EC000902
ETIM 8.0	EC000902	ETIM 9.0	EC000902
ECLASS 9.0	27-14-11-26	ECLASS 9.1	27-14-11-26
ECLASS 10.0	27-14-11-26	ECLASS 11.0	27-14-11-26
ECLASS 12.0	27-14-11-26	ECLASS 13.0	27-25-01-09

Miljööverensstämmelse för produkt

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	0eb7d846-d0a1-43e5-93a4-d7c6856c4cda

WTL 6/1 EN STB GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	UL-webbplats
Certifikat nr. (UR)	E60693

Nedladdningar

Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse	CB Test Certificate CB Certificate CE Declaration of Conformity UKCA declaration of conformity Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10
Teknikuppgifter Data	CAD data – STEP
Teknikuppgifter	Zuken E3.S
Användardokumentation	StorageConditionsTerminalBlocks
Kataloger	Catalogues in PDF-format

WTL 6/1 EN STB GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Ritningar



WTL 6/1 EN STB GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Testhylsor



Testmätthylsa används för att ansluta testenheter med standard 4.0 anslutningsstickpropp. Beroende på potentialen i applikation kan man välja olika färger på testmätthylsorna för snabbt och enkelt underhållsarbete.

Allmänna beställningsdata

Typ	STB 36.8/IH/WS WTL6/1	Artikelbeteckning
Art.nr.	1312560000	Hylsa (plint), Insticksdjup: 11.1 mm, Djup: 39.8 mm
GTIN (EAN)	4050118181203	
Förp.	50 Stück	
Typ	STB 21.6/IH/GE WTL6/3	Artikelbeteckning
Art.nr.	1071010000	Hylsa (plint), Insticksdjup: 11.1 mm, Djup: 26.6 mm
GTIN (EAN)	4008190259211	
Förp.	50 Stück	
Typ	STB 21.6/IH/DB WTL6/3	Artikelbeteckning
Art.nr.	1071000000	Hylsa (plint), Insticksdjup: 11.1 mm, Djup: 26.6 mm
GTIN (EAN)	4008190259204	
Förp.	50 Stück	
Typ	STB 21.6/IH/BL WTL6/3	Artikelbeteckning
Art.nr.	1071080000	Hylsa (plint), Insticksdjup: 11.1 mm, Djup: 26.6 mm
GTIN (EAN)	4008190043957	
Förp.	50 Stück	
Typ	STB 21.6/45 SW	Artikelbeteckning
Art.nr.	1936270000	Hylsa (plint), Insticksdjup: 11.1 mm, Djup: 45 mm
GTIN (EAN)	4032248606009	
Förp.	50 Stück	
Typ	STB 21.6/45 RT	Artikelbeteckning
Art.nr.	1936300000	Hylsa (plint), Insticksdjup: 11.1 mm, Djup: 45 mm
GTIN (EAN)	4032248606030	
Förp.	50 Stück	
Typ	STB 36.8/IH/GE WTL6/1	Artikelbeteckning
Art.nr.	1847760000	Hylsa (plint), Insticksdjup: 11.1 mm, Djup: 39.8 mm
GTIN (EAN)	4032248379170	
Förp.	50 Stück	
Typ	STB 21.6/45 GN	Artikelbeteckning
Art.nr.	1936250000	Hylsa (plint), Insticksdjup: 11.1 mm, Djup: 45 mm
GTIN (EAN)	4032248605989	
Förp.	50 Stück	
Typ	STB 21.6/45 BL	Artikelbeteckning
Art.nr.	1936290000	Hylsa (plint), Insticksdjup: 11.1 mm, Djup: 45 mm
GTIN (EAN)	4032248606023	
Förp.	50 Stück	
Typ	STB 21.6/45 VI	Artikelbeteckning
Art.nr.	1936260000	Hylsa (plint), Insticksdjup: 11.1 mm, Djup: 45 mm
GTIN (EAN)	4032248605996	
Förp.	50 Stück	

Skapandedatum den 20 maj 2024 12:00:47 CEST

WTL 6/1 EN STB GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Typ	STB 36.8/IH/VI WTL6/1	Artikelbeteckning
Art.nr.	1847780000	Hylsa (plint), Insticksdjup: 11.1 mm, Djup: 39.8 mm
GTIN (EAN)	4032248379156	
Förp.	50 Stück	
Typ	STB 36.8/IH/BL WTL6/1	Artikelbeteckning
Art.nr.	1847790000	Hylsa (plint), Insticksdjup: 11.1 mm, Djup: 39.8 mm
GTIN (EAN)	4032248379149	
Förp.	50 Stück	
Typ	STB 36.8/IH/RT WTL6/1	Artikelbeteckning
Art.nr.	1312540000	Hylsa (plint), Insticksdjup: 11.1 mm, Djup: 39.8 mm
GTIN (EAN)	4050118180992	
Förp.	50 Stück	
Typ	STB 21.6/IH/VI WTL6/3	Artikelbeteckning
Art.nr.	1071030000	Hylsa (plint), Insticksdjup: 11.1 mm, Djup: 26.6 mm
GTIN (EAN)	4008190259235	
Förp.	50 Stück	
Typ	STB 21.6/45 DB	Artikelbeteckning
Art.nr.	1938790000	Hylsa (plint), Insticksdjup: 11.1 mm, Djup: 45 mm
GTIN (EAN)	4032248612840	
Förp.	50 Stück	
Typ	STB 21.6/45 GE	Artikelbeteckning
Art.nr.	1936240000	Hylsa (plint), Insticksdjup: 11.1 mm, Djup: 45 mm
GTIN (EAN)	4032248605972	
Förp.	50 Stück	
Typ	STB 21.6/IH/GN WTL6/3	Artikelbeteckning
Art.nr.	1071020000	Hylsa (plint), Insticksdjup: 11.1 mm, Djup: 26.6 mm
GTIN (EAN)	4008190259228	
Förp.	50 Stück	
Typ	STB 36.8/IH/DB WTL6/1	Artikelbeteckning
Art.nr.	1847740000	Hylsa (plint), Insticksdjup: 11.1 mm, Djup: 39.8 mm
GTIN (EAN)	4032248379187	
Förp.	50 Stück	
Typ	STB 21.6/IH/WS WTL6/3	Artikelbeteckning
Art.nr.	1312520000	Hylsa (plint), Insticksdjup: 11.1 mm
GTIN (EAN)	4050118121704	
Förp.	50 Stück	
Typ	STB 21.6/45 GR	Artikelbeteckning
Art.nr.	1936280000	Hylsa (plint), Insticksdjup: 11.1 mm, Djup: 45 mm
GTIN (EAN)	4032248606016	
Förp.	50 Stück	
Typ	STB 36.8/IH/GN WTL6/1	Artikelbeteckning
Art.nr.	1847770000	Hylsa (plint), Insticksdjup: 11.1 mm, Djup: 39.8 mm
GTIN (EAN)	4032248379163	
Förp.	50 Stück	
Typ	STB 21.6/IH/SW WTL6/3	Artikelbeteckning
Art.nr.	1071040000	Hylsa (plint), Insticksdjup: 11.1 mm, Djup: 26.6 mm
GTIN (EAN)	4008190859985	
Förp.	50 Stück	
Typ	STB 36.8/IH/SW WTL6/1	Artikelbeteckning
Art.nr.	1312550000	Hylsa (plint), Insticksdjup: 11.1 mm, Djup: 39.8 mm
GTIN (EAN)	4050118181210	
Förp.	50 Stück	

Skapandedatum den 20 maj 2024 12:00:47 CEST

WTL 6/1 EN STB GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

DEK 5/8

**WS/DEK**

MultiMark plintmärkningar använder ett innovativt kompositmaterial, tillverkat av två komponenter. Märkningens hårda sockel snäpper säkert in i kontakt donet. Den elastiska ytbehandlingen ger enkel montering av märkningen. Detta särskilt stansade material gör att remsorna kan sträckas för att anpassas till de små variationer i mellanrum som tenderar att adderas, särskilt vid långa plintrader. En annan fördel: ytmaterialets utmärkta tryckbarhet säkerställer en hållbar och slitstark märkning. En upplösning på 300 dpi ger en tydlig, lätt läsbar skrift.

Dina fördelar med MultiMark

- Kompatibel med Weidmüllers modulplintar
- Fast montage och hållbara utskrifter
- Kontinuerliga remsor sparar installationstid
- Enkelt montage tack vare ett innovativt kompositmaterial
- Stort märkningsfält för bästa möjliga läsbarhet
- Stor flexibilitet tack vare anpassning till valfri tillverkare

Allmänna beställningsdata

Typ	DEK 5/8 MM WS	Artikelbeteckning
Art.nr.	2007130000	Dekafix, Plintmärkning, 5 x 8 mm, Weidmueller, vit
GTIN (EAN)	4050118392012	
Förp.	500 Stuck	

Ändplatta**Ledningsdragnig för ström- och spänningstransformator**

Våra fransskiljningsplintar med fjäder- och skruvanslutnings- teknologi ger dig möjlighet att skapa alla viktiga omvandlarkretsar för mätning av ström, spänning och effekt på ett säkert och sofistikerat sätt.

Allmänna beställningsdata

Typ	WAP WTL6/1 EN	Artikelbeteckning
Art.nr.	1957710000	Ändplatta (plintar), 65 mm x 1.5 mm, mörkbeige
GTIN (EAN)	4032248654024	
Förp.	20 Stuck	
Typ	WTW WTL6/1 DB	Artikelbeteckning
Art.nr.	1068400000	Testadapter (plint)
GTIN (EAN)	4008190091996	
Förp.	20 Stuck	

WTL 6/1 EN STB GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Neutral



WS-märkning är det perfekta valet för plintar i W-serien. Tack vare sin systemkompatibilitet kan WS-skyltar också användas i I-serien och Z-serien. De generösa märkytorna tillåter inte bara långa teckensträngar utan även flera rader text.

WS-märkning är idealisk för långa, kundanpassade teckensträngar. Genom det beprövade MultiCard-formatet är det möjligt att utföra märkning med PrintJet CONNECT eller Plotter.

- Monteringsbar i remsor eller enskilt
- Märkning i beprövat MultiCard-format

För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

Allmänna beställningsdata

Typ	WS 12/8 PLUS MC NE WS	Artikelbeteckning
Art.nr.	1906000000	WS, Plintmärkning, 12 x 8 mm, Delning i mm (P): 8.00 Weidmueller,
GTIN (EAN)	4032248528158	vit
Förp.	420 Stück	

Fästskruvar



Fixeringsskruvar håller fast kortslutningsbryggan i applikationen. Om kortslutningsbryggan skjuts mellan två intilliggande plintar till kortslutningsläget kan den fixeras med hjälp av en fästskruv. Detta säkerställer en permanent anslutning eller kortslutning.

Allmänna beställningsdata

Typ	BS 25 IH/GE SAKT1	Artikelbeteckning
Art.nr.	0335700000	Infästningsskruv (plint), Djup: 28.7 mm
GTIN (EAN)	4008190189235	
Förp.	50 Stück	
Typ	BS 25 IH/VI SAKT1	Artikelbeteckning
Art.nr.	0335800000	Infästningsskruv (plint), Djup: 28.7 mm
GTIN (EAN)	4008190039196	
Förp.	50 Stück	
Typ	KISC M3X20 SAK10 CU5	Artikelbeteckning
Art.nr.	0377100000	SAK-serien, Montageskruv, Koppar
GTIN (EAN)	4008190060350	
Förp.	100 Stück	

WTL 6/1 EN STB GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Typ	BS 25 IH/GN SAKT1	Artikelbeteckning
Art.nr.	0335600000	Infästningsskruv (plint), Djup: 28.7 mm
GTIN (EAN)	4008190113490	
Förp.	50 Stück	
Typ	BS 25 O.IH SAKT1	Artikelbeteckning
Art.nr.	0334700000	Infästningsskruv (plint), Djup: 28.7 mm
GTIN (EAN)	4008190118839	
Förp.	50 Stück	
Typ	BS 25 IH/RT SAKT1	Artikelbeteckning
Art.nr.	0335500000	Infästningsskruv (plint), Djup: 28.7 mm
GTIN (EAN)	4008190118877	
Förp.	50 Stück	
Typ	BS 25 IH/GR SAKT1	Artikelbeteckning
Art.nr.	0335300000	Infästningsskruv (plint), Djup: 28.7 mm
GTIN (EAN)	4008190136864	
Förp.	50 Stück	
Typ	BS 25 IH/BL SAKT1	Artikelbeteckning
Art.nr.	0335400000	Infästningsskruv (plint), Djup: 28.7 mm
GTIN (EAN)	4008190086879	
Förp.	50 Stück	
Typ	BS 25 IH/SW SAKT1	Artikelbeteckning
Art.nr.	0335200000	Infästningsskruv (plint), Djup: 28.7 mm
GTIN (EAN)	4008190114039	
Förp.	50 Stück	

Brytarlås



Brytarlåset kan lätt sättas in i terminalen pvanifrån. Brytarlåset förhindrar att obehörigt öppnande eller stängande av kretsar eftersom det blockerar fränkopplingsspaken i resp. läge.

Allmänna beställningsdata

Typ	SSP 3 SAKT1	Artikelbeteckning
Art.nr.	0531760000	Brytspärr (plint), orange
GTIN (EAN)	4008190130787	
Förp.	100 Stück	

WTL 6/1 EN STB GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

W-serien



För att säkerställa en permanent fixering på montageskenan och förhindra sidoförskjutning har Weidmüller ändvinklar i programmet. Det finns utföranden med skruv och skruvlösa utföranden. På ändvinklarna finns märkningsmöjligheter, även för gruppmarkning och möjligheten att förvara teststickkontakter.

Allmänna beställningsdata

Typ	WEW 35/2	Artikelbeteckning
Art.nr.	1061200000	Ändstöd, Wemid, mörkbeige, Skena: TS 35, skruvad
GTIN (EAN)	4008190030230	
Förp.	50 Stuck	

Kortslutningselement



Kortslutningsbryggorna är isatta i två plintar för ledningsdragning för instrumenttransformator. Genom att använda kortslutningsbryggan kunde den önskade kortslutningen realiseras inom applikationen för underhållsarbete.

Allmänna beställningsdata

Typ	WKS 2/2	Artikelbeteckning
Art.nr.	1936140000	Tillbehör, Skjutbar överkoppling, x 14.1
GTIN (EAN)	4032248605866	
Förp.	50 Stuck	
Typ	WKS 2/3	Artikelbeteckning
Art.nr.	1936150000	Tillbehör, Skjutbar överkoppling, x 22
GTIN (EAN)	4032248605873	
Förp.	50 Stuck	
Typ	WKB 1/10	Artikelbeteckning
Art.nr.	1604330000	Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 10, Delning i mm (P): 8.00, Isolerad: Ja, 41 A, orange
GTIN (EAN)	4008190129576	
Förp.	20 Stuck	
Typ	WKB 1/2	Artikelbeteckning
Art.nr.	1604280000	Överkoppling (plint), skruvad, Antal poler: 2, Delning i mm (P): 8.00, Isolerad: Ja, 41 A, orange
GTIN (EAN)	4008190165338	
Förp.	50 Stuck	
Typ	WKB 1/4	Artikelbeteckning
Art.nr.	1604320000	Överkoppling (plint), skruvad, Antal poler: 4, Delning i mm (P): 8.00, Isolerad: Ja, 41 A, orange
GTIN (EAN)	4008190023713	
Förp.	50 Stuck	

WTL 6/1 EN STB GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Typ	QS 2/8/4	Artikelbeteckning
Art.nr.	0270960000	Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 2, Delning i mm (P): 8.00,
GTIN (EAN)	4008190077006	Isolerad: Ja, 44 A, beige
Förp.	20 Stück	
Typ	WKS 1/4	Artikelbeteckning
Art.nr.	1604310000	Överkoppling (plint), skruvad, Antal poler: 4, Delning i mm (P): 14.10,
GTIN (EAN)	4008190886851	Isolerad: Ja, 41 A, orange
Förp.	50 Stück	
Typ	WKB 1/3	Artikelbeteckning
Art.nr.	1604300000	Överkoppling (plint), skruvad, Antal poler: 3, Delning i mm (P): 8.00,
GTIN (EAN)	4008190010225	Isolerad: Ja, 41 A, orange
Förp.	50 Stück	
Typ	WKS 1/2	Artikelbeteckning
Art.nr.	1604270000	Överkoppling (plint), skruvad, Antal poler: 2, Delning i mm (P): 14.10,
GTIN (EAN)	4008190863432	Isolerad: Ja, 41 A, orange
Förp.	50 Stück	
Typ	WKS 2/4	Artikelbeteckning
Art.nr.	1936160000	Tillbehör, Skjutbar överkoppling, x 29.9
GTIN (EAN)	4032248605880	
Förp.	50 Stück	
Typ	WKS 1/3	Artikelbeteckning
Art.nr.	1604290000	Överkoppling (plint), skruvad, Antal poler: 3, Delning i mm (P): 14.10,
GTIN (EAN)	4008190164027	Isolerad: Ja, 41 A, orange
Förp.	50 Stück	

Anslutningshylsor



Allmänna beställningsdata

Typ	VH 16.1/5/3.4	Artikelbeteckning
Art.nr.	0309700000	Distanshylsa (plint), Höjd: 5 mm, Bredd: 5 mm, Djup: 16.1 mm, Cu Zn
GTIN (EAN)	4008190037024	
Förp.	50 Stück	

WTL 6/1 EN STB GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

SAK-serien

SAK
Series

En skiljeplatta används för visuell kretsavskiljning eller galvanisk isolation från intilliggande överkopplingar. Till skillnad från ändplatta kan konturen vara större än de angränsande kopplingsplintarna. Den bör dock inte vara mindre, eftersom den luft- och krypsträcka som krävs inom applikationen inte längre kan upprätthållas.

Allmänna beställningsdata

Typ	TSCH 2	Artikelbeteckning
Art.nr.	0353660000	Skiljeskiva (plint), PA 66, beige, Varaktig driftstemperatur, max.: 100
GTIN (EAN)	4008190128432	°C
Förp.	100 Stück	

6 mm²6
mm²

Skärbar överkoppling är lätt att montera och demontera. Tack vare den stora kontaktytan kan även hög ström överföras med maximal tillförlitlighet för kontakt.

Allmänna beställningsdata

Typ	WQV 6/2	Artikelbeteckning
Art.nr.	1052360000	Överkoppling (plint), skruvad, Antal poler: 2, Delning i mm (P): 8.00,
GTIN (EAN)	4008190075866	Isolerad: Ja, 57 A, gul
Förp.	50 Stück	
Typ	WQV 6/7	Artikelbeteckning
Art.nr.	1062680000	Överkoppling (plint), skruvad, Antal poler: 7, Delning i mm (P): 8.00,
GTIN (EAN)	4008190261788	Isolerad: Ja, 57 A, gul
Förp.	50 Stück	
Typ	WQV 6/6	Artikelbeteckning
Art.nr.	1062670000	Överkoppling (plint), skruvad, Antal poler: 6, Delning i mm (P): 8.00,
GTIN (EAN)	4008190261771	Isolerad: Ja, 57 A, gul
Förp.	50 Stück	
Typ	WQV 6/10	Artikelbeteckning
Art.nr.	1052260000	Överkoppling (plint), skruvad, Antal poler: 10, Delning i mm (P): 8.00,
GTIN (EAN)	4008190153977	Isolerad: Ja, 57 A, gul
Förp.	20 Stück	
Typ	WQV 6/5	Artikelbeteckning
Art.nr.	1062660000	Överkoppling (plint), skruvad, Antal poler: 5, Delning i mm (P): 8.00,
GTIN (EAN)	4008190176914	Isolerad: Ja, 57 A, gul
Förp.	50 Stück	

WTL 6/1 EN STB GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Typ	WQV 6/3	Artikelbeteckning
Art.nr.	1054760000	Överkoppling (plint), skruvad, Antal poler: 3, Delning i mm (P): 8.00,
GTIN (EAN)	4008190174163	Isolerad: Ja, 57 A, gul
Förp.	50 Stück	
Typ	WQV 6/4	Artikelbeteckning
Art.nr.	1054860000	Överkoppling (plint), skruvad, Antal poler: 4, Delning i mm (P): 8.00,
GTIN (EAN)	4008190180799	Isolerad: Ja, 57 A, gul
Förp.	50 Stück	

Neutral



Dekafix (DEK) märkning är den universella märkningen för alla kabel- och kontaktdon samt för elektroniska underenheter. Systemet är idealiskt för korta talserier och täcker ett brett utbud av färdiga märkningar.

Remsmontering för snabb uppmärkning i endast ett arbetssteg. Märkningen är lättläst, kontrastrik och finns i olika bredder.

- Stort urval av märkningar klara att användas
- Remsmontering för snabb uppmärkning
- Anslutningsmärkning som passar till Weidmüllers samtliga kabelkontakter,
- Finns som neutralt MultiCard eller som standardtryck i karta.

För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

Allmänna beställningsdata

Typ	DEK 5/8 MC NE WS	Artikelbeteckning
Art.nr.	1856740000	Dekafix, Plintmärkning, 5 x 8 mm, Delning i mm (P): 8.00
GTIN (EAN)	4032248400850	Weidmueller, vit
Förp.	800 Stück	

Märkningshållare



Märkningshållaren ger möjlighet till ytterligare montering av standardmärkningar med en delning på 5 eller 5,1 mm. De vinklade hållarna kan köpas som tillval och kan monteras i alla standardmärkningskanaler i Klippon® modulära anslutningsplintar. Kopplingar för märkningstyper kan hittas bland respektive tillbehör för avsedda märkningshållare.

Allmänna beställningsdata

Typ	BZT 1 ZA WS 10/5	Artikelbeteckning
Art.nr.	1805520000	Tillbehör, Märkningshållare
GTIN (EAN)	4032248270248	
Förp.	100 Stück	

Skapandedatum den 20 maj 2024 12:00:47 CEST

WTL 6/1 EN STB GR**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Tillbehör**

Typ	BZT 1 WS 10/5	Artikelbeteckning
Art.nr.	1805490000	Tillbehör, Märkningshållare
GTIN (EAN)	4032248270231	
Förp.	100 Stück	