

WDU 35 SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Produktillustration



Att mata genom effekt, signaler och data är det klassiska kravet inom elteknik och styrskåpsbyggnation. Det isolerande materialet, anslutningssystemet och plintarnas design är funktionerna som skiljer sig. En genomgångsradplint är lämplig för anslutning och/eller anslutning av en eller flera ledare. De kan ha en eller flera anslutningsnivåer som är på samma potential eller isolerade mot varandra.

Allmänna beställningsdata

| | |
|-------------------|--|
| Artikelbeteckning | Genomgångsplintblock, Skruvanslutning, 35 mm ² , 1000 V, 125 A, Antal anslutningar: 2 |
| Art.nr. | 1020510000 |
| Typ | WDU 35 SW |
| GTIN (EAN) | 4032248534326 |
| Förp. | 40 Stück |

WDU 35 SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

| | | | |
|-----------------------------|------------|----------------|------------|
| Djup | 62,5 mm | Byggdjup (tum) | 2,461 inch |
| Byggdjup inkl. montageskena | 63 mm | Höjd | 60 mm |
| Bygghöjd (tum) | 2,362 inch | Bredd | 16 mm |
| Byggbredd (tum) | 0,63 inch | Nettovikt | 51,78 g |

Temperaturer

| | | | |
|---------------------------------|----------------|---------------------------------|---|
| Lagertemperatur | | Temperaturområde för användning | For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity |
| | -25 °C...55 °C | | |
| Varaktig driftstemperatur, min. | -60 °C | Varaktig driftstemperatur, max. | 130 °C |

Märkdata IECEx/ATEX

| | | | |
|---------------------------------|---|------------------------|--------------------|
| Certifikat nr. (ATEX) | DEMKO14ATEX1338U | Certifikat nr. (IECEx) | IECExULD14.0005U |
| Max. spänning (ATEX) | 690 V | Ström (ATEX) | 115 A |
| Ledararea max. (ATEX) | 35 mm ² | Max. spänning (IECEx) | 690 V |
| Ström (IECEx) | 115 A | Ledararea max. (IECEx) | 35 mm ² |
| Temperaturområde för användning | For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity | Märkning EN 60079-7 | |
| Ex 2014/34/EU märkning | II 2 G D | | Ex eb II C Gb |

2 klämbara ledare (H05V/H07V) med samma area (märk area)

| | | | |
|--|--------------------|--|---------------------|
| Ledardiameter, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/1, 2 klämbara ledare, max. | 16 mm ² | Ledardiameter, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/1, 2 klämbara ledare, min. | 2,5 mm ² |
| Ledardiameter, fintrådig, 2 klämbara ledare, max. | 16 mm ² | Ledardiameter, fintrådig, 2 klämbara ledare, min. | 2,5 mm ² |
| Ledardiameter, flertrådig, 2 klämbara ledare, max. | 16 mm ² | Ledardiameter, flertrådig, 2 klämbara ledare, min. | 16 mm ² |

Allmänt

| | | | |
|-------------------------|---------------|--------------------------|--------|
| Ledardiameter, AWG, max | AWG 2 | Ledardiameter, AWG, min. | AWG 12 |
| Normer | IEC 60947-7-1 | Skena | TS 35 |

Klämbara ledare (Märkanslutning)

| | | | |
|---|---------------------|--|---------------------|
| Anslutningsarea, flertrådig, max. | 50 mm ² | Anslutningsarea, flertrådig, min. | 2,5 mm ² |
| Anslutningsområde, max. | 50 mm ² | Anslutningsområde, min. | 2,5 mm ² |
| Anslutningsriktning | på sidan | Anslutningstyp | Skruvanslutning |
| Antal anslutningar | 2 | Avisoleringslängd | 18 mm |
| Klingmått | 6,5 x 1,2 mm | Klämskruv | M 6 |
| Ledararea, entrådig, max. | 16 mm ² | Ledararea, entrådig, min. | 2,5 mm ² |
| Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/1, max. | 35 mm ² | Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/1, min. | 2,5 mm ² |
| Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/4, max. | 35 mm ² | Ledararea, fintrådig med ändhylsor DIN 46228/4, min. | 2,5 mm ² |
| Ledararea, fintrådig, min. | 2,5 mm ² | Ledardiameter, AWG, max | AWG 2 |
| Ledardiameter, AWG, min. | AWG 12 | Ledardiameter, fintrådig, max. | 35 mm ² |
| Tolkdorn enligt 60 947-1 | B8, B9 | Tvilling-ändhylsa, max. | 16 mm ² |
| Tvilling-ändhylsa, min. | 1,5 mm ² | Åtdragningsmoment, max. | 5 Nm |
| Åtdragningsmoment, min. | 4 Nm | | |

Skapandedatum den 20 maj 2024 12:34:41 CEST

Katalogversion 04.05.2024 / Tekniska ändringar förbehållna

WDU 35 SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Klämbara ledare (ytterligare anslutning)

Anslutningstyp, ytterligare anslutning Skruvanslutning

Märkdata

| | | | |
|---|--------------------|-------------------|---------------|
| Märkarea | 35 mm ² | Märkspänning | 1 000 V |
| Märkspänning DC | 1 000 V | Märkström | 125 A |
| Ström med max. ledare | 150 A | Normer | IEC 60947-7-1 |
| Genomgångsmotstånd enligt IEC 60947-7-x | 0,26 mΩ | Märkstötspänning | 8 kV |
| Förlusteffekt enligt IEC 60947-7-x | 4 W | Nedsmuttningsgrad | 3 |
| Överspänningskategori | III | | |

Märkdata enligt CSA

| | | | |
|------------------------|----------------|-----------------------|--------|
| Certifikat nr. (CSA) | 200039-1057876 | Ledarearea min. (CSA) | 12 AWG |
| Spänning grupp C (CSA) | 600 V | Ström Gr C (CSA) | 150 A |

Märkdata enligt UL

| | | | |
|--------------------------------------|--------|--------------------------------------|--------|
| Certifikat nr. (UR) | E60693 | Ledarstorlek Factory wiring max (UR) | 0 AWG |
| Ledarstorlek Factory wiring min (UR) | 12 AWG | Ledarstorlek Field wiring max (UR) | 0 AWG |
| Ledarstorlek Field wiring min (UR) | 12 AWG | Spänning grupp C (UR) | 1000 V |
| Ström Gr C (UR) | 150 A | | |

Materialdata

| | | | |
|--------------------------------|-------|---------|-------|
| Material | Wemid | Färgkod | svart |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-0 | | |

Systemparametrar

| | | | |
|-----------------------------|--|------------------------------|-----|
| Utförande | Skruvanslutning, för skruvbar överkoppling, öppen på en sida | Ändplatta krävs | Ja |
| Antal potentialer | 1 | Antal våningar | 1 |
| Antal klämbåsar per våning | 2 | Antal potentialer per våning | 1 |
| Nivåer internt överkopplade | Nej | PE-anslutning | Nej |
| Skena | TS 35 | N-Funktion | Nej |
| PE-Funktion | Nej | PEN-Funktion | Ja |

Ytterligare tekniska data

| | | | |
|----------------------------|----|---------------|--------|
| Antal likadana plintar | 1 | Monteringstyp | ihakad |
| explosionstestat utförande | Ja | Öppna sidor | höger |

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000897 | ETIM 7.0 | EC000897 |
| ETIM 8.0 | EC000897 | ETIM 9.0 | EC000897 |
| ECLASS 9.0 | 27-14-11-20 | ECLASS 9.1 | 27-14-11-20 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-20 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-20 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-11-20 | ECLASS 13.0 | 27-25-01-01 |

WDU 35 SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



| | |
|-------------------------|--------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
| UL File Number Search | UL-webbplats |
| Certifikat nr. (UR) | E60693 |
| Certifikat nr (cURusEX) | E184763 |

Nedladdningar


| | |
|---|---|
| Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse | Attestation of Conformity IECEx Certificate UKCA Ex Attestation of Conformity CB Testreport CB Certificate DNVGL certificate NEMKO certificate Lloyds Register Certificate POLSKIREJ certificate UKCA Ex Certificate CE Declaration of Conformity ATEX Certificate UKCA declaration of conformity Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10 |
| Teknikuppgifter Data | CAD data – STEP |
| Teknikuppgifter | Zuken E3.S |
| Användardokumentation | NTI WDU/WPE 35.pdf StorageConditionsTerminalBlocks |
| Kataloger | Catalogues in PDF-format |

WDU 35 SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Ritningar



WDU 35 SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

SchT Skylthållarevarianter



SchT 5 S gruppskylthållare snäpps direkt på TS 32 montageskena (G-rail) eller TS 35 montageskena (top-hat rail). Oberoende av plint och plint typ kan plintlistmärkning utföras.

SchT 5 och SchT 5 S används med ESO 5, STR 5 skyddsremсор.

SchT 7 är en ledad gruppskylthållare för insticksskyltar som möjliggör enkel åtkomst till klämskruven.

SchT 7 används med ESO 7, STR 7 skyddsremсор eller DEK 5.

Insticksskyltar och skyddsremсор finns under tillbehör.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | SCHT 7 | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 0517960000 | SCHT, Plintmärkning, 39.3 x 8 mm, Delning i mm (P): 7.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190001742 | Weidmueller, vit |
| Förp. | 20 Stück | |

Märkningshållare



Märkningshållaren ger möjlighet till ytterligare montering av standardmärkning med en delning på 5 eller 5,1 mm. De vinklade hållarna kan köpas som tillval och kan monteras i alla standardmärkningskanaler i

Klippon® modulära anslutningsplintar. Kopplingar för märkningstyper kan hittas bland respektive tillbehör för avsedda märkningshållare.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|-----------------------------|
| Typ | BZT 1 WS 10/5 | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 1805490000 | Tillbehör, Märkningshållare |
| GTIN (EAN) | 4032248270231 | |
| Förp. | 100 Stück | |
| Typ | BZT 1 ZA WS 10/5 | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 1805520000 | Tillbehör, Märkningshållare |
| GTIN (EAN) | 4032248270248 | |
| Förp. | 100 Stück | |

WDU 35 SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Neutral



WS-märkning är det perfekta valet för plintar i W-serien. Tack vare sin systemkompatibilitet kan WS-skyltar också användas i I-serien och Z-serien. De generösa märkytorna tillåter inte bara långa teckensträngar utan även flera rader text.

WS-märkning är idealisk för långa, kundanpassade teckensträngar. Genom det beprövade MultiCard-formatet är det möjligt att utföra märkning med PrintJet CONNECT eller Plotter.

- Monteringsbar i remsor eller enskilt
- Märkning i beprövat MultiCard-format

För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | WS 12/5 MC NE WS | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 1609860000 | WS, Plintmärkning, 12 x 5 mm, Delning i mm (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4008190203481 | Allen-Bradley, vit |
| Förp. | 720 Stück | |

W-serien



En skiljeplatta används för visuell kretsavskiljning eller galvanisk isolation från intilliggande överkopplingar. Till skillnad från ändplatta kan konturen vara större än de angränsande kopplingsplintarna. Den bör dock inte vara mindre, eftersom den luft- och krypsträcka som krävs inom applikationen inte längre kan upprätthållas.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | WTW EN | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 1058800000 | Sektionsplatta (plint), Sektionsplatta, 86 mm x 62 mm, mörkbeige |
| GTIN (EAN) | 4008190140175 | |
| Förp. | 20 Stück | |

WDU 35 SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

35 mm²

Energimatning

Vårt stora sortiment av plintar i W-serien med våra WPD huvudfördelningsplintar, vilket är optimerat för att garantera både bekvämlighet och utrymmesvinster, säkerställer en säker och bekväm anslutning vid kraftinmatningen.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | WQV 35/10 | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 1053160000 | Överkoppling (plint), skruvad, Antal poler: 10, Delning i mm (P): 16.00, |
| GTIN (EAN) | 4008190026028 | Isolerad: Ja, 112 A, gul |
| Förp. | 10 Stück | |
| Typ | WQV 35/2 | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 1053060000 | Överkoppling (plint), skruvad, Antal poler: 2, Delning i mm (P): 16.00, |
| GTIN (EAN) | 4008190097349 | Isolerad: Ja, 138 A, gul |
| Förp. | 50 Stück | |
| Typ | WQV 35/3 | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 1055360000 | Överkoppling (plint), skruvad, Antal poler: 3, Delning i mm (P): 16.00, |
| GTIN (EAN) | 4008190007249 | Isolerad: Ja, 112 A, gul |
| Förp. | 50 Stück | |
| Typ | WQV 35/4 | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 1055460000 | Överkoppling (plint), skruvad, Antal poler: 4, Delning i mm (P): 16.00, |
| GTIN (EAN) | 4008190130275 | Isolerad: Ja, 112 A, gul |
| Förp. | 50 Stück | |

ZGB Svängbart gruppskylthållare



ZGB 15 är en ledad gruppskylthållare. Skylthållaren kan hålla dekafix 5, WS 12/5 plintmärkning eller insticksskylten ESO 15.

ZGB 30 är en ledad gruppskylthållare. Skylthållaren kan hålla dekafix 5, WS 12/5 plintmärkning eller insticksskylten ESO 7.

Insticksskyltar och skyddsremсор finns under tillbehör.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | ZGB 30 | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 1611930000 | Plintmärkningar, Plintmärkning, 32 x 7 mm, Delning i mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190002251 | Weidmueller, vit |
| Förp. | 20 Stück | |
| Typ | ZGB 15 | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 1636530000 | Plintmärkningar, Plintmärkning, 15 x 7 mm, Delning i mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190297053 | Weidmueller, vit |
| Förp. | 20 Stück | |

WDU 35 SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Neutral



Dekafix (DEK) märkning är den universella märkningen för alla kabel- och kontaktdon samt för elektroniska underenheter. Systemet är idealiskt för korta talserier och täcker ett brett utbud av färdiga märkningar.


Remsmontering för snabb uppmärkning i endast ett arbetssteg. Märkningen är lättläst, kontrastrik och finns i olika bredder.

- Stort urval av märkningar klara att användas
- Remsmontering för snabb uppmärkning
- Anslutningsmärkning som passar till Weidmüllers samtliga kabelkontakter,
- Finns som neutralt MultiCard eller som standardtryck i karta.

För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | DEK 5/5 MC NE WS | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 1609801044 | Dekafix, Plintmärkning, 5 x 5 mm, Delning i mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190397111 | Weidmueller, vit |
| Förp. | 1 000 Stück | |

2.5-10 mm²

2.5-10
mm²

Ändplattor fästs på den sista radplintens öppna sida före ändvinkeln. Genom att använda ändplattan upprätthålls radplintens funktion och den angivna märkspänningen. Ett beröringsskydd av spänningsförande delar säkerställs och avslutningsplinten är fingersäker.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | WAP 16+35 WTW 2.5-10 | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 1050100000 | Änd- och sektionsplatta för plintar, Ändplatta, 56 mm x 1.5 mm, mörkbeige |
| GTIN (EAN) | 4008190079901 | |
| Förp. | 20 Stück | |
| Typ | WAP 16+35 WTW 2.5-10 BL | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 1050180000 | Änd- och sektionsplatta för plintar, Ändplatta, 56 mm x 1.5 mm, blå |
| GTIN (EAN) | 4008190013899 | |
| Förp. | 20 Stück | |

WDU 35 SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

PEN-överkopplingar



Energimatning

Vårt stora sortiment av plintar i W-serien med våra WPD huvudfördelningsplintar, vilket är optimerat för att garantera både bekvämlighet och utrymmesvinster, säkerställer en säker och bekväm anslutning vid kraftinmatningen.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | WQB-PEN 35 | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 1060100000 | Överkoppling (plint), skruvad, Antal poler: 2, Delning i mm (P): 16.00, |
| GTIN (EAN) | 4008190089870 | Isolerad: Nej, 135 A, silvergrå |
| Förp. | 10 Stück | |

Reduceringsöverkopplingar

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | WQV 35-10/6/4 | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 1068000000 | Överkoppling (plint), skruvad, Antal poler: 2, Delning i mm (P): 16.00, |
| GTIN (EAN) | 4008190141011 | Isolerad: Ja, 57 A, gul |
| Förp. | 10 Stück | |
| Typ | WQV 35-2.5 | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 1064100000 | Överkoppling (plint), skruvad, Antal poler: 3, Delning i mm (P): 16.00, |
| GTIN (EAN) | 4008190142285 | Isolerad: Ja, 41 A, gul |
| Förp. | 10 Stück | |

WDU 35 SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Neutral



WAD-plintmärkningen är lämplig för plintar i W-serien och för WEW 35/2 och ZEW 35/2 ändstöd. Märkningarna finns som neutral märkning med specialtecken eller standardtryck med blixtsymbol. WAD MultiCard-märkskyltar är märkningsbara med PrintJet CONNECT skrivare.

För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | WAD 12 MC NE GE | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 2445080000 | Gruppmarkning, Övertäckning, 36.2 x 11.9 mm, WDU 16, WDU 35, |
| GTIN (EAN) | 4050118458213 | gul |
| Förp. | 32 Stück | |
| Typ | WAD 12 MC NE WS | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 2445070000 | Gruppmarkning, Övertäckning, 36.2 x 11.9 mm, WDU 16, WDU 35, |
| GTIN (EAN) | 4050118458220 | vit |
| Förp. | 32 Stück | |

WDU 35 SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

WS 12/5



WS/DEK

MultiMark plintmärkningar använder ett innovativt kompositmaterial, tillverkat av två komponenter. Märkningens hårda sockel snäpper säkert in i kontaktdonet. Den elastiska ytbehandlingen ger enkel montering av märkningen. Detta särskilt stansade material gör att remsorna kan sträckas för att anpassas till de små variationer i mellanrum som tenderar att adderas, särskilt vid långa plintrader. En annan fördel: ytmaterialets utmärkta tryckbarhet säkerställer en hållbar och slitstark märkning. En upplösning på 300 dpi ger en tydlig, lätt läsbar skrift.

Dina fördelar med MultiMark

- Kompatibel med Weidmüllers modulplintar
- Fast montage och hållbara utskrifter
- Kontinuerliga remsor sparar installationstid
- Enkelt montage tack vare ett innovativt kompositmaterial
- Stort märkningsfält för bästa möjliga läsbarhet
- Stor flexibilitet tack vare anpassning till valfri tillverkare

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | WS 12/5 MM WS | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 2007190000 | WS, Plintmärkning, 12 x 5 mm, Weidmueller, vit |
| GTIN (EAN) | 4050118392036 | |
| Förp. | 800 Stück | |

Med blix



WAD-plintmärkningen är lämplig för plintar i W-serien och för WEW 35/2 och ZEW 35/2 ändstöd. Märkningarna finns som neutral märkning med specialtecken eller standardtryck med blixtsymbol. WAD MultiCard-märkskyltar är märkningsbara med PrintJet CONNECT skrivare.

För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | WAD 12 MC B GE/SW | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 2445090000 | Gruppmärkning, Övertäckning, 36.2 x 11.9 mm, WDU 16, WDU 35, |
| GTIN (EAN) | 4050118457896 | gul |
| Förp. | 32 Stück | |

WDU 35 SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

W-serien



För att säkerställa en permanent fixering på montageskenan och förhindra sidoförskjutning har Weidmüller ändvinklar i programmet. Det finns utföranden med skruv och skruvlösa utföranden. På ändvinklarna finns märkningsmöjligheter, även för gruppmarkning och möjligheten att förvara teststickkontakter.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | WEW 35/1 | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 1059000000 | Ändstöd, Wemid, mörkbeige, Skena: TS 35, skruvad |
| GTIN (EAN) | 4008190172282 | |
| Förp. | 50 Stück | |

Testuttag



Testadapter och provkontakt används för elektriska anslutningen mellan kopplingsplintar och testutrustning. På så sätt kan en elektrisk kontakt upprättas i kabelanslutet tillstånd och mätningarna kan göras enkelt.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|-----------------------|
| Typ | STB 14/D6/4/M3 SAK10 | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 0169900000 | Tillbehör, mätthylsa |
| GTIN (EAN) | 4008190076665 | |
| Förp. | 50 Stück | |
| Typ | STB 16/D7/4/M4 SAK35 | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 0140200000 | SAK-serien, mätthylsa |
| GTIN (EAN) | 4008190134884 | |
| Förp. | 50 Stück | |