

KLIPPON STB 2.1 MS HT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

A kép illusztráció



A Klippon® STB házsorozat ideálisan alkalmazható az energia-, feldolgozó- és szállítmányozási iparban, így tökéletesen kiegészíti a már meglévő Klippon® házportfóliónkat. A sorozat házai megfelelnek a nemzetközi szabványoknak (pl. Lloyds Register és EN62208).

- 1.0330 acéllemez, porbevonatos (RAL 7032)
- Szabványos, a magas hőmérsékletnek ellenálló tömítéssel – -60°C és +120°C közötti bővített hőmérséklet-tartomány
- A Lloyds Register szerinti jóváhagyás
- Flexibilis opciók a belső tartósín rögzítésére
- IP66 védelem
- A tömítés biztonságos, állandó működését a tömítés kompresszió elleni védelme biztosítja
- Földelőcsap a ház fedelében és alijában
- Lézervágott hegesztési varratok a még jobb minőségért
- A rögzítőlábakra hegesztve garantálják a ház optimális felszerelését

Általános rendelési adatok

Verzió	Klippon STB (Small Terminal Box), Üres ház, Acéllemez készülékház, Magasság: 190 mm, Szélesség: 150 mm, Mélység: 90 mm, Anyag: Lemezacél, Porszórt, Kavicsszürke
Rendelési szám	1025010000
Típus	KLIPPON STB 2.1 MS HT
GTIN (EAN)	4032248745227
Qty.	1 Stück

KLIPPON STB 2.1 MS HT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	90 mm	Mélység (coll)	3,543 inch
Magasság	190 mm	Magasság (coll)	7,48 inch
Szélesség	150 mm	Szélesség (coll)	5,905 inch
Rögzítési méret - szélesség	175 mm	Nettó tömeg	2 020 g

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet	-60 °C...120 °C
-------------------	-----------------

Ház földelés

Földelés, ház, belső	Ráhegesztett M6 x 16 rozsdamentes acél csavarok	Földelés, ház, burkolat	Ráhegesztett M6 x 10 rozsdamentes acél földelőcsap
Földelés, ház, külső	Ráhegesztett M6 x 16 rozsdamentes acél csavarok	Keresztmetszet, max.	25 mm ²

Tanúsítványszámok - tokozat

Megfelelőségi nyilatkozat száma (DoC LVD)	DE PS2620 160412 002ISS01	Tanúsító intézet	LR
---	---------------------------	------------------	----

Tömszelencék, bal

M12	15	M16	10
M20	8	M25	3
M32	3	M40	2
M50	1		

Tömszelencék, felső/alsó

M12	15	M16	10
M20	8	M25	3
M32	3	M40	2
M50	1		

Tömszelencék, jobb

M12	18	M16	10
M20	10	M25	3
M32	3	M40	2
M50	1		

függőleges összeállítás

WDU 10 / ZDU 10	1x15	WDU 16 / ZDU 16	1x13
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	1x30	WDU 4 / ZDU 4	1x25
WDU 6 / ZDU 6	1x20		

KLIPPON STB 2.1 MS HT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Általános információ

Aljzatperem	Nem	Anyag	Lemezacél
Burkolat anyagvastagsága	1,5 mm	Fedél	Igen
Fedél kiegészítő	M5 hatszögletű nemesacél csavar horonnyal és 10 mm kulcstávval	Fedélcsavarok száma	4
Felhasználási területek	Közlekedéstechnika, Tengerészeti mérnökség, Folyamatirányítás, Csomagolóipar	Felületi minőség	Porszórt
Ház anyagvastagsága	1,5 mm	Ház kiegészítő	Ráhegesztett rögzítőláb 8 mm-es furatokkal
Integrált rögzítést	TAS 20 sín a padlóra hegesztve	Max. teherbírás	19,95 kg
Protection class (UL)	Type 4, Type 4X	Szabványok	DIN 4102-12
Szerelőnyílás: magasság	172 mm	Szerelőnyílás: szélesség	130 mm
Tömítés anyaga	Szilikon	Védelmi osztály	IP66
Ütésállóság	10 J standard változat	Üzemi hőmérséklet, max.	120 °C
Üzemi hőmérséklet, min.	-60 °C		

Besorolások

ETIM 6.0	EC000261	ETIM 7.0	EC000261
ETIM 8.0	EC000261	ETIM 9.0	EC000261
ECLASS 9.0	27-18-01-01	ECLASS 9,1	27-18-92-90
ECLASS 10.0	27-18-01-01	ECLASS 11.0	27-18-01-01
ECLASS 12.0	27-18-01-01	ECLASS 13.0	27-18-01-01

Fontos megjegyzés

Termékinformáció	The fire rating up to E90 acc. to DIN 4102-12 depends on concrete configurations / installations (details see "Declaration of Manufacturer" in "Downloads")
------------------	---

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity	08_20032 MPA NRW Certificate - fire rated assembled boxes acc. to DIN 4102-12 EU Declaration of Conformity - Klippon STB Empty Enclosures IND - DoC DE PS2620 160412 002ISS02
Engineering Data	CAD data – STEP
Tender specification	Klippon STB 2.1 MS HT_1025010000_DE Klippon STB 2.1 MS HT_1025010000_EN
User Documentation	Assembly guidelines - empty enclosures
Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	MB KLIPPON ENCL.TECN EN FL KLIPPON STB EN FL SHIPBUILDING 2016 EN FL SHIPBUILDING 2016 EN

A létrehozás dátuma 2024. május 3. 16:40:34 CEST

A katalógus állapota 20.04.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.


KLIPPON STB 2.1 MS HT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rajzok

Méretrajz



KLIPPON STB 2.1 MS HT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Földelő szalag

Az új Klippon® TB házrendszer rendszertartozékainak teljesen strukturált választékával a házak egyszerűen hozzáigazíthatók minden alkalmazás speciális követelményeihez. A következő opciók állnak rendelkezésre:

- Házelemek
- Dokumentumtartók
- Földelőcsap
- Tömszelencelemek
- Szerelési anyag
- Rögzítőlemezek
- Esővédő fedelek
- Távtartó
- Sorkapocssínek
- Típuscímke-tartó

Általános rendelési adatok

Típus	PECD WIRE 6/200/D6 SET	Verzió
Rendelési szám	475490000	Klippon TB (Terminal Box), Grounding strap, Csavaros, Anyag: Acél,
GTIN (EAN)	4050118487206	Zöld / sárga
Qty.	1 Stück	

Szellőződugók - DAE



A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

Általános rendelési adatok

Típus	DAE M12 PA LONG	Verzió
Rendelési szám	1868570000	DAE (szellőzőelem), Kiegyenlítő elem, egyenes, M 12, 10 mm, IP66,
GTIN (EAN)	4032248440429	IP68, IP69K, Poliamid 6
Qty.	10 Stück	
Típus	DAE M12 SS	Verzió
Rendelési szám	1868550000	DAE (szellőzőelem), Kiegyenlítő elem, egyenes, M 12, 10 mm, IP66,
GTIN (EAN)	4032248440405	IP68, IP69K, nemesacél 1.4305 (303)
Qty.	10 Stück	

KLIPPON STB 2.1 MS HT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Sorkapocssínek - TS35



A Klippon® STB házcsalád rendszertartozékaival bármilyen alkalmazás speciális igényeihez egyszerűen hozzáigazíthatja a házakat.

- TS 35 DIN sínek
- Rögzítőcsavarok

A Weidmüller ezt a szekrényt – az ügyfél előírásai szerint – tudja gyártani és szállítani – felszerelve az összes szükséges csatlakozással és tömszelencével.

Általános rendelési adatok

Típus	TS35X7.5 ST STB 2.1 STB ...	Verzió
Rendelési szám	1567660000	Sín, TS 35, TS 35 x 7,5, Szélesség: 150 mm, foglalat nélkül, Acél,
GTIN (EAN)	4008190084868	galvanizált önbevonat, passzívált
Qty.	100 Stück	
Típus	SFNS5 VKMU M5 SW15	Verzió
Rendelési szám	0433500000	Klippon STB (Small Terminal Box), Rögzítőanya, Négyzetes,
GTIN (EAN)	4008190494520	Magasság: 15 mm, Szélesség: 15 mm, Mélység: 11.7 mm, Anyag:
Qty.	20 Stück	Acél horganyzott, galvanizált, ezüst
Típus	TS35X15 ST STB 2.1 STB 3	Verzió
Rendelési szám	6000073219	Sín, TS 35, TS 35 x 15, Szélesség: 150 mm, aljzattal, Acél, galvanizált
GTIN (EAN)	4064675356776	önbevonat, passzívált
Qty.	20 Stück	